

(Przycisk A) PODŚWIETLENIE



(Przycisk D) SART/RCC


(Przycisk B) TRYB

(Przycisk C) RESETUJ/USTAWIENIA

A. Cechy produktu

- Ręczny i automatyczny odbiór sygnału sterowanego radiowo.
- Częstotliwość pobierania fali elektrycznej RCC 77,5 KHz DCF)
- Z DWOMA alarmami i funkcją drzemki
- 12-cyfrowa funkcja pomiaru czasu, wyświetlanie godzin, minut, sekund, dnia, miesiąca, roku (2000-2099), dnia tygodnia.
- Wybór formatu 12- lub 24-godzinnego
- Podwójna godzina
- Odliczanie
- Stoper
- Podświetlenie ELD

B. Tryb funkcji produktu



Automatyczne włączanie/
wyłączenie odbioru

- Naciśnij przycisk A w dowolnym trybie – podświetlenie ELD włączy się na 3 sekundy.
- W dowolnym trybie naciśnij i przytrzymaj przycisk B, aby przełączyć tydzień: wyświetlacz angielski lub niemiecki oraz automatyczny powrót do trybu wyświetlania godziny.

3. Funkcja utrzymywania czasu

W normalnym trybie wyświetlania godziny naciśnij przycisk C, aby włączyć tryb 12- lub 24-godzinnego. Tryb 12-godzinny działa wtedy, gdy na wyświetlaczu pojawi się „PM”. Naciśnij przycisk D, aby wyświetlić rok. Naciśnij ponownie przycisk D, aby powrócić do normalnego trybu wyświetlania godziny lub odczekaj 5 sekund na automatyczny powrót.

Ustawienia czasu:

W normalnym trybie wyświetlania godziny naciskaj przycisk C, aż zacznie migać komunikat „Sekundy”, aby wskazać tryb ustawień.


Naciskaj przycisk C, aby kolejno przełączać poniższe elementy (migają):



Gdy element ustawień miga, naciśnij przycisk D, aby go wyregulować

Nacisnąć przycisk B, aby wyjść z trybu ustawień

Dzień tygodnia jest ustawiany automatycznie, zgodnie z datą (M/D/R).



Jeśli nie wcisniesz żadnego przycisku w ciągu 30 sekund, zegarek automatycznie powróci do normalnego trybu wyświetlania godziny.

Podwójna godzina

Po przejściu do trybu podwójnej godziny naciśnij i przytrzymaj przycisk C do momentu aż zacznie migać komunikat „Godzina”, aby przejść do trybu ustawień. Naciśnij przycisk D, aby ustawić migającą wartość (w trybie podwójnej godziny można ustawić tylko godzinę – minuty i sekundy zsynchronizują się automatycznie) i naciśnij przycisk B, aby wyjść z trybu ustawień.

4. Odliczanie


Czas odliczania można ustawić w zakresie od 1 do 24 minut. Gdy wartość odliczania osiągnie zero, na ok. 20 sekund rozlegnie się alarm. W tym czasie naciśnij dowolny przycisk, aby wyłączyć alarm. Po zatrzymaniu dzwonka, czas automatycznie powróci do poprzedniego czasu rozpoczęcia.

Po wyświetleniu trybu odliczania naciśnij przycisk D, aby rozpocząć odliczanie. Podczas odliczania naciśnij przycisk D, aby je zatrzymać. Ponownie naciśnij przycisk D, aby kontynuować odliczanie.

Aby całkowicie zatrzymać odliczanie, najpierw je zatrzymaj (naciśnij przycisk D), a następnie naciśnij przycisk C. W tym czasie wartość czasu powróci do poprzedniego czasu rozpoczęcia.

Ustawianie odliczania czasu rozpoczęcia

1. W trybie odliczania naciśnij i przytrzymaj przycisk C do momentu aż zacznie migać komunikat „Sekundy”, aby przejść do trybu ustawień.
2. Naciskaj przycisk C, aby kolejno przełączać poniższe elementy (migają):



3. Jeśli wartość ustawień miga, naciśnij przycisk D, aby je wyregulować.
4. Aby ustawić czas rozpoczęcia odliczania na 24 godziny, należy go ustawić na 0:00.
5. Naciśnij przycisk B, aby wyjść z trybu ustawień.
6. Jeśli nie wciśniesz żadnego przycisku w ciągu 30 sekund, zegarek automatycznie powróci do normalnego trybu wyświetlania godziny.

5. Stoper

Zakres czasowy stopera to 23 godziny, 59 minut i 59 sekund.

Jeśli nie zatrzymasz stopera, będzie nadal mierzył czas. Po osiągnięciu wartości granicznej stoper ponownie rozpocznie odliczanie czasu od zera.

W trybie stopera naciśnij przycisk D, aby rozpocząć odliczanie sekund, a następnie naciśnij ponownie przycisk D, aby zatrzymać odliczanie sekund. W tym momencie należy nacisnąć przycisk C, aby stoper powrócił do zera.

Podczas korzystania z funkcji podziału czasu w stoperze: w trybie stopera naciśnij przycisk D, aby rozpocząć utrzymywanie czasu, naciśnij przycisk C, aby przejść do statusu podziału czasu i naciśnij ponownie przycisk C lub B, aby wyjść z funkcji podziału czasu. Wprowadź czas podziału lub wyjdź z tej funkcji.

Status – naciśnij przycisk D, aby zatrzymać utrzymywanie czasu i wyświetlić cały czas. Ponownie naciśnij przycisk C, aby stoper powrócił do zera.


W trybie stopera, gdy czas jest nadal odliczany, naciśnij przycisk B, aby opuścić tryb stopera. Stoper będzie kontynuował utrzymywanie czasu w tle.

6. Alarm

Włączanie/wyłączanie funkcji ALM/CHI:

Ustawienia alarmu


1. W trybie alarmu naciśnij i przytrzymaj przycisk C do momentu aż zacznie migać komunikat „Godzina”, aby przejść do trybu ustawień.
2. Naciskaj przycisk C, aby kolejno przełączać poniższe elementy (migają):



3. Jeśli wartość ustawień miga, naciśnij przycisk D, aby je wyregulować.
4. Naciśnij przycisk B, aby wyjść z trybu ustawień.
5. Jeśli nie wciśniesz żadnego przycisku w ciągu 30 sekund, zegarek automatycznie powróci do normalnego trybu wyświetlania godziny.

UWAGA: Alarm 1 (ALM1) i Alarm 2 (ALM2) mają takie same etapy działania.

1. W trybie alarmu (komunikat „Godzina” lub „Minuty” nie miga), naciskaj przycisk C, aby wybrać Alarm 1 lub Alarm 2;
2. W trybie alarmu (komunikat „Godzina” lub „Minuty” nie miga) naciśnij przycisk D, aby włączyć/wyłączyć ikonę alarmu: Alarm 1 (ALM1) i dzwonek co godzinę: (CHI).



3. Gdy rozlegnie się alarm, ikona alarmu (ALM1 lub ALM2) miga.
4. Alarm zostanie automatycznie zatrzymany po dzwonieniu przez 30 sekund, gdy zaprogramowany czas dobiegnie końca.
5. Ikona włączenia alarmu oraz ikona włączenia dzwonka będą wyświetlane we wszystkich trybach funkcji.


UWAGA: Funkcję cogodzinnego dzwonka można włączyć tylko w trybie alarmu 1 (ALM1).


Drzemka: Gdy rozlegnie się alarm, naciśnij przycisk B, C lub D, aby zatrzymać dzwonienie i automatycznie uruchomić drzemkę. Alarm będzie dzwonił przez 30 sekund co pięć minut. Jeśli w ciągu 30 sekund nie naciśniesz przycisku B, C lub D, drzemka zostanie automatycznie wyłączona.

7. Automatyczne odbieranie sygnału RC (sygnał sterowany radiowo)







W trybie automatycznego odbioru RC, naciśnij przycisk D, aby wybrać opcję WŁ. (oznacza to włączenie automatycznego odbioru), i naciśnij ponownie przycisk D, aby wybrać opcję WYL. (oznacza to wyłączenie automatycznego odbioru), aby przejść do trybu oszczędzania energii.

8. Ręczne odbieranie sygnału RC (sygnał sterowany radiowo)

W normalnym trybie wyświetlania godziny, naciśnij przycisk D na 3 sekundy. Po wejściu w tryb odbioru RCC, symbol  wyświetli się i zacznie migać, co oznacza odbiór sygnału.

Symbol z trzema falami siły sygnału  miga, a po automatycznej regulacji te sygnały oraz symbol wieży pozostaną na wyświetlaczu. Jeśli odbiór RCC nie powiódł się, symbol wieży nie będzie otoczony falami siły sygnału.

Odbiór sygnału

Odbiór stanu bez sygnału (symbol wieży miga)	
Odbiór stanu ze słabym sygnałem (symbol wieży miga)	
Odbiór stanu ze względnie słabym sygnałem (symbol wieży miga)	
Odbiór stanu z dobrym sygnałem (symbol wieży miga)	
Odbierany sygnał (symbol wieży nie miga)	
Brak odbioru sygnału (symbol wieży nie miga)	

Ważne wskazówki:

1. Jeżeli użytkownik włączy automatyczne odbieranie funkcji sterowanych radiowo, wewnętrzny czas odbioru zostanie ustawiony na godzinę 3:00.
2. Kiedy funkcja automatycznego odbierania RCC/ON jest włączona, urządzenie będzie automatycznie odbierało sygnały radiowe co 24 godziny, aby skorygować czas.
3. Czas odbierania sygnału RC wynosi 5-10 minut. Jeśli nie uda się zdemodulować sygnału w ciągu 10 minut, urządzenie automatycznie zrezygnuje z odbioru.
4. Aby zapewnić efekt odbioru, zalecamy użytkownikowi ułożenie zegarka poziomo przy oknie, gdy odbiera sygnał.
5. Zalecamy użytkownikowi wyłączenie funkcji odbierania, gdy nie ma potrzeby korygowania czasu, aby oszczędzać energię i wydłużyć czas pracy baterii.