



Schutzfolie 9"-Widescreen, Typ13 KTP900 Mobile, KTP900F Mobile
 Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten

| Allgemeine Informationen | |
|--|---|
| Produkttyp-Bezeichnung | Schutzfolie 9"-Widescreen |
| Aufbauart/Montage | |
| Hochkanteinbau (Portraitformat) möglich | Ja |
| Quereinbau (Landscapeformat) möglich | Ja |
| Normen, Zulassungen, Zertifikate | |
| CE-Kennzeichen | Ja |
| Umgebungsbedingungen | |
| Umgebungstemperatur im Betrieb | |
| • min. | -40 °C |
| • max. | 80 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport | |
| • min. | -40 °C |
| • max. | 80 °C |
| Relative Luftfeuchte | |
| • Betrieb, max. | 90 % |
| • Kondensation zulässig | Nein |
| Mechanik/Material | |
| Material | |
| • Kunststoff | Ja; entspiegelt |
| Maße | |
| Breite | 214,6 mm |
| Höhe | 134,6 mm |
| Dicke | 0,125 mm |
| Lieferumfang | |
| Liefermenge in Stück | 10 |
| Sonstiges | |
| bedruckbar mit Laser-Drucker | Nein |
| Handelsware | Nein |
| Hersteller-Name | SIEMENS AG |
| Hersteller-Adresse | Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland |
| Zielgeräte | KTP900 Mobile, KTP900F Mobile |
| Nutzbar in folgenden Produkten | |
| • Produkt 1 | 6AV2125-2JB03-0AX0 |
| • Produkt 2 | 6AV2125-2JB23-0AX0 |
| letzte Änderung: | 05.01.2021 |