



Montageclip Feder für Basic Panel 1st Generation 4" ausser 4" color, Comfort Panel 7" - 12", TP 177 4", TP/OP 277 6", MP 177, MP 277, MP377, Thin Client, IPC277D 7" - 12", Blechstärke 1 ... 4 mm Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Montageclip Feder
Aufbauart/Montage	
Hochkanteinbau (Portraitformat) möglich	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
RoHS-Konformität	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	90 %
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Kunststoff	Ja; für 1 ... 4 mm Blechstärke
Maße	
Breite	20 mm
Höhe	35 mm
Dicke	20 mm
Gewichte	
Gewicht (ohne Verpackung)	8 g; pro Stück
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	20; Federklemmtechnik
Sonstiges	
Handelsware	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Hersteller-Kontakt	simatic_hmi_panel_helpdesk.i-ia@siemens.com
Zielgeräte	TP177-4", TP/OP 277-6", MP177-6, MP277-10" T, MP277-8", MP277-8"T, MP277-10"K, MP377 12-19", TC 10", TC 15", KTP400 Basic mono, KTP600, KTP1000, KTP1500, KP700-Comfort, TP700-Comfort, KP900-Comfort, TP900-Comfort, KP1200-Comfort, TP1200-Comfort und IPC 277D 7, 9, 12"
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV6642-0BD01-3AX0

- Produkt 2
- Produkt 3
- Produkt 4
- Produkt 5
- Produkt 6
- Produkt 7
- Produkt 8
- Produkt 9
- Produkt 10
- Produkt 11
- Produkt 12
- Produkt 13
- Produkt 14
- Produkt 15
- Produkt 16
- Produkt 17
- Produkt 18
- Produkt 19
- Produkt 20
- Produkt 21
- Produkt 22
- Produkt 23
- Produkt 24
- Produkt 25
- Produkt 26
- Produkt 27
- Produkt 28
- Produkt 29

[6AV6643-0AA01-1AX0](#)
[6AV6643-0BA01-1AX0](#)
6AV6643-7BA00-*
[6AV6642-0EA01-3AX0](#)
6AV6643-0D*
6AV6643-0C*
[6AV6643-0ED01-2AX0](#)
6AV6643-7CD00*
6AV6643-7DD00-*
6AV6644-*
[6AV6647-0AA11-3AX0](#)
[6AV6647-0AB11-3AX0](#)
[6AV6647-0AC11-3AX0](#)
[6AV6647-0AD11-3AX0](#)
[6AV6647-0AE11-3AX0](#)
[6AV6647-0AF11-3AX0](#)
[6AV2124-1GC01-0AX0](#)
[6AV2124-0GC01-0AX0](#)
[6AV2124-1JC01-0AX0](#)
[6AV2124-0JC01-0AX0](#)
[6AV2124-0MC01-0AX0](#)
[6AV2124-1MC01-0AX0](#)
[6AV6647-0AG11-3AX0](#)
[6AV2124-0GC13-0AX0](#)
[6AV2124-0QC13-0AX0](#)
[6AV6647-0AK11-3AX0](#)
[6AV6647-0AA11-3AX0](#)
6AV2128-3*

letzte Änderung:

21.05.2021 