



Steckrelais, 3 Wechsler ohne LED, AC 115 V, 10 A Breite 38 mm, Reihe MT

Produkt-Markename	SIRIUS
Produkt-Bezeichnung	Steckrelais
Produkttyp-Bezeichnung	LZX
<b>Allgemeine technische Daten</b>	
prozentuale Rückfallspannung bezogen auf die Eingangsspannung	30 %
Schockfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27	10g / 11 ms
Schwingfestigkeit gemäß IEC 60068-2-6	30 ... 150 Hz: 2g
Schalhäufigkeit ohne Last	6 000 1/h
Schalhäufigkeit mit Last	1 200 1/h
Schaltverhalten	monostabil
Ausführung der Schaltfunktion	Umschalter
Ausführung der Schaltfunktion zwangsgeführt	Nein
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch	20 000 000
thermischer Strom	10 A
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009	K
RoHS-Richtlinie (Datum)	05/01/2012
<b>Steuerstromkreis/ Ansteuerung</b>	
Steuerspeisespannung bei AC	
• bei 50 Hz Bemessungswert	115 V
• bei 60 Hz Bemessungswert	115 V
Steuerspeisespannungsfrequenz	
• 1 Bemessungswert	50 Hz
• 2 Bemessungswert	60 Hz
Versorgungsspannungsfrequenz für Hilfs- und Steuerstromkreis Bemessungswert	50 ... 60 Hz
Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung Bemessungswert bei AC bei 50 Hz	
• Anfangswert	0,9
• Endwert	1,1
Arbeitsbereichsfaktor Steuerspeisespannung Bemessungswert bei AC bei 60 Hz	
• Anfangswert	0,9
• Endwert	1,1
Ausführung des Relaisantriebs	gepolt
Produktbestandteil Stecksocket	Nein
<b>Hilfsstromkreis</b>	
Art des Schaltkontakts	Wechsler
Material der Schaltkontakte	AgNi 90/10
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte	0

Anzahl der Schließer für Hilfskontakte	0
Anzahl der Wechsler für Hilfskontakte	3
<b>Hauptstromkreis</b>	
Spannungsart	AC
<b>Anschlüsse/ Klemmen</b>	
Produktfunktion abnehmbare Klemme	Nein
<b>Einbau/ Befestigung/ Abmessungen</b>	
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	Sockelmontage
Höhe	36,5 mm
Breite	35,5 mm
Tiefe	69 mm
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-40 ... +50 °C
• während Lagerung	-40 ... +60 °C
• während Transport	-40 ... +60 °C

<b>Approbationen/ Zertifikate</b>	
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung

[Bestätigungen](#)



[Sonstige](#)



**Sonstige**

[Bestätigungen](#)

**Weitere Informationen**

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=LZX:MT326115>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=LZX:MT326115>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/LZX:MT326115>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=LZX:MT326115&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZX:MT326115&lang=de)

Kennlinien: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/LZX:MT326115/manual>



