

Dachaustrittsfilter, Ausschnitt: B: 345 mm, H: 265 mm, RAL 7035, IP54



Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Dachaustrittsfilter
Art der Lüftung	Entlüftung
Ausführung des Lüfters / Einschublüfter	Nein
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein
Allgemeine technische Daten	
Ausschnittbreite	345 mm
Ausschnitthöhe	265 mm
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP44
Erscheinungsbild	
Farbe	lichtgrau
Produktdetails	
Produktbestandteil / Lüfter	Nein
Mechanischer Aufbau	
Höhe	340 mm
Breite	420 mm
Tiefe	83 mm
Einbauort	Schaltschrankdach
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Befestigungsart	
• 19-Zoll Einbau	Nein
• Wandmontage	Nein
Nettogewicht	4,5 kg
Material	Metall
Umgebungstemperatur / während Betrieb	
• minimal	-10 °C
• maximal	55 °C
Approbationen Zertifikate	
Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2	V
allgemeine Produktzulassung	Sonstige

[Bestätigungen](#)



[Sonstige](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=8MR6000-5DE40>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6000-5DE40>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=8MR6000-5DE40](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8MR6000-5DE40)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



