



Austrittsfilter, Ausschnitt: B: 191 mm, H: 191 mm, RAL 7035, IP55

| Ausführung                                 |                                |
|--|--------------------------------|
| Produkt-Markename                          | SIVACON                        |
| Produkt-Bezeichnung                        | Austrittsfilter                |
| Art der Lüftung                            | Entlüftung                     |
| Ausführung des Lüfters / Einschublüfter    | Nein                           |
| Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung   | Nein                           |
| Allgemeine technische Daten                |                                |
| Ausschnittbreite                           | 191 mm                         |
| Ausschnitthöhe                             | 191 mm                         |
| Schutzart und Schutzklasse                 |                                |
| Schutzart IP                               | IP55                           |
| Erscheinungsbild                           |                                |
| Farbe                                      | lichtgrau                      |
| Produktdetails                             |                                |
| Produktbestandteil / Lüfter                | Nein                           |
| Mechanischer Aufbau                        |                                |
| Höhe                                       | 323 mm                         |
| Breite                                     | 323 mm                         |
| Tiefe                                      | 39,7 mm                        |
| Einbauort                                  | Schaltschrankseitenwände, -tür |
| Befestigungsart                            | Schnappbefestigung             |
| Befestigungsart                            |                                |
| • 19-Zoll Einbau                           | Nein                           |
| • Wandmontage                              | Ja                             |
| Nettogewicht                               | 0,8 kg                         |
| Material                                   | Kunststoff                     |
| Umgebungstemperatur / während Betrieb      |                                |
| • minimal                                  | -20 °C                         |
| • maximal                                  | 65 °C                          |
| Approbationen Zertifikate                  |                                |
| Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2 | V                              |
| allgemeine Produktzulassung                | Sonstige                       |

[Bestätigungen](#)



[Sonstige](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR6500-5GV67>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6500-5GV67>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8MR6500-5GV67](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6500-5GV67)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



