



Kühlgerät Tür-oder Seitenaufbau Kühlleistung 2050W 230V AC RAL7035
400x 1265x 236mm (BxHxT) Innenkreislauf IP54 Außenkreislauf IP 34

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Kühlgerät
Ausführung des Produkts	Tür-Seitenaufbau
Ausführung der Temperaturregelung	elektronischer Thermostat
Ausführung des Schaltschrankkühlgeräts	Luft/Luft
Allgemeine technische Daten	
A-bewerteter Schalleistungspegel / maximal	65 dB
Betriebsdruck / maximal zulässig	25 bar
Temperatur	
<ul style="list-style-type: none"> des inneren Kühlkreislaufs / minimal 	20 °C
<ul style="list-style-type: none"> des inneren Kühlkreislaufs / maximal 	46 °C
<ul style="list-style-type: none"> des äußeren Kühlkreislaufs / minimal 	20 °C
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC
Betriebsspannung	
<ul style="list-style-type: none"> bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal 	230 V
<ul style="list-style-type: none"> bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal 	230 V
Strom	
Anlaufstrom	24 A
Hauptstromkreis	
Betriebsstrom	
<ul style="list-style-type: none"> des Sicherungseinsatzes / Bemessungswert 	10 A
<ul style="list-style-type: none"> für Motor / maximaler Nennwert 	6,5 A
Erscheinungsbild	
RAL-Farbnummer	RAL 7035
Produktdetails	
Produktbestandteil	
<ul style="list-style-type: none"> Heizung 	Nein
<ul style="list-style-type: none"> Thermostat 	Ja
Anschlüsse	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Stecker 4-polig
Mechanischer Aufbau	
Höhe	1 265 mm
Breite	400 mm
Tiefe	236 mm
Einbauort	Anbau, Teileinbau, Volleinbau
Nettogewicht	60 kg
Material	Stahl

Temperatur / des äußeren Kühlkreislaufs / maximal	55 °C	
Approbationen Zertifikate		
Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2	E	
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Sonstige

[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)



EG-Konf.

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR6423-5SK20>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6423-5SK20>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6423-5SK20

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



