

INSTA contactor with 4 NO contacts Contact for 230 V AC, 400V 63A
Control 24 V AC



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Styczniki instalacyjne
wykonanie produktu	4 zestyki zwierne
rodzaj napięcia / napięcia roboczego	AC
rodzaj napięcia / do załączenia	AC
Napięcie zasilania	
prąd / przy AC / wartość znamionowa	63 A
napięcie robocze / wartość znamionowa	
• minimalny	440 V
• maksymalny	440 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20
Zdolność przełączania	
zdolność łączeniowa mocy czynnej / przy obciążeniu lampą żarową	5 000 W
Rozpraszanie	

Strata mocy [W] / w przypadku wartości znamionowej prądu / w przypadku AC / w stanie rozgrzanym / na biegun	8 W
---	-----

Obwód główny	
prąd roboczy / wartość znamionowa	63 A

Prąd sterujący	
zasilające napięcie sterujące	
• wartość znamionowa	24 V
• wartość znamionowa / maksymalny	24 V

Szczegóły produktu	
element składowy produktu / suwak do ręcznej obsługi	Nigdy
rozszerzenie produktu / możliwość instalacji / wyposażenie dodatkowe	Tak

Liczba	
liczba zestyków rozwiernych	0
liczba zestyków zwiernych	4

Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	90 mm
szerokość	54 mm
głębokość	71 mm
głębokość montażowa	64 mm
liczba jednostek podziału szerokości	3
masa netto	397 g

Certyfikaty	
oznaczenie środków roboczych	
• zgodnie z DIN EN 61246-2	Q
• zgodnie z IEC 81346-2:2009	Q

General Product Approval	Declaration of Conformity	other
---------------------------------	----------------------------------	--------------



[Miscellaneous](#)



[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TT5850-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TT5850-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5850-2

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



