

☑ Instrukcja obsługi

Stoper EDT 8002 z 2-liniowym wyświetlaczem

Nr zamówienia 1754734

Przeznaczenie

Produkt ten posiada dwa stopery liczące równocześnie wstecz / do przodu, trzy pamięci zegara i regulowane dźwięki alarmu. Można go zawiesić na ścianie, postawić na biurku lub przymocować do magnetycznej powierzchni za pomocą wbudowanych magnesów.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w budynkach. Nie należy go używać poza budynkami. Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią, na przykład w łazienkach.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Stosowanie produktu w celach innych niż zgodne z przeznaczeniem może doprowadzić do jego uszkodzenia. Dodatkowo nieprawidłowe użycie może spowodować inne zagrożenia. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zawartość dostawy

- Timer
- Instrukcja obsługi



Aktualne instrukcje obsługi

Pobierz aktualne instrukcje obsługi poprzez link www.conrad.com/downloads lub zeskanuj przedstawiony kod QR. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

Instrukcje bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w niniejszej instrukcji nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmią/gwarancja.

a) Ogólne informacje

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy trzymać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chroni produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Produktu nie należy poddawać żadnym obciążeniom mechanicznym.
- Jeśli bezpieczne użytkowanie produktu nie jest dłuższe możliwe, należy wyłączyć je z użycia i zabezpieczyć przed przypadkowym użyciem. Bezpieczne użytkowanie nie jest gwarantowane, jeśli produkt:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek z nawet

niewielkiej wysokości mogą spowodować uszkodzenia produktu.

W przypadku wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia produktu należy zasięgnąć porady fachowca.

Konserwacja, modyfikacje i naprawy muszą być dokonywane tylko przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe. W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.

b) Baterie

- Podczas wkładania baterii zwracać uwagę na polaryzację biegunów.
- W celu uniknięcia wylania się elektrolitu baterie należy wyjąć z produktu, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas. Wyciek lub uszkodzenie baterii mogą w przypadku kontaktu ze skórą spowodować poparzenia kwasem. Dlatego też w trakcie obchodzenia się z uszkodzonymi bateriami należy używać odpowiednich rękawic ochronnych.
- Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie należy zostawiać porzucanych baterii, gdyż istnieje ryzyko, iż mogą one zostać połknięte przez dzieci lub zwierzęta domowe.
- Wszystkie baterie należy wymieniać w tym samym czasie. Włożenie starych i nowych baterii do produktu może doprowadzić do rozlania się baterii i uszkodzenia produktu.
- Baterii nie wolno rozbiierać, zwierać ani wrzucać do ognia. Nigdy nie ładować baterii, które nie są do tego przeznaczone. Istnieje ryzyko wybuchu!

c) Stoper odliczający czas wstecz

Ustawianie stopera

- Jeśli zegar jest w trybie wyświetlania bieżącego czasu, naciśnij przycisk **START/STOP (6)**, aby przejść do trybu stopera.
- Naciśnij przycisk wyboru **TIMER (8)** aby wybrać stoper **T1** lub **T2**
- Obróć pokrętkę **TIMER (8)** aby ustawić czas.
 - W kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (zwiększanie)
 - Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (zmniejszanie)
- Naciśnij odpowiedni przycisk **T1 START/STOP (6)** lub **T2 START/STOP (7)** aby uruchomić stoper. Naciśnij ponownie, aby zatrzymać stoper.
- Odpowiednie diody LED **T1 START/STOP (6)** lub **T2 START/STOP (7)** będą migać na zielono podczas odliczania.
- Gdy odliczanie jest zakończone:
 - Rozlegnie się alarm (żaden dźwięk alarmu nie zostanie wywołony, jeśli przełącznik poziomu głośności (13) jest wyłączony ☒).
 - Stoper automatycznie zacznie liczyć.
 - Odpowiednie diody LED **T1 START/STOP (6)** lub **T2 START/STOP (7)** będą migać na czerwono przez 1 minutę.
- Naciśnij odpowiedni przycisk **T1 START/STOP (6)** lub **T2 START/STOP (7)**, aby wyłączyć alarm i wrócić do ustawionego uprzednio czasu odliczania.

Zmiana wartości przyrostu (H:MM:ss / MM:SS)

Przełączaj między wartościami przyrostu „H:MM:ss” i „MM:SS” naciskając i przytrzymując przycisk **TIMER (8)** przez 2 sekundy.

d) Pamięć stopera odliczającego (M1, M2, M3)

Zapisywanie czasu odliczania

- Ustaw pożądaný czas odliczania za pomocą pokrętki **TIMER (8)**.
- Naciśnij i przytrzymaj **M1 (3)**, **M2 (4)** lub **M3 (5)**
- Naciśnij przycisk **T2 START / STOP (7)**, aby rozpocząć ustawianie czasu.
- Obróć pokrętkę **TIMER (8)** w celu ustawienia czasu.
- Naciśnij przycisk **T2 START/STOP (7)**, aby zapisać ustawienia czasu i wyjść z ustawień.

g) Pokrętko stopera (regulacja czułości)

- Spędzić ustawić poziom czułości pokrętki **TIMER (8)**, więc wraz z obracaniem pokrętki liczby będą się zmieniać z większymi odstępami.
- W trybie stopera zatrzymaj każdy ze stoperów.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **CLEAR (2)** przez pięć sekund, aż na wyświetlaczu LCD (1) zacznie migać liczba „1-3”.
- Obracaj pokrętkę **TIMER (8)**, aby wybrać wartość pomiędzy 1-3 (1 oznacza najmniejszą czułość, 3 - największą).
- Naciśnij przycisk **CLEAR (2)**, aby zapisać ustawienia.

h) Możliwości montażu



Stojak na stół (11) może pozostawiać ślady na delikatnych powierzchniach.

Kiedy korzystasz z magnesów (9) do przymocowania do magnetycznej powierzchni, upewnij się, że zegar bezpiecznie się trzyma przed wypuszczeniem go z dłoni.

Powierzchnia do montażu powinna być sucha, czysta, płaska, stabilna i wolna od zanieczyszczeń.

W przypadku zawieszenia za pomocą otworu do montażu ściennego (10), podczas wiercenia lub wkręcania śrub, upewnij się, że pod powierzchnią nie ma żadnych kabli, przewodów ani rur. Nieuważne wiercenie w kablach elektrycznych może prowadzić do porażenia prądem!

Konserwacja i czyszczenie

- Nie stosuj żadnych agresywnych środków czyszczących i nie przecieraj alkoholem ani innymi chemicznymi rozpuszczalnikami, gdyż może to spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie produktu.
- Czyść produkt suchą, pozbawioną włókien szmatką.

przez 2 sekundy.

Wyświetlacz LCD (1) zacznie migać i rozlegnie się sygnał dźwiękowy, informujący, że czas odliczania został zapisany.



Jeśli wyłącznik poziomu dźwięku (13) jest wyłączony, nie będzie słychać sygnału dźwiękowego ☒.

- Aby zastąpić pamięć, powtórz powyższe kroki, wprowadzając inny przedział czasu.

Korzystanie z pamięci stopera

- Naciśnij przycisk wyboru **TIMER (8)**, aby wybrać stoper **T1** lub **T2**.
- Naciśnij i **M1 (3)**, **M2 (4)** lub **M3 (5)**, aby wybrać zapisany czas.
- Naciśnij odpowiedni przycisk **T1 START/STOP (6)** lub **T2 START/STOP (7)**, aby rozpocząć odliczanie.

e) Stoper liczący do przodu

- Naciśnij **CLEAR (2)**, aby wyzerować wartości.
- Naciśnij odpowiedni przycisk **T1 START/STOP (6)** lub **T2 START/STOP (7)**, aby rozpocząć odliczanie. Dioda LED nie będzie migać podczas liczenia.
- Naciśnij odpowiedni przycisk **T1 START/STOP (6)** lub **T2 START/STOP (7)**, aby zatrzymać odliczanie.

f) Wyświetlacz zegara

Wyświetlanie godziny

W trybie bezczynności naciśnij i przytrzymaj przycisk ☺ (7) przez dwie sekundy, aby przełączać między zegarem i odliczaniem / liczeniem do przodu.

Ustawianie zegara

- W trybie stopera zatrzymaj każdy ze stoperów, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk **T2 START / STOP (7)** przez dwie sekundy, aby przejść do trybu zegara.
- W trybie zegara naciśnij i przytrzymaj przycisk **T2 START/STOP (7)** przez 2 sekundy, aż wyświetlacz zacznie migać.
- Obróć pokrętkę **TIMER (8)**, aby ustawić format 12/24-godzinny.

Utylizacja czasu

a) Produkt



Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się do odpadów z gospodarstw domowych. Po zakończeniu eksploatacji produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Usuń ewentualnie włożone baterie i utylizuj je oddzielnie od produktu.

b) Baterie



Prawo wymaga od użytkownika końcowego zwrotu wszystkich zużytych akumulatorów (rozporządzenie dotyczące baterii). Wyrzucanie baterii z odpadami domowymi jest zabronione.

Zawierające szkodliwe substancje baterie oznaczone są symbolem, który wskazuje na zakaz wyrzucania z odpadami domowymi. Oznaczenia dla metali ciężkich: Cd=kadm, Hg=rtęć, Pb=ołów (oznaczenie znajduje się na bateriach, np. pod widocznym po lewej stronie symbolem pojemnika na śmieci).


Zużyte baterie można także oddawać do nieodpłatnych punktów zbiórki, do naszych sklepów lub wszędzie, gdzie sprzedawane są baterie.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Zasilanie.....	2 x baterie typu AAA
Countdown-Timer.....	99 min 59 s
Liczący do przod.....	99 hr 59 min 59 s
Warunki pracy.....	-5°C do +50°C, wilgotność względna: 10% – 80%
Warunki przechowywania.....	-20°C do +60°C, wilgotność względna: 10% – 80%
Wymiary (dł. x szer. x wys.).....	90 x 63,5 x 29,5 mm
Waga.....	74 g

Elementy obsługowe



- 1 Wyświetlacz LCD
- 2 Przycisk CLEAR
- 3 Przycisk M1
- 4 Przycisk M2
- 5 Przycisk M3
- 6 Przycisk T1 START/STOP z diodą LED
- 7 Przycisk T2 START/STOP z diodą LED
- 8 Przycisk wyboru/pokrętko TIMER
- 9 Magnes
- 10 Otwór do montażu na ścianie
- 11 Statyw stolowy
- 12 Pokrywa komory baterii
- 13 Przełącznik poziomu głośności

Obsługa

a) Wkładanie lub wymiana baterii

- Zdejmij pokrywę komory baterii (12).
 - Włóż 2 baterie AAA, zgodnie z polaryzacją, jak pokazano w komorze baterii.
 - Załóż pokrywę komory baterii (11).
- Wymień baterie, jeśli wyświetlacz LCD (1) stanie się ciemny lub zgaśnie.

b) Regulacja głośności

Dostosuj poziom sygnałów dźwiękowych i budzika za pomocą przełącznika głośności (13). Wyłączony ☒, cicho ☐, głośno ☑.