

Produkttyp-Bezeichnung



Split Connect Tap

PROFIBUS PA SplitConnect TAP; zum Aufbau von PROFIBUS PA-Segmenten und Anschluss von PA-Feldgeräten, Schneid-Klemm-Technik, IP67 Lieferform: 10 Stück=1 Packung .

Übertragungsrate	
Übertragungsrate	
• bei PROFIBUS PA	31,25 kbit/s
Schnittstellen	
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
• für PROFIBUS-Leitungen	3
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• für PROFIBUS-Leitungen	integrierte Schneid-/Klemmkontakte
Mechanische Daten	
Material / des Gehäuses	PBT (Polybutylentereftalat)
Bauform, Maße und Gewichte	
Breite	84 mm
Höhe	54 mm
Tiefe	49 mm
Nettogewicht	170 g
Befestigungsart	
• 35 mm DIN-Hutschienenmontage	Ja
• Wandmontage	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-40 ... +85 °C
• während Lagerung	-40 ... +85 °C
• während Transport	-40 ... +85 °C
Schutzart IP	IP67
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile / allgemein	
Produkteigenschaft	
• siliconfrei	Ja
Normen, Spezifikationen, Zulassungen	
Eignungsnachweis	
• UL-Zulassung	Ja
Weitere Informationen / Internet-Links	
Internet-Link	
• zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/tia-selection-tool
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• zur Webseite: Information and Download Center	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• zur Webseite: Bilddatenbank	http://automation.siemens.com/bilddb

- zur Webseite: CAX-Download-Manager
- zur Webseite: Industry Online Support

<http://www.siemens.com/cax>
<https://support.industry.siemens.com>

letzte Änderung:

30.06.2021 