

Produkttyp-Bezeichnung	PB ECOFAST Terminating Plug
Produktbeschreibung	ECOFAST Busabschluss-Steckverbinder mit Stifteinsatz und integrierten Abschlusswiderständen
Eignung zur Verwendung	Als Abschluss-Steckverbinder für PROFIBUS DP
Übertragungsrate	
Übertragungsrate / bei PROFIBUS	9,6 kbit/s ... 12 Mbit/s
Schnittstellen	
Anzahl der elektrischen Anschlüsse • für Netzkomponenten bzw. Endgeräte	1
Ausführung des elektrischen Anschlusses • für Netzkomponenten bzw. Endgeräte	Hanbrid-Stecker mit Buchseneinsatz
Ausführung des elektrischen Anschlusses / FastConnect	Nein
Mechanische Daten	
Ausführung des Abschlusswiderstands	Widerstandskombination integriert
Material / des Gehäuses	Kunststoff
Bauform, Maße und Gewichte	
Art des Kabelabgangs	180° Kabelabgang
Breite	27 mm
Höhe	27 mm
Tiefe	71 mm
Nettogewicht	40 g
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur • während Betrieb • während Lagerung • während Transport	-20 ... +70 °C -40 ... +80 °C -40 ... +80 °C
chemische Widerstandsfähigkeit • gegen Wasser	widerstandsfähig
Schutzart IP	IP65/67
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile / allgemein	
Produkteigenschaft • siliconfrei	Ja
Produktbestandteil • Zugentlastung	Ja
Normen, Spezifikationen, Zulassungen	
Eignungsnachweis • RoHS-Konformität • UL-Zulassung • Bahnanwendung nach EN 50155	Ja Nein Nein
Weitere Informationen / Internet-Links	
Internet-Link • zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool • zur Webseite: Industrielle Kommunikation • zur Webseite: Industry Mall • zur Webseite: Information and Download Center • zur Webseite: Auswahlhilfe Leitungen und Stecker • zur Webseite: Bilddatenbank • zur Webseite: CAx-Download-Manager • zur Webseite: Industry Online Support	http://www.siemens.com/tia-selection-tool http://www.siemens.com/simatic-net https://mall.industry.siemens.com http://www.siemens.com/industry/infocenter https://sie.ag/2QdlxcP http://automation.siemens.com/bilddb http://www.siemens.com/cax https://support.industry.siemens.com

letzte Änderung:

30.06.2021 