

Produkttyp-Bezeichnung



Busterminal RS 485 (3m)

Busterminal RS 485 für PROFIBUS Übertragungsrate: 9,6 kbit/s bis 1500 kbit/s mit Steckleitung 3,0 m.

Übertragungsrate	
Übertragungsrate	
• bei PROFIBUS	9,6 kbit/s ... 1,5 Mbit/s
Schnittstellen	
Anzahl der elektrischen Anschlüsse	
• für PROFIBUS-Leitungen	2
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• für PROFIBUS-Leitungen	Schraubklemmen
Mechanische Daten	
Material / des Gehäuses	Kunststoff
Bauform, Maße und Gewichte	
Breite	50 mm
Höhe	138 mm
Tiefe	53 mm
Nettogewicht	360 g
Befestigungsart	
• 35 mm DIN-Hutschienenmontage	Ja
Produkteigenschaften, Produktfunktionen, Produktbestandteile / allgemein	
Produkteigenschaft	
• siliconfrei	Ja
Weitere Informationen / Internet-Links	
Internet-Link	
• zur Webseite: Auswahlhilfe TIA Selection Tool	http://www.siemens.com/tia-selection-tool
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• zur Webseite: Information and Download Center	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• zur Webseite: Bilddatenbank	http://automation.siemens.com/bilddb
• zur Webseite: CAx-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com
letzte Änderung:	30.06.2021