

☎ Instrukcja obsługi

Krosownica, 12 portów, 25,4 cm (10")

Nr zamówienia 1783459

Krosownica, 8 portów, 25,4 cm (10")

Nr zamówienia 1783460

Przeznaczenie

Produkt nadaje się do instalacji w szafie serwerowej i obsługuje standardowe moduły keystone.

Aby zachować bezpieczeństwo, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Używanie produktu do celów innych niż opisane może spowodować jego uszkodzenia. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcie, pożar, porażenie prądem elektrycznym. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt ten należy udostępnić osobom trzecim razem z instrukcją obsługi.

Ten produkt jest zgodny z przepisami ustawowymi, krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zawartość dostawy

- Krosownica
- 2 śruby
- 2 kołki
- Opasek zaciskowych (75 x 1,9 mm)
 - Nr zamówienia 1783459, 12x Opasek zaciskowych
 - Nr zamówienia 1783459, 8x Opasek zaciskowych
- Instrukcja obsługi

Aktualne instrukcje obsługi

Pobierz aktualne instrukcje obsługi poprzez link www.conrad.com/downloads lub zeskanuj przedstawiony kod QR. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.



Wyjaśnienie symboli



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje.

Instrukcje bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w niniejszej instrukcji nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy trzymać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą się one stać niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Produktu nie należy poddawać żadnym obciążeniom mechanicznym.
- Jeśli bezpieczne użytkowanie produktu nie jest dłużej możliwe, należy wyłączyć je z użycia i zabezpieczyć przed przypadkowym użyciem. Bezpieczne użytkowanie nie jest gwarantowane, jeśli produkt:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.



- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek z nawet małej wysokości mogą spowodować uszkodzenia produktu.
- Zawsze należy przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji obsługi innych urządzeń podłączonych do produktu.
- W przypadku braku pewności co do sposobu użycia lub podłączenia produktu lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa skonsultuj się z technikiem.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy muszą być dokonywane tylko przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.

Instalacja

- Listwa nośna ma dwie blokady umieszczone po obu stronach w kierunku tyłu listwy.
- Obróć każdą blokadę, aby umożliwić zdjęcie pokrywy.
- Delikatnie zdejmij pokrywę i włóż moduł keystone (nie większy niż 17,2 mm) do listwy nośnej.
- Nałóż z powrotem pokrywę i obróć blokady, aby ją unieruchomić.
- Przymocuj do szafy za pomocą wycięcia w kształcie L na dolnej stronie listwy nośnej (użyj śrub i kołków zawartych w zestawie, jeśli są odpowiednie).
- Zabezpiecz kable modułu keystone za pomocą dostarczonych opasek kablowych.
- Podłącz kabel uziemiający do odpowiedniego uziemienia.

Konserwacja i czyszczenie

- Nigdy nie stosuj agresywnych detergentów, alkoholu lub innych roztworów chemicznych, ponieważ mogą one uszkodzić obudowę lub uniemożliwić prawidłowe działanie produktu.
- Do czyszczenia produktu używaj suchej szmatki pozbawionej włókien.

Utylizacja



Produktu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Pod koniec okresu użytkowania zutylizować produkt zgodnie z odpowiednimi regulacjami ustawowymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

a) Nr zamówienia 1783459

Portów	12
Materiał	SPCC, grubość 1,2 mm
Warunki pracy	od +10°C do +60°C, 30% – 80% wilg. wzgl.
Warunki przechowywania	od -40°C do +70°C, 30% – 80% wilg. wzgl.
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	114 x 221 x 44,45 mm
Waga	632 g

b) Nr zamówienia 1783460

Portów	8
Materiał	SPCC, grubość 1,2 mm
Warunki pracy	od +10°C do +60°C, 30% – 80% wilg. wzgl.
Warunki przechowywania	od -40°C do +70°C, 30% – 80% wilg. wzgl.
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	114 x 162 x 44,45 mm
Waga	500 g