



Anschlussklemme Kabeleinführung rechts 690V AC, DC 1000V, 125A IP20

Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Sammelschienensysteme
Ausführung des Produkts	Zubehör
Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert	690 V
Betriebsstrom / bei AC / Bemessungswert	125 A
Zubehör	
Zubehör	Anschlussklemme
Anschlüsse	
Anzugsdrehmoment	
• minimal	1 N·m
• maximal	3,5 N·m
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / für Cu-Leiter / mehrdrähtig	6-50 mm ²
Mechanischer Aufbau	
Höhe	27,1 mm
Breite	20 mm
Tiefe	16,5 mm
Länge	30 mm
Nettogewicht	23,2 g
allgemeine Produktzulassung	
Konformitätserklärung	
Sonstige	

[Bestätigungen](#)

[Sonstige](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3760-5>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3760-5>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3760-5

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



