

**HYSW 40-90% r.F. CO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Termostaty i higrostaty stanowią idealne dopełnienie wentylatorów filtrujących i grzałek do szaf sterowniczych. Dzięki nim, wentylatory filtrujące oraz grzałki pracują tylko wtedy, gdy rzeczywiście jest potrzebne chłodzenie albo ogrzewanie. Dzięki termostatom i higrostatom, które odpowiednio do zapotrzebowania sterują pracą wentylatorów i grzałek, można zwiększyć sprawność energetyczną oraz obniżyć koszty eksploatacji.

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	HYSW 40-90% r.F. CO
Nr zam.	<a href="#">2558270000</a>
Wykonanie	Higrostat, IP20, szary biały
GTIN (EAN)	4050118568929
J. op.	1 Szt.

**HYSW 40-90% r.F. CO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	37 mm	Szerokość (cale)	1,457 inch
Wysokość	60 mm	Wysokość (cale)	2,362 inch
Głębokość	55 mm	Głębokość (cale)	2,165 inch
Masa netto	50 g		

**Dane ogólne**

Histeresa przełączania	5 %	Napięcie łączeniowe	250 V AC / 30 V DC
Przełączany prąd, zestyk NO	5 A	Przełączany prąd, zestyk NO, obciążenie indukcyjne $\varphi = 0,6$	0,2 A
Przełączany prąd, zestyk NZ	2 A	Przełączany prąd, zestyk NZ, obciążenie indukcyjne $\varphi = 0,6$	0,2 A
Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe	Wartość nastawy wilgotności względnej, maks.	90 %
Wartość nastawy wilgotności względnej, min.	40 %	Z higrostatem	Tak
rodzaj montażu	Szyna nośna	wersja styku	zestyk przełączny

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC002008	eClass 6.2	27-18-07-16
eClass 9.1	27-21-07-08		

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

**Pobieranie**

Dane projektowe	<a href="#">STEP</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">Operating instructions</a>
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>