

**Instrukcja obsługi**

**USB-C™ do konwertera kompozytowego**

Nr zamówienia 1890515

**Przeznaczenie**

Ten produkt jest przeznaczony do wysyłania sygnału A/V z urządzenia USB-C™ (na przykład komputera lub smartfona) do urządzenia z wejściem RCA (na przykład do telewizora) w wyniku konwersji cyfrowego sygnału A/V na analogowy sygnał A/V. Ten produkt wyposażony jest w funkcję plug and play, bez potrzeby zewnętrznego zasilania.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku w budynkach. Nie należy go używać poza budynkami. Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią, na przykład w łazienkach.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Stosowanie produktu w celach innych niż zgodne z przeznaczeniem może doprowadzić do jego uszkodzenia. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia, pożar, porażenie prądem elektrycznym itp. Należy ostrożnie przeczytać i zachować niniejsze instrukcje obsługi. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

**Zawartość dostawy**

- USB-C™ do konwertera kompozytowego
- Instrukcja obsługi



**Najnowsza instrukcja obsługi**

Pobierz najnowszą instrukcję obsługi poprzez link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) lub zeskanuj pokazany kod QR. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.


**Wyjaśnienie symboli**

- Symbol błyskawicy w trójkącie jest stosowany, gdy istnieje potencjalne ryzyko obrażeń, np. wskutek porażenia prądem.
- Wykrzyknik w trójkącie oznacza ważne wskazówki w tej instrukcji obsługi, których bezwzględnie należy przestrzegać.
- Symbol strzałki wskazuje konkretne wskazówki i porady dotyczące obsługi.

**Informacje dotyczące bezpieczeństwa**

**Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w niniejszej instrukcji nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmią/gwarancja.**

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy trzymać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Produktu nie należy poddawać żadnym obciążeniom mechanicznym.
- Jeśli bezpieczne użytkowanie produktu nie jest dłużej możliwe, należy wyłączyć je z użycia i zabezpieczyć przed przypadkowym użyciem. Bezpieczne użytkowanie nie jest gwarantowane, jeśli produkt:
  - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
  - nie działa prawidłowo,
  - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
  - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek z nawet niewielkiej wysokości mogą spowodować uszkodzenia produktu.
- Zawsze należy przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji obsługi innych urządzeń podłączonych do produktu.
- Podczas instalacji należy upewnić się, że kabel nie jest ściśnięty lub zagięty ani że nie ulegnie uszkodzeniu przez ostre krawędzie.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczną placówkę handlową.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.



- Podłącz złącze USB-C™ (1) konwertera do portu USB-C™ urządzenia (np. komputera lub smartfona z systemem Android).
- Używając kabli RCA z wtyczkami (nie zawarte zestawie), podłącz gniazda RCA (2) (żółte/białe/czerwone) konwertera do gniazd wejściowych wideo (żółte) i audio (białe/czerwone) w urządzeniu wyświetlającym (np. w telewizorze) jednocześnie uważając, aby ich kolory do siebie pasowały.
- Wybierz odpowiedni kanał A/V na urządzeniu wyświetlającym (np. na telewizorze) .
- Rozpocznij odtwarzanie z urządzenia USB-C™.
- Aby odtwarzać tylko dźwięk stereofoniczny, używając kabli RCA z wtyczkami (nie zawarte w zestawie), podłącz gniazda RCA (białe/czerwone) konwertera do gniazd wejściowych audio (białe/czerwone) w urządzeniu (np. wieżę hi-fi lub wzmacniacz) .

→ Gdy konwerter jest podłączony do komputera, instalacja sterownika na komputerze nie jest wymagana.

**Konserwacja i czyszczenie**

- Przed czyszczeniem produktu wyłącz wszystkie podłączone urządzenia i odłącz wszystkie kable podłączone do produktu.
- Produkt należy czyścić suchą, pozbawioną włókien szmatką.
- Nie stosuj żadnych agresywnych środków czyszczących i nie przecieraj alkoholem ani innymi chemicznymi rozpuszczalnikami, gdyż może to spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie produktu.

**Utylizacja**

Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się do odpadów z gospodarstw domowych. Pod koniec okresu użytkowania zutylizować produkt zgodnie z odpowiednimi regulacjami ustawowymi.

Należy także wypełniać zobowiązania ustawowe i w ten sposób przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego.

**Dane techniczne**

Napięcie wejściowe/	
prąd wejściowy .....	maks. 5 V/DC, 0,9 A
Wyjście RCA.....	480i/59 Hz
Wyjście audio .....	stereo 2-kanałowe, do 48 kHz częstotliwości próbkowania
Typ złącza.....	USB-C™ złącze RCA (żółte/białe/czerwone)
Długość kabla .....	ok. 20 cm po każdej stronie
Warunki pracy od.....	-20 do +70°C, 0 – 80 % wilg. wzgl.
Warunki przechowywania.....	od 0 do +70 °C, 0 – 80 % wilg. wzgl.
Wymiary (dł. x szer. x wys.).....	35 x 78 x 12,7 mm
Waga .....	51 g

**Obsługiwane systemy operacyjne**

Dla komputerów..... z Windows®, MacOS, Linux  
Dla urządzeń mobilnych ..... Android, iOS, Windows®

Urządzenia muszą obsługiwać tryb DisplayPort Alternate Mode przez złącze USB-C™. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.