

**THM
THM WO 20/32 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Oznaczniki THM WriteOn na szpulach można stosować do oznaczania przewodów i kabli o średnicy zewnętrznej do 36 mm. Nadruk na powierzchni oznacznika jest mocowany i chroniony przez przezroczysty pasek z klejem.

- Ochrona oznaczenia przed brudem i ścieraniem poprzez owinięcie przezroczystym, samoprzylepnym paskiem
- Łatwe i szybkie drukowanie przy użyciu drukarki termotransferowej wysokiej jakości

Ogólne dane do zamówienia

Typ	THM WO 20/32 WS
Nr zam.	2621500000
Wykonanie	THM, Znaczniki kabli i przewodów, 2.8 - 7 mm, 20 x 32 mm, biały
GTIN (EAN)	4050118625547
J. op.	3 000 Szt.

THM
THM WO 20/32 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	32 mm	Szerokość (cale)	1,26 inch
Wysokość	20 mm	Wysokość (cale)	0,787 inch
Głębokość	0,025 mm	Głębokość (cale)	0,001 inch
Masa netto	0,117 g		

Dane ogólne

Barwny	biały	Klasa palności wg UL 94	V-0
Rodzaj nadruku	neutralna	Szerokość	32 mm
Wielkość pola opisowego	9 x 20 mm	Zakres temperatury stosowania	-40...

Markery przewodów i kabli

Zewnętrzna średnica przewodu	2,8 - 7 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	7 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, min.	2,8 mm		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

THM
THM WO 20/32 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

