

PL Instrukcja użytkownika

TWNT-BH703B Zestaw słuchawkowy Bluetooth® czarny

Nr produktu 2142901

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt służy do bezprzewodowej transmisji rozmów i muzyki z telefonów komórkowych, tabletów, notebooków i innych urządzeń, które można podłączyć poprzez Bluetooth®. Zasięg transmisji wynosi do 10 metrów na terenie otwartym. Produkt wyposażono we wbudowany na stałe akumulator, który zapewnia ok. 72 godzin działania w trybie gotowości.

Użytkowanie jest dozwolone tylko w zamkniętych pomieszczeniach, a więc nie na wolnym powietrzu. Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazience itp.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji, produktu nie można w żaden sposób przebudowywać i/lub zmieniać. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, może on ulec uszkodzeniu. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia, pożar, porażenie prądem itp. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie zawarte tutaj nazwy firm i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do poszczególnych właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy

- Zestaw słuchawkowy • Przewód ładujący USB • Instrukcja użytkownika Bluetooth

Aktualne instrukcje obsługi

Pobierz aktualne instrukcje obsługi, klikając link www.conrad.com/downloads lub skanując przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.



Objaśnienie symboli



Symbol błyskawicy w trójkącie jest stosowany, gdy istnieje ryzyko dla zdrowia, np. przez porażenie prądem.



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie wskazuje na ważne wskazówki w tej instrukcji użytkownika, których należy bezwzględnie przestrzegać.



Symbol strzałki można znaleźć przy specjalnych poradach i wskazówkach związanych z obsługą.

Wskazówki bezpieczeństwa



Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Poza tym w takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

a) Informacje ogólne

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Dopilnuj, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Mogą one stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci!
- Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest zapewniona, jeśli produkt:
 - posiada widoczne uszkodzenia,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek produktu nawet z niewielkiej wysokości spowodują jego uszkodzenie.
- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii zasady działania, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.
- Jeśli pojawiają się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

b) Podłączone urządzenia


- Należy również przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji obsługi innych urządzeń, do których produkt zostanie podłączony.



c) Akumulator

- Akumulator jest na stałe wbudowany w urządzenie i nie można go wymieniać.
- Nigdy nie uszkodzaj akumulatora. Uszkodzenie powłoki akumulatora może spowodować wybuch i pożar! Osłona akumulatora LiPo różni się od tej w konwencjonalnych bateriach/akumulatorach z cienkiej blachy (np. AA lub AAA) i składa się jedynie z delikatnej plastikowej folii.
- Nigdy nie zwieraj styku/przylączka akumulatora. Nie wrzucać akumulatora ani produktu do ognia. Może to spowodować wybuch lub pożar!
- Regularnie ładować akumulator, nawet jeśli produkt nie będzie używany. Dzięki zastosowanej technologii uprzednie rozładowanie akumulatora nie jest wymagane.
- Nigdy nie pozostawiać akumulatora bez nadzoru podczas ładowania.
- Na czas ładowania położyć produkt na powierzchni odpornej na ciepło. Nagrzewanie się urządzenia podczas ładowania jest normalnym zjawiskiem.

Części składowe



- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1 Przycisk połączenia | 5 Przycisk głośności + |
| 2 Mikrofon | 6 Słuchawka douszna |
| 3 Zausznik | 7 Przycisk głośności - |
| 4 Złącze ładowania Micro USB | 8 Wskaźnik LED |

Ładowanie zestawu słuchawkowego

Czas ładowania wynosi około 2 godzin. Przed pierwszym użyciem wbudowany na stałe akumulator należy w pełni naładować. Potrwa to ok. 2 godziny. Akumulator należy ładować w następujący sposób:

- Podłączyć wtyczkę Micro USB dołączonego przewodu USB do portu ładowania Micro USB (4). Podłączyć drugi koniec przewodu ładującego USB z wtykiem USB-A do portu USB komputera lub innego urządzenia do ładowania ze złączem USB.
- Podczas ładowania wskaźnik LED (8) będzie świecił na czerwono.
- Po zakończeniu ładowania czerwona dioda LED zgaśnie. Odłączyć ładujący przewód USB od podłączonego urządzenia.

→ W pełni naładowany akumulator ma wystarczającą moc, aby pozwolić na 3 godziny rozmowy i ok. 72 godzin działania w trybie czuwania. Podane wartości czasowe zależą jednakże od połączenia Bluetooth®, ustawień, temperatury otoczenia i sposobu użycia.

→ Stan baterii zestawu słuchawkowego można wyświetlić na ekranie iPhone'a (telefonu z systemem iOS).

Uruchamianie

→ Zestaw słuchawkowy i urządzenie przenośne muszą znajdować się w zasięgu transmisji; odległość między nimi może wynosić maks. 10 metrów. Należy pamiętać, że mogą wystąpić zakłócenia powodowane umebłowaniem, ścianami i innymi elektronicznymi urządzeniami, które znajdują się między zestawem słuchawkowym i urządzeniem mobilnym.

a) Wskaźniki LED

Tryb zestawu głośnomówiącego	Wskaźnik LED
Tryb uśpienia po sparowaniu	Niebieska dioda LED miga 1 raz co 7 sekund
Połączenie przychodzące	Niebieska dioda LED miga 1 razy co 5 sekund
Niski poziom naładowania akumulatora	Czerwona dioda LED miga 1 raz co 15 sekund i słuchać sygnał akustyczny (brzęczyk)

Tryby zestawu głośnomówiącego

Tryb ładowania: Akumulator jest ładowany

Tryb ładowania: Akumulator jest w pełni naładowany

Wskaźnik LED

Czerwona dioda LED świeci światłem stałym

Czerwona dioda gaśnie

b) Włączanie/wyłączanie

- Gdy zestaw słuchawkowy jest wyłączony, nacisnąć i przytrzymać przycisk połączenia (1) przez 4 sekundy, aż niebieska dioda LED zacznie migać. Zestaw słuchawkowy jest włączony.
- Gdy zestaw słuchawkowy jest włączony, nacisnąć i przytrzymać przycisk połączenia (1) przez 4 sekundy, aż czerwona dioda LED mignie jeden raz. Zestaw słuchawkowy jest wyłączony.

c) Parowanie zestawu słuchawkowego (Pairing)

- Ten zestaw słuchawkowy można sparować z dwoma telefonami komórkowymi.
- W celu sparowania zestaw słuchawkowy musi być włączony.
- Nacisnąć i przytrzymać przycisk połączenia (1) przez 7 sekund, aż czerwona i niebieska dioda LED będą migać na zmianę. Zestaw słuchawkowy znajduje się teraz w trybie parowania.
- Aktywować funkcję Bluetooth® w urządzeniu mobilnym (np. smartphonie) i włączyć funkcję wyszukiwania urządzeń Bluetooth® (w razie potrzeby należy przeczytać instrukcję obsługi urządzenia przenośnego).
- Z listy wyszukanych urządzeń należy wybrać zestaw słuchawkowy „BH703”.
- Gdy urządzenie przenośne poprosi o podanie kodu PIN, należy wpisać kod „0000”, aby sparować zestaw słuchawkowy z urządzeniem przenośnym.

→ W przypadku niektórych telefonów komórkowych po sparowaniu konieczne jest ustanowienie oddzielnego połączenia. Należy postępować według instrukcji obsługi telefonu komórkowego.

- Jeśli parowanie zakończyło się pomyślnie, zestaw słuchawkowy przełącza się do trybu czuwania, a niebieska dioda LED miga 1 raz co 7 sekund. Po połączeniu z telefonem komórkowym nazwa zestawu słuchawkowego pojawi się w menu, w którym można zobaczyć sparowane urządzenia Bluetooth®.

→ Jeśli nie udało się połączyć zestawu słuchawkowego, należy upewnić się, że akumulator jest naładowany oraz że zestaw słuchawkowy jest włączony i sparowany. Należy również sprawdzić, czy urządzeniu przenośnym włączona jest funkcja Bluetooth® oraz czy zestaw słuchawkowy znajduje się w zasięgu transmisji wynoszącym 10 metrów.

→ Jeśli po upływie dłuższego czasu nie nastąpi parowanie, należy wyłączyć funkcję parowania w zestawie słuchawkowym. Następnie należy wyłączyć i ponownie włączyć zestaw słuchawkowy.

- W celu sparowania z drugim telefonem, wcisnąć na 4 sekundy przycisk głośności[-], aż dioda zacznie migać na przemian kolorem czerwonym i niebieskim. Zestaw słuchawkowy jest przygotowany do parowania z drugim telefonem komórkowym.

d) Funkcja rozmowy

- Wykonywanie połączeń: Należy korzystać z telefonu komórkowego, tak jak zwykle. Gdy zestaw słuchawkowy podłączony jest do telefonu komórkowego, dźwięk automatycznie przekierowywany jest na zestaw słuchawkowy.
- Odbieranie połączeń: W celu odebrania połączenia przychodzącego należy nacisnąć przycisk połączenia (1) lub inny odpowiedni przycisk w telefonie komórkowym.
- Koniec rozmowy: Nacisnąć przycisk połączenia lub inny odpowiedni przycisk w telefonie komórkowym.
- Odrzucanie połączenia: Po otrzymaniu połączenia przychodzącego nacisnąć i przytrzymać przycisk połączenia przez 2 sekundy, aż do usłyszenia sygnału w zestawie słuchawkowym.
- Wybieranie głosowe: Istnieje możliwość wybierania osoby z kontaktów, wypowiadając odpowiednią nazwę, np. imię. Aby było to możliwe, telefon komórkowy musi obsługiwać tę funkcję. Konieczne jest też nagranie odpowiedniej próbki głosu. Należy włączyć funkcję wybierania głosowego (voice recognition) w urządzeniu przenośnym. Włączony zestaw głośnomówiący w telefonie komórkowym. Przytrzymać wciśnięty przycisk zwiększania głośności + (5) przez 3 sekundy — nie może przy tym odbywać się żadne połączenie. W słuchawkach zabrzmi sygnał dźwiękowy. Należy głośno i wyraźnie wypowiedzieć np. imię osoby, z którą użytkownik chce nawiązać połączenie.
- Ponowne wybieranie: Nacisnąć i zwolnić przycisk połączenia 2 razy. W słuchawkach zabrzmi sygnał dźwiękowy. Po zwolnieniu przycisku połączenia pojawi się ostatnio wybierany numer.
- Wyciszenie mikrofonu: Podczas prowadzenia rozmowy za pomocą zestawu słuchawkowego wcisnąć i przytrzymać przycisk głośności [-] (7), aż do usłyszenia dźwięku, sygnalizującego wyciszenie mikrofonu.
- Regulacja głośności: Nacisnąć przycisk głośności +, aby zwiększyć głośność oraz przycisk -, aby zmniejszyć głośność.
- Przełączanie między telefonem komórkowym i zestawem słuchawkowym: Podczas rozmowy należy przytrzymać przycisk połączenia przez około 2 sekundy, aż w zestawie słuchawkowym zabrzmi sygnał dźwiękowy. Rozmowa zostanie przekierowana z zestawu słuchawkowego na telefon komórkowy lub na odwrót.
- Jeśli zestaw słuchawkowy będzie podłączony do dwóch telefonów komórkowych, przełączenie telefonu można wykonać, wciskając na 3 sekundy przycisk głośności [+]. Podczas rozmawiania przez jeden z telefonów można np. wcisnąć na 3 sekundy przycisk głośności [+], aby odebrać połączenie przychodzące w drugim telefonie. Nacisnąć przycisk połączenia (1), aby zakończyć połączenie.

- Jeśli zestaw słuchawkowy był połączony z dwoma telefonami (tryb MULTI-LINK), to po wyłączeniu zestawu słuchawkowego i ponownym włączeniu zestaw automatycznie połączy się z tym telefonem, z którym był połączony ostatnio. Z pierwszym telefonem można się połączyć ręcznie, wciskając na 3 sekundy przycisk głośności [+]. Wciśnięcie na 3 sekundy przycisku głośności [+] umożliwi przełączanie dwóch podłączonych telefonów.

e) Odtwarzanie muzyki

Istnieje możliwość przesyłania muzyki z urządzenia przenośnego na zestaw słuchawkowy. Urządzenie przenośne musi jednakże obsługiwać standardy Bluetooth® A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). W przypadku połączenia przychodzącego transmisja dźwięku zostanie przerwana, aby umożliwić odebranie. Niektóre telefony komórkowe nie obsługują tej funkcji, a więc wyciszenie nie jest możliwe.

- Ustawić głośność za pomocą przycisków głośności + oraz -, tak jak w przypadku rozmowy telefonicznej.

Konserwacja i czyszczenie

- Przed przystąpieniem do czyszczenia produktu należy odłączyć od niego wszystkie podłączone urządzenia.
- W żadnym wypadku nie należy używać agresywnych środków czyszczących, alkoholu czyszczącego lub innych chemicznych roztworów, gdyż może to uszkodzić obudowę lub nawet wpłynąć negatywnie na działanie.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Wewnątrz urządzenia nie znajdują się żadne części przeznaczone do konserwacji przez użytkownika. Dlatego też nigdy nie wolno otwierać/demontować produktu.
- Do czyszczenia stosować suchą, miękką i czystą szmatkę. Nie wywierać nadmiernego nacisku na obudowę, ponieważ może to spowodować zarysowania.

Deklaracja zgodności (DOC)

My, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, deklarujemy, że produkt ten jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.

→ Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.conrad.com/downloads

Wybrać język, klikając na symbol flagi i wprowadzić numer katalogowy produktu w polu wyszukiwania; następnie można pobrać deklarację zgodności UE w formacie pdf.

Utylizacja



Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Napięcie wejściowe/prąd wejściowy	5 V/DC, maks. 78 mA
Wbudowany akumulator	Akumulator litowo-polimerowy 3,7 V/DC, 65 mAh
Złącze ładowania	Micro USB
Wersja Bluetooth®	3.0
Profil Bluetooth®	A2DP, HFP 1.5, HSP 1.1
Czas rozmowy	do 3 godzin
Czas czuwania	do 72 godzin
Częstotliwość transmisji	2,402 – 2,48 GHz
Moc nadawania	4 dBm
Zasięg transmisji Bluetooth®	do 10 metrów
Impedancja	32 ohmy
Warunki pracy	-10 °C do +50 °C, 0 – 85 % wilgotności względnej
Warunki przechowywania	-10 °C do +50 °C, 0 – 90% wilgotności względnej
Długość przewodu USB do ładowania	ok. 20 cm
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	54 x 15,5 x 9 mm
Waga	ok. 8 g

To jest publikacja firmy Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy (www.conrad.com).

Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Wszelkiego rodzaju reprodukcje, np. kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub rejestracja w urządzeniach elektronicznych do przetwarzania danych wymagają pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione. Publikacja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku.

Copyright 2019 by Conrad Electronic SE.

*2142901_v1_0819_02_hk_m_PL