

PD Instrukcja obsługi**Słuchawki douszne z pałąkiem na szyję**

Nr zamówienia 2177774

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt jest przeznaczony do odtwarzania dźwięku przez sparowane urządzenie Bluetooth. Produktu można również używać do wykonywania połączeń w trybie głośnomówiącym. Produkt zasilany jest poprzez wbudowany akumulator. Akumulator można ładować przez USB.

Dzięki wbudowanym magnesom możesz połączyć słuchawki ze sobą, aby zawiesić je na szyi. Produkt posiada ochronę tylko przed wnikaniem potu. Nie używaj słuchawek w czasie deszczu.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Używanie produktu do celów innych niż te opisane powyżej może spowodować uszkodzenie komponentów. In addition, improper use can cause hazards such as a short circuit or fire. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi regulacjami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zawartość zestawu

- Słuchawki douszne
- 2 pary wkładek dousznych (małe, duże)
- Kabel USB do ładowania
- Torba do przechowywania
- Instrukcja obsługi

**Aktualne instrukcje obsługi**

Najnowsze instrukcje obsługi można pobrać ze strony www.conrad.com/downloads lub skanując kod QR z tej strony. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

Wyjaśnienie symboli

Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje.



Symbol „strzałki” informuje użytkownika o ważnych wskazówkach i uwagach związanych z użytkowaniem urządzenia.


Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi oraz informacje dotyczące bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w niniejszej instrukcji nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wynik uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

a) Ogólne informacje

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą się one stać niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Należy chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, uderzeniami, gazami łatwopalnymi, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie wolno poddawać produktu naprężeniu mechanicznemu.
- Jeśli produktu nie można już używać bezpiecznie, zaprzestać używania i uniemożliwić używanie osobom nieupoważnionym. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Z produktem zawsze należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z małej wysokości, mogą spowodować uszkodzenia produktu.
- Należy zawsze przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa i obsługi innych urządzeń podłączonych do tego produktu.
- Nie korzystaj z produktu podczas prowadzenia pojazdu, obsługiwanie maszyn lub wykonywania innych potencjalnie niebezpiecznych czynności. Możesz nie usłyszeć sygnałów ostrzegawczych, w wyniku czego możesz być narażony na niebezpieczeństwo.
- Jeśli korzystasz z produktu podczas uprawiania sportu lub jako pieszy, dostosuj głośność tak, aby nadal słyszeć odgłosy otoczenia.



-  Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu słuchu, nie słuchaj przez długi czas na wysokich poziomach głośności.
- Przechowuj produkt z dala od innych magnesów i metalowych części magnetycznych.
- Zachowaj odpowiednią odległość (co najmniej jednego metra) od urządzeń i przedmiotów, które mogą zostać zniszczone lub których działanie może zostać zakłócone przez magnetyzm (np. paski taśmy magnetycznej, karty płatnicze, płyty CD, identyfikatory, dyski twarde, komputery, monitory, urządzenia pomiarowe).
- Pole magnetyczne wbudowanego magnesu może znacząco wpływać na działanie rozruszników serca lub innych urządzeń medycznych! Dlatego trzymaj produkt z dala od takich urządzeń.
- Podczas korzystania z magnesów zachowaj szczególną ostrożność, aby uniknąć obrażeń i zniszczenia magnesu.
- Trzymaj magnesy w miejscu niedostępnym dla dzieci. Trzymaj magnesy poza zasięgiem dzieci.
- W przypadku braku pewności, jak należy użyć lub podłączyć urządzenie, należy zasięgnąć porady technika.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy muszą być dokonywane tylko przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.

b) Akumulator Li-Po

- Akumulator jest wbudowany w produkt i nie można go wymienić.
- Nigdy nie uszkodzaj akumulatora. Uszkodzenie obudowy akumulatora może spowodować wybuch lub pożar! W przeciwieństwie do zwykłych baterii (na przykład baterii AA lub AAA), obudowa akumulatora LiPo jest wykonana z wrażliwej folii z tworzywa sztucznego.
- Nigdy nie zwieraj styków akumulatora. Nie wrzucaj akumulatora ani produktu do ognia. Istnieje ryzyko pożaru i wybuchu!
- Ładuj akumulator regularnie, nawet gdy nie używasz produktu. Nie trzeba rozładowywać akumulatora przed ponownym ładowaniem.
- Nigdy nie ładuj akumulatora bez nadzoru.
- Podczas ładowania należy umieścić produkt na powierzchni niewrażliwej na ciepło. Podczas ładowania akumulator może się rozgrzać.

Ładowanie akumulatora

→ Przed pierwszym uruchomieniem naładuj całkowicie akumulator.

Jeśli podczas pracy rozlegnie się komunikat „low battery”, a dioda LED zacznie migać na czerwono, naładuj baterię.

- Port ładowania znajduje się na panelu sterowania obok przycisku -. Otwórz pokrywę ochronną.
- Podłącz wtyczkę micro USB kabla ładującego do portu ładowania na produkcie.
- Podłącz wtyczkę USB do źródła zasilania USB (np. do komputera lub zasilacza z wyjściem USB).
- Podczas ładowania świeci czerwona dioda LED. Gdy bateria będzie w pełni naładowana, dioda LED zaświeci się na niebiesko.
- Odłącz kabel od produktu i od źródła zasilania.
- Załóż pokrywę ochronną.

Obsługa**a) Parowanie**

- Włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu mobilnym.
- Aby rozpocząć pracę, naciśnij i przytrzymaj przycisk **O**, aż dioda LED zacznie migać na przemian na czerwono i niebiesko.
- Po krótkim czasie na liście dostępnych urządzeń Bluetooth w twoim urządzeniu pojawi się **RF-WH-150**. Wybierz **RF-WH-150**.

Jeśli pojawił się komunikat o konieczności wprowadzenia hasła, należy wpisać 0000.



W przypadku niektórych telefonów komórkowych po zakończeniu procesu parowania może być konieczne potwierdzenie połączenia między telefonem komórkowym a produktem.

Jest to zwykle konieczne, jeśli masz już co najmniej jedno inne urządzenie Bluetooth zarejestrowane w telefonie komórkowym lub jeśli telefon komórkowy jest podłączony do innego urządzenia (takiego jak zestaw słuchawkowy Bluetooth).

Połączenie zostanie utracone, jeśli produkt lub sparowane urządzenie Bluetooth zostanie wyłączone bądź usunięte z zasięgu. Gdy odpowiednie urządzenie zostanie ponownie włączone lub gdy urządzenie Bluetooth powróci do zasięgu produktu, połączenie zostanie automatycznie przywrócone.

Aby włączyć automatyczne ponowne łączenie, funkcja ta może wymagać aktywacji w urządzeniu Bluetooth (prosimy o zapoznanie się z tym punktem instrukcji urządzenia Bluetooth).

b) Włączanie lub wyłączenie

- Aby włączyć produkt, naciśnij i przytrzymaj przycisk **O**, aż w słuchawkach rozlegnie się komunikat „power on”.
- Po ustanowieniu połączenia usłyszysz komunikat „connected”.
 - Gdy tylko połączenie zostanie nawiązane, niebieska dioda LED miga raz co 2 sekundy.
 - Po przesłaniu sygnału audio niebieska dioda LED miga dwukrotnie co 2 sekundy.
- Aby wyłączyć produkt, naciśnij i przytrzymaj przycisk **O**, aż w słuchawkach rozlegnie się komunikat „power off”. Czerwona dioda LED migie trzy razy.

c) Zestaw głośnomówiący

Odbieranie połączeń	Krótko naciśnij przycisk O
Kończenie połączeń	Krótko naciśnij przycisk O
Odrzucanie połączeń	Naciśnij i przytrzymaj przycisk O
Ponowne wybieranie ostatniego połączenia	Naciśnij dwukrotnie przycisk O .

d) Regulacja głośności

Zwiększ głośność	Krótko naciśnij przycisk +
Zmniejsz głośność	Krótko naciśnij przycisk -

→ Po osiągnięciu minimalnej/maksymalnej głośności rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

e) Sterowanie muzyczne

Odtwarzanie/pauza	Krótko naciśnij przycisk O
Kolejny utwór	Naciśnij i przytrzymaj przycisk +
Początek utworu/poprzedni utwór	Naciśnij i przytrzymaj przycisk -

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Słuchawki nie reagują na polecenia klawiszy, odtwarzanie automatycznie się zatrzymuje lub się nie włącza.	Bateria jest wyczerpana. Naładuj baterię do pełna.
Brak dźwięku	<ul style="list-style-type: none">• Głośność jest ustawiona na minimum.• Urządzenie nie jest już sparowane. Powtórz proces parowania.• Urządzenia nie są w zasięgu.
Urywane odtwarzanie	<ul style="list-style-type: none">• Urządzenia nie są w zasięgu.• Inne urządzenia zakłócają łączność radiową. Zwiększ odległość do takich urządzeń.

Konserwacja i czyszczenie

a) Wkładki douszne

Wkładki douszne można zdjąć ze słuchawek i wymienić.

b) Czyszczenie

- Nigdy nie stosuj agresywnych detergentów, spirytusu odeszczającego ani innych roztworów chemicznych, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie obudowy oraz sprawić, że produkt nie będzie działał prawidłowo.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie.
- Do czyszczenia produktu używaj suchej niestrzępiącej się szmatki.
- Zdejmij wkładki douszne, aby wyczyścić słuchawki.

Deklaracja zgodności (DOC)

My, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, deklarujemy, że produkt ten jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.

→ Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.conrad.com/downloads

Wybierz język, klikając odpowiadający mu symbol flagi, a następnie wprowadź numer zamówienia produktu w polu wyszukiwania. Deklaracja zgodność UE jest dostępna do pobrania w formacie PDF.

Utylizacja



Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy zawsze usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Należy także wypełniać zobowiązania ustawowe i w ten sposób przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego.

Dane techniczne

a) Bateria

Akumulator	3,7 V LiPo, 80 mAh
Napięcie ładowania	5 V/DC
Natężenie prądu ładowania	100 mA
Czas ładowania	ok. 2 godz.
Pobór mocy	20 mA

b) Czas pracy

W oparciu o w pełni naładowaną baterię:

Czas rozmowy	ok. 6 godz.
Odtwarzanie audio	ok. 4 godz.
Czas czuwania	ok. 80 godz.

c) Podłączenie

Wersja Bluetooth	5.0
Profile Bluetooth	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Częstotliwość radiowa	2,4026 – 2,4800 GHz
Moc transmisji	0 dBm
Zasięg	maks. 10 m

d) Dźwięk

Czułość mikrofonu	-42 dB ±3 dB
Stosunek sygnału do szumu	≥80 dB
Impedancja głośnika	16 Ω ±15%
Poziom ciśnienia akustycznego	maks. 98 dB

e) Inne

Warunki pracy	od -10 do +50°C, 10–90% wilg. wzgl.
Warunki przechowywania	od -10 do +50°C, 10 – 90% wilg. wzgl.
Długość	ok. 65 cm
Waga	ok. 17 g