

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2019/2016

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Bomann					
Anschrift des Lieferanten: Heinrich-Horten-Straße 17, 47906 Kempen, DE					
Modellkennung: GB 341.1					
Art des Kühlgeräts:					
Geräuscharmes Gerät:		nein	Bauart:		freistehend
Weinlagerschrank:		nein	Anderes Kühlgerät:		ja
Allgemeine Produktparameter:					
Parameter		Wert	Parameter		Wert
Gesamt- abmessungen (in Millimeter)	Höhe	510	Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)		31
	Breite	470			
	Tiefe	450			
EEI		100	Energieeffizienzklasse		E
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)		39	Luftschallemissionsklasse		C
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)		147	Klimaklasse:		Gemäßigt, Subtropisch
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		16	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		38
Winterschaltung		nein			
Fachparameter:					
Fachtyp		Fachparameter und -werte			
		Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l)	Empfohlene Temperatur- einstellung für eine optimierte Lebensmittel- lagerung (in °C). Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen.	Gefriervermögen (in kg/24h)	Entfrosterungsart (automatische Entfrosterung = A, manuelle Entfrosterung = M)
Speisekammer- fach	nein	—	—	—	—
Weinlagerfach	nein	—	—	—	—
Kellerfach	nein	—	—	—	—
Lagerfach für fri- sche Lebensmittel	nein	—	—	—	—
Kaltlagerfach	nein	—	—	—	—

Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	nein	—	—	—	—
Ein-Stern-Fach	nein	—	—	—	—
Zwei-Sterne-Fach	nein	—	—	—	—
Drei-Sterne-Fach	nein	—	—	—	—
Vier-Sterne-Fach	ja	31	-18	2	M
Zwei-Sterne-Abteil	nein	—	—	—	—
Fach mit variabler Temperatur	—	—	—	—	—
Für Vier-Sterne-Fächer					
Schnellgefrierfunktion			—		
Lichtquellenparameter:					
Art der Lichtquelle			—		
Energieeffizienzklasse			—		
Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate					
Weitere Angaben:					
Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4(a) des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 zu finden sind: www.Bomann-Germany.de					