

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Słuchawki In Ear Geemarc CL7350AD, czarny, biały

Nr produktu : 2233891



Spis treści

WPROWADZENIE.....	3
KOMPONENTY OPAKOWANIA	5
FUNKCJE	6
INSTALACJA.....	8
OPERACJA	10
BIEŻĄCE DZIAŁANIE	11
STEROWANIE TONEM (BAS I GÓRA).....	12
REGULACJA BALANSU DŹWIĘKU (LEWA-PRAWA)	13
KORZYSTANIE Z PRZYCISKU WYCISZANIA I MIKROFONU DO ROZMOWY	14
DANE TECHNICZNE	16
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	16

!!! Instrukcja obsługi do uważnego przeczytania przed rozpoczęciem użytkowania !!!

!!! Odwiedź naszą stronę internetową www.geemarc.com, aby zobaczyć, czy jest dostępna aktualizacja tej instrukcji obsługi !!!

WPROWADZENIE

Bezprzewodowy słuchacz Geemarc to system wzmacniający dźwięk zaprojektowany specjalnie dla osób niedosłyszących.

Geemarc Audio Listener może być używany ze wszystkimi rodzajami systemów audio, aby cieszyć się słuchaniem bez zakłóceń - z telewizorem, smartfonem, odtwarzaczem DVD, odtwarzaczem CD, systemem Hi-Fi, iPodem lub innymi.

Dźwięk z telewizora lub urządzenia audio jest przesyłany przez podstawkę ładującą, bezprzewodowy zestaw słuchawkowy odbiera sygnał i wzmacnia dźwięk dla słuchacza.

- Komfort słuchacza i długotrwała przyjemność są wbudowane we wszystkie funkcje bezprzewodowego słuchacza dźwięku Geemarc:
- Lekki bezprzewodowy zestaw słuchawkowy wyposażony w miękkie silikonowe wkładki douszne zapewniające długotrwały komfort słuchania;
- Bogata, regulowana jakość dźwięku:
 - o Szerokie pasmo audio;
 - o Regulowane basy, wysokie tony i balans w celu kompensacji utraty słuchu.
- Zasięg nadawania i odbioru do 60 metrów zapewnia słyszalność w całym domu i ogrodzie;
- Przycisk automatycznego strojenia na zestawie słuchawkowym - dostrój najlepszy dźwięk dokładnie tam, gdzie jesteś;
- Słuchaj, ale pozostań w kontakcie z otoczeniem:
 - o Z jedną stacją ładującą można sparować wiele zestawów słuchawkowych;
 - o Funkcja wyciszania jednym dotknięciem przełącza słuchacz audio w asystenta rozmowy, umożliwiając rozmowę i słuchanie osób wokół ciebie z włączonym zestawem słuchawkowym, wykorzystując wbudowany wzmacniacz audio, aby wszystko lepiej słyszeć.
- Do 6 godzin pracy na akumulatorze po pełnym naładowaniu - nigdy nie stracisz ścieżki dźwiękowej w trakcie programu;

- Pełne naładowanie zestawu słuchawkowego trwa tylko 3 godziny, po prostu umieszczając go w podstawce ładującej.



BEZPIECZEŃSTWO I PIELĘGNACJA

Aby jak najlepiej wykorzystać ten produkt i aby z niego korzystać bezpiecznie, przed użyciem dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

Ostrzeżenie: ten produkt może być bardzo głośny. Uważaj, aby inne osoby nie mogły używać tego produktu, jeśli nie mają takiego samego poziomu ubytku słuchu. Nadmierne ciśnienie dźwięku ze słuchawek dousznych i słuchawek może spowodować utratę słuchu.

Uwaga: porażenie prądem. NIE wkładaj niepodłączonych wtyczek do gniazdek sieciowych. Głowice wtyczki MUSZĄ być zamontowane na zasilaczu.

Podłączenie elektryczne: Urządzenie jest przeznaczone do pracy przy zasilaniu 100-240VAC - 50 / 60Hz. (Sklassyfikowane jako „niebezpieczne napięcie” zgodnie z normą EN 60650).

Uwaga: Baterie powinny być wymieniane tylko przez Geemarc lub autoryzowanego sprzedawcę. Proszę zapoznać się z rozdziałem: <Części zamienne / zamienne>, aby uzyskać więcej informacji.

Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła.



NIE wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.


Nie wystawiaj zestawu słuchawkowego zawierającego baterie na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień itp.

Regularnie czyść zestaw słuchawkowy i nauszники. Szczegółowe informacje na temat czyszczenia można znaleźć w rozdziale: <**Czyszczenie i konserwacja**>.

NIE WOLNO modyfikować urządzenia w żaden sposób.

Uwaga: urządzenie może podlegać zakłóceniom ze strony urządzeń wytwarzających silne pola elektryczne lub magnetyczne, np. bezprzewodowe routery internetowe, kuchenki mikrofalowe, telefony komórkowe, transformatory oświetleniowe itp. Aby uniknąć tych zakłóceń, umieść podstawkę ładującą z dala od takich źródeł.


KOMPONENTY OPAKOWANIA



- (1) Odbiornik zestawu słuchawkowego
- (2) Podstawka ładująca i nadajnik
- (3) Zasilanie
- (4) Kabel audio (oba końce z wtyczką stereo 3,5 mm)
- (5) Kabel adaptera RCA
- (6) Wtyk przejściowy 3,5 mm na 6,3 mm
- (7) Adapter SCART


FUNKCJE

Identyfikacja funkcji: Odbiornik zestawu słuchawkowego



- (1) Słuchawki douszne
- (2) Regulacja głośności
- (3) Wskaźnik LED zasilania / sygnału
- (4) Przycisk wyciszania do komunikacji werbalnej
- (5) Mikrofon
- (6) Przycisk Auto Tune dla kanału częstotliwości
- (7) Regulacja balansu dźwięku
- (8) Włącznik / wyłącznik zasilania
- (9) Styk baterii

Identyfikacja funkcji: stacja ładowąca




FRONT

TYŁ

- (1) Kołki ładowujące
- (2) Regulacja tonów
- (3) Wskaźnik LED: ładowanie akumulatora (czerwony = ładowanie, zielony = w pełni naładowany)
- (4) Wskaźnik LED (zielony): Sygnał audio
- (5) Wskaźnik LED (zielony): Zasilanie
- (6) Wskaźnik LED (żółty): wzmocnione wysokie tony
- (7) Wskaźnik LED (niebieski): wzmocnione basy
- (8) Wejście audio
- (9) Selektor kanałów częstotliwości (CH1 lub CH2)
- (10) Włączanie / wyłączanie zasilania
- (11) Gniazdo wejściowe DC

INSTALACJA

Nadajnik



(1) Podłącz zasilacz do gniazda DC IN znajdującego się dalej tylny panel ładowarki.

(2) Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego (100-240V ~ 50 / 60Hz).

Zielona dioda LED wskaźnika zasilania zaświeci się natychmiast.

(3) Podłącz jeden koniec kabla audio do panelu tylnego stacji ładującej.

(4) Podłącz drugi koniec kabla audio do źródła audio (np. Telewizor, wieża Hi-Fi, MP3 lub iPod).

Jeśli źródło dźwięku nie ma odpowiedniego gniazda dla wtyczki stereo 3,5 mm kabla audio, użyj jednego z dostarczonych adapterów:


- Kabel adaptera RCA;
- Wtyk przejściowy 3,5 mm na 6,3 mm
- Adapter SCART

(5) Na tylnym panelu stacji ładującej ustaw włącznik / wyłącznik zasilania w położenie ON.

Po wykryciu sygnału audio ze źródła audio zielony wskaźnik sygnału LED będzie się stale świecił.

Zestaw słuchawkowy




Upewnij się, że wbudowana bateria wewnątrz zestawu słuchawkowego jest w pełni naładowana przy pierwszym użyciu - patrz Wstępna obsługa poniżej.



OPERACJA

Uruchomienie

1. Upewnij się, że CL7350 jest podłączony do prądu.
2. Włącz CL7350 - z tyłu stacji ładującej (patrz rysunek (1) po prawej).
3. Umieść zestaw słuchawkowy w podstawce ładującej na co najmniej trzy godziny, aby umożliwić jego pełne naładowanie.
 - Upewnij się, że zestaw nagłowny jest wyłączony (patrz rysunek (2) po prawej).
 - Wskaźnik LED świeci się na czerwono podczas ładowania.
 - Świeci się na zielono po całkowitym naładowaniu baterii (patrz rysunek (3) po prawej).
4. Po upływie trzech godzin i po zmianie koloru diody LED ładowania na zielony można przejść do rutynowej operacji.



Bieżące działanie




1. Włącz źródło dźwięku (telewizor lub urządzenie audio), do którego podłączony jest nadajnik. Wskaźnik LED sygnału będzie się świecił w sposób ciągły (patrz rysunek (4) po prawej).

2. W odbiorniku zestawu słuchawkowego włącz włącznik / wyłącznik (patrz rysunek (5) po prawej).

Zielony wskaźnik LED sygnału będzie się świecił w sposób ciągły.

3. Ustaw głośność na żądany poziom dźwięku (patrz rysunek (6) po prawej), a następnie włóż wkładki douszne do uszu.

UWAGA: Sprawdź głośność źródła dźwięku (telewizor lub inne urządzenie audio) jest podkręcone przynajmniej do połowy głośność, aby uzyskać dobrą jakość dźwięku w słuchawkach



Poprawa dźwięku poprzez przełączanie kanałów



CL7350 może nadawać na jednym z dwóch wbudowanych kanałów częstotliwości. Możesz wybrać kanał, który zapewni lepszą jakość dźwięku.

1. Jeśli dźwięk jest zniekształcony lub niewyraźny, naciśnij przycisk Auto-Tune na odbiorniku zestawu słuchawkowego (patrz rysunek (7) po prawej), aby dopasować częstotliwość kanału 1 lub kanału 2 ustawioną z tyłu nadajnika.

Poczekaj kilka sekund na wznowienie dźwięku.

2. Jeśli to nie pomoże, przełącz selektor kanałów z tyłu podstawki ładującej (patrz rysunek (8) po prawej) i sprawdź, czy jakość dźwięku poprawiła się.


3. Ponownie naciśnij przycisk Auto-Tune, aby jeszcze bardziej poprawić jakość.



UWAGA: Nadajnik wyłączy się automatycznie po około 5 minutach, jeśli nie ma sygnału audio ze źródła audio (telewizor itp.) Lub sygnał ze źródła audio jest zbyt słaby, aby zapewnić prawidłowy odbiór. Jeśli jednak sygnał audio powróci do akceptowalnego poziomu, transmisja zostanie automatycznie wznowiona.


Sterowanie tonem (bas i góra)


Możesz dostosować ton odtwarzanego dźwięku i zwiększyć przyjemność ze słuchania poprzez wzmocnienie tonów wysokich lub basów w odbiorniku zestawu słuchawkowego.

Naciśnij przycisk Tone Clarity , aby cyklicznie przełączać się między:

1. Wzmocniona góra   (świeci żółta dioda LED),

2. Wzmocnione basy  (świeci się niebieska dioda LED) lub


3. Płaski ton  (bas i góra jednakowo wzmocnione, brak świecących diod).



Regulacja balansu dźwięku (lewa-prawa)

Możesz dostosować dźwięk do swojego słuchu w każdym uchu.

Gdy zestaw słuchawkowy jest włączony, obróć przycisk balansu dźwięku (patrz rysunek (10) po prawej), aby wyregulować dźwięk - zauważysz, że dźwięk wydaje się „dryfować” z jednej strony na drugą. Graj tym przyciskiem, aż znajdziesz najbardziej przyjemny balans dźwięku.




Korzystanie z przycisku wyciszania i mikrofonu do rozmowy

Możesz przełączyć się z trybu odsłuchu na tryb konwersacji bez konieczności zdejmowania zestawu słuchawkowego.

Aby porozmawiać lub postuchać kogoś:

1. Naciśnij przycisk wyciszenia (patrz rysunek (11) po prawej). Spowoduje to wyłączenie źródła dźwięku, a zestaw słuchawkowy stanie się wzmacniaczem po aktywacji mikrofonu.
2. Aby wznowić słuchanie urządzenia audio, naciśnij ponownie przycisk Wycisz. Mikrofon zostanie wyłączony, a dźwięk zostanie wznowiony.



Ładowanie baterii

1. Wskaźnik LED sygnału na odbiorniku zestawu słuchawkowego będzie migał powoli, gdy poziom naładowania baterii będzie niski. Na tym etapie jest około 20 minut pracy, zanim zestaw słuchawkowy się wyłączy.



Naładuj baterię.

2. Wyłącz włącznik / wyłącznik na zestawie słuchawkowym (patrz rysunek (12) po prawej). Zielona dioda na zestawie słuchawkowym powinna zgasnąć.

3. Umieść słuchawki na podstawie ładującej (patrz rysunek (13) po prawej stronie), upewnij się, że styk ładowania dotyka styków ładowania na podstawie ładującej.

4. Proces ładowania rozpocznie się automatycznie.

- Wskaźnik LED świeci się na czerwono podczas ładowania.
- Świeci się na zielono po całkowitym naładowaniu baterii.

**OSTRZEŻENIE:**

Akumulator nie może być narażony na nadmierne ciepło, np. słońce, ogień itp.

Nie próbuj wymieniać oryginalnego akumulatora.

Gdy słuchawki nie są używane, przesuń przełącznik do pozycji OFF, aby uniknąć uszkodzenia baterii.

Przed pierwszym użyciem akumulator należy zawsze w pełni naładować.

Wymagane jest wstępne ładowanie przez 3 godziny, aby zagwarantować akceptowalną żywotność akumulatora. Zawsze upewnij się, że odbiornik słuchawek jest ustawiony w pozycji OFF podczas ładowania baterii.

Nadmierne ciśnienie dźwięku ze słuchawek dousznych i słuchawek może spowodować utratę słuchu.

WAŻNE:

To urządzenie powinno być obsługiwane wyłącznie z wbudowanym akumulatorem. Podczas wymiany baterii lub utylizacji urządzenia należy zawsze przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących utylizacji baterii. Proszę umieścić je w odpowiednim pojemniku na odpady, aby mieć pewność, że zostaną usunięte w bezpieczny i przyjazny dla środowiska sposób.

DANE TECHNICZNE

Czas pracy na baterii	: Do 6 godzin
Zasięg	: Do 60 metrów (otwarta przestrzeń)
Pasma przenoszenia	: 30 Hz – 10K Hz
Stosunek sygnału do szumu	: > 65 dB
Zniekształcenie	: <2%
Waga zestawu słuchawkowego	: 58 gramów
Napięcie robocze	: Podstawka ładująca: 8 V, 400 mA : Zestaw słuchawkowy: litowy 3,7 V, 350 mA Bateria polimerowa
Tryb transmisji	: Stereo UHF
Częstotliwość nośna	: 863,53 MHz, 864,53 MHz

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Brak dźwięku

- Upewnij się, że zasilacz jest prawidłowo podłączony do gniazdka elektrycznego, a jego kabel jest prawidłowo podłączony do złącza DC IN w stacji ładującej.
- Upewnij się, że włącznik / wyłącznik zasilania zestawu słuchawkowego jest włączony.

- Sprawdź stan naładowania baterii w zestawie słuchawkowym - umieść ją w ładowarce i ładuj baterię, aż dioda LED ładowania baterii zaświeci się na zielono.
- Upewnij się, że telewizor, wieża Hi-Fi lub komponent audio są włączone i ustawione na kanał, który nadaje sygnał audio.
- Upewnij się, że poziom głośności podłączonego komponentu audio jest ustawiony na co najmniej połowę pełnej głośności.
- Podłączony sprzęt audio / wideo może nie działać w trybie odtwarzania. Rozpocznij odtwarzanie na urządzeniu.
- Użyj regulatora głośności na zestawie słuchawkowym, aby zwiększyć głośność.
- Sprawdź, czy poziom głośności zestawu słuchawkowego nie jest zbyt niski. Wyreguluj głośność do odpowiedniego poziomu.
- Jeśli dźwięk nie jest czysty i zniekształcony, zmień wybór kanału częstotliwości z tyłu ładowarki, a następnie naciśnij przycisk Auto Tune na odbiorniku zestawu słuchawkowego, aby uzyskać lepszy odbiór.

Zniekształcenie

- Bateria wewnątrz zestawu słuchawkowego może wymagać ładowania. Naładuj baterię.
- Zestaw słuchawkowy może być zbyt daleko od nadajnika wewnątrz stacji ładującej. Zbliź je do siebie.
- Poziom sygnału wejściowego audio ze źródła audio jest zbyt niski.

Zwiększ głośność źródła dźwięku.

- Jeśli dźwięk nie jest czysty i zniekształcony, zmień częstotliwość

Kanał z tyłu stacji ładującej, a następnie naciśnij przycisk Auto Tune na zestawie słuchawkowym, aby uzyskać lepszy odbiór.

Czyszczenie i konserwacja.

Części zamienne / zamienne. Obsługa klienta


Czyszczenie i konserwacja

Uwaga: NIE używaj środków czyszczących na bazie alkoholu, środków chemicznych lub spirytusu.

Wytrzyj podstawę i zestaw słuchawkowy wilgotną szmatką.

Regularnie zdejmuj (patrz rysunek (14) po prawej) i czyść „Nauszniki” ciepłą wodą z mydłem.

Dostarczane są dwa rodzaje nauszników, wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada.



Części zamienne / zamienne

Części zamienne są dostępne w oryginalnym miejscu zakupu lub dzwoniąc na Infolinię Klienta: 01707 384438

1. Dodatkowe zestawy słuchawkowe
2. Nauszniki

Aby wymienić baterię zestawu słuchawkowego, skontaktuj się z obsługą klienta.

Obsługa klienta

Aby uzyskać wsparcie i pomoc dotyczącą produktu, odwiedź naszą witrynę internetową pod adresem www.geemarc.com

Dla naszej Infolinii dla klientów: 01707 384438

Faks: 01707 832529

GWARANCJA

Od momentu zakupu produktu Geemarc, Geemarc udziela na niego dwuletniej gwarancji. W tym czasie wszystkie naprawy lub wymiany (według naszego uznania) są bezpłatne. Jeśli

napotkasz problem, skontaktuj się z naszą Infolinią lub odwiedź naszą witrynę internetową www.geemarc.com.

Gwarancja nie obejmuje wypadków, zaniedbań ani uszkodzeń jakichkolwiek części.

Produktu nie wolno modyfikować ani demontować przez nikogo, kto nie jest upoważnionym przedstawicielem firmy Geemarc.

Gwarancja Geemarc w żaden sposób nie ogranicza Twoich praw.

Ważne: PARAGON JEST CZĘŚCIĄ GWARANCJI I MUSI BYĆ ZACHOWANY I PRZEDSTAWIONY W PRZYPADKU ROSZCZENIA GWARANCYJNEGO.

Uwaga: gwarancja dotyczy tylko Wielkiej Brytanii.

DEKLARACJA CE

Firma Geemarc Telecom SA niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych 2014/53 / UE, w szczególności z art. 3 ust. 1a, 1b i 2.

Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem www.geemarc.com

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE AKUMULATORA.

INFORMACJE O UTYLIZACJI

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE AKUMULATORA

- **NIE próbuj demontować.**
- **NIE wrzucać do ognia.**
- **Nie połykaj.**
- **Trzymać z dala od dzieci.**
- **NIE zwierać styków akumulatora.**
- **Wyczerpane baterie może wymienić tylko certyfikowany technik serwisowy firmy Geemarc.**



- **Przeostoga: Ryzyko wybuchu, jeśli bateria zostanie wymieniona nieprawidłowo lub jeśli zostanie użyty niewłaściwy typ baterii. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z instrukcjami.**

INFORMACJE O UTYLIZACJI



Utylizacja starego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z oddzielnymi systemami zbiórki)



Symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że tego produktu nie wolno traktować jak odpadów domowych. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby być spowodowane niewłaściwą utylizacją tego produktu.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną gminą, firmą zajmującą się utylizacją odpadów domowych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.