

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**Nr produktu 0012254638**

**Ładowarka indukcyjna Caliber Audio  
Technology HCG020QI/B HCG020QI/B,  
100 - 240 V**



# **CALIBER**



Adapter wejściowy ..... 100-240V / 50 / 60Hz  
Wejście .... 5V / 2A 9V / 1,7A Uwaga: dołączony adapter (QC3.0) nadaje się do szybkiego ładowania  
Wyjście bezprzewodowe ..... 10W / 7,5W / 5W  
Odległość ładowania ..... 4-8 mm  
Wyjście USB ..... 5V / 0,8A  
Bateria podtrzymująca (do pamięci zegara) ..... W zestawie CR2032 - wymienna  
Wymiary ..... 142 (szer.) X 109 (gł.) X 121 (wys.) Mm

Co jest w pudełku?

HCGOZ20Qi, kabel do ładowania USB-A na USB-C,  
instrukcja obsługi, zasilacz Quick Charge 3.0

Stale ulepszamy / aktualizujemy nasze produkty i informacje o produktach.

Dlatego możliwe jest, że istnieje niewielka różnica między opisem w tej instrukcji a działaniem produktu.

Jeśli coś jest inne lub niejasne; zawsze sprawdzaj naszą stronę internetową pod kątem najnowszej wersji.



Certyfikat Qi:

Każdy telefon, który może współpracować ze standardem Qi, jest kompatybilny z tą ładowarką Qi, niezależnie od producenta czy marki. Sprawdź dane techniczne swojego telefonu, aby zobaczyć, czy obsługuje on Qi

„Symbol „Qi” jest znakiem towarowym firmy Wireless Power Consortium”



1. Wyświetlacz zegara

2. Wskaźnik alarmu 1/2

Dioda LED sygnalizująca, czy alarm dźwiękowy 1  lub  jest aktywny

3. Wskaźnik czasu AM / PM

Dioda wskazująca AM / PM w trybie 12-godzinnym

4. Powierzchnia ładowania bezprzewodowego Qi

Umieść tutaj ładowane urządzenie

5. Port ładowania USB-A 5V 0,8A

Do opcjonalnego ładowania przewodowego (brak kabla w zestawie)

6. Wejście zasilania prądem stałym USB typu C, adapter w zestawie

8. Przycisk światła nocnego 

»Opcje wielu kolorów, naciśnij, aby przełączyć na różne kolory i wyłączyć

»Naciśnij i przytrzymaj 6, aby włączyć / wyłączyć alarm 1 i 2

9. Przycisk „+”

»Zwiększ jasność wyświetlacza zegara

»Ustaw godzinę / minutę do przodu podczas ustawiania zegara lub alarmu

9. Przycisk „-”

»Zmniejsz jasność wyświetlacza zegara

»Ustaw godzinę / minutę wstecz podczas ustawiania zegara lub budzika

10. Bateria zapasowa

Umieść tutaj baterię CR2032 (w zestawie).

W przypadku awarii zasilania zegar zapamięta godzinę i inne ustawienia.

Uwaga: urządzenie nie działa tylko na baterie.

**Środki ostrożności**

Punkty, na które należy zwrócić uwagę w celu bezpiecznego użytkowania

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem tego przedmiotu i jego komponentów. Zawierają instrukcje, jak używać tego produktu w bezpieczny i skuteczny sposób. Caliber Europe BV nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z nieprzestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.

**W razie problemu natychmiast wyłącz urządzenie.**

Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu. Zwróć go do autoryzowanego sprzedawcy Caliber Europe BV w celu naprawy.

**Czyszczenie produktu.**

Do okresowego czyszczenia produktu używaj miękkiej, suchej szmatki. W przypadku poważniejszych plam zwilż szmatkę tylko wodą. Cokolwiek innego może spowodować rozpuszczenie farby lub uszkodzenie plastiku.

**Temperatura.**

Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że temperatura otoczenia mieści się w zakresie od 0 °C do + 45 ° C.

**Adapter.**

Używaj tylko dostarczonego adaptera

**Konserwacja.** 

Jeśli masz problemy, nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia. Zwróć go do sprzedawcy Caliber Europe BV w celu naprawy.

**Umieszczenie.** 

Umieść produkt na płaskiej powierzchni. Zapewnij wystarczająco dużo miejsca wokół produktu, aby zapewnić odpowiednią wentylację.

**Ciepło.** 





Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu gorącej powierzchni lub w bezpośrednim świetle słonecznym.

## Podłączanie i ustawianie budzika / zegara

- Podłącz adapter do gniazdka 100-240 V AC, a drugi koniec do gniazda DC in.
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk „M” (2) przez 2 sek. aby ustawić alarm 1
- Minuty zaczną migać. Za pomocą przycisku - / + (3/4) ustaw minuty.
- Naciśnij i przycisk „M” jeden raz (2), aby ustawić żądaną godzinę.
- Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk „M” (2) przez 2 sekundy, aby ustawić alarm 2
- Minuty zaczną migać. Za pomocą przycisku - / + (3/4) ustaw minuty.
- Naciśnij i przycisk „M” jeden raz (2), aby ustawić żądaną godzinę.
- Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk „M” (2) przez 2 sek. ustawić czas
- Minuty zaczną migać. Za pomocą przycisku - / + (3/4) ustaw czas.
- Naciśnij i przycisk „M” jeden raz (2), aby ustawić żądaną godzinę.


Uwaga: Po ustawieniu godziny i / lub ustawień alarmu odczekaj 2 sekundy.

## Ustawienia główne

- Dwukrotnie naciśnięcie przycisk „M” (2), aby przejść do wyświetlania 12- / lub 24-godzinnego.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 2 sekundy, aby aktywować alarm 1. Krótko naciśnij przycisk , aby wyłączyć alarm 1.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 2 sekundy, aby aktywować alarm 2. Krótko naciśnij przycisk , aby wyłączyć alarm 2.
- Krótkie naciśnięcie przycisku - / + (3/4) ściemnia / rozjaśnia wyświetlacz zegara,


Wyświetlacz zegara jest automatycznie ściemniany od  
AM7: 00-PM7: 00-wysoki; PM7: 00-  
AM 00: 00-średni; AM0: 00-AM6: 00-Niski

## Kiedy włączy się alarm ...

- Alarm włączy się przez 30 sekund, następnie 10 sekund wyłączony, 30 sekund dźwięk, 10 sekund wyłączony, 3 razy, a następnie wyłącza się do następnego dnia.
- Dotknij urządzenia w dowolnym miejscu, aby włączyć drzemkę. Alarm włączy się ponownie 5 minut później; jeszcze 3 razy. Wskaźnik alarmu zacznie migać.
- Aby wyjść z trybu SNOOZE (drzemki), naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby go wyłączyć.

## Nocne światło

- Naciśnij przycisk  (1) kilka razy, aby przełączyć między różnymi trybami koloru i wyłączyć.

Uwaga: przytrzymanie przycisku  włączy alarm

## **Funkcja ładowania**

HCGO20Qi jest wyposażony w podkładkę do ładowania bezprzewodowego z certyfikatem Qi (8) i wyjście USB 5 V (9).

- ładowanie bezprzewodowe:

Umieść telefon / urządzenie zgodne z ładowaniem bezprzewodowym na podkładce (8). Ładowanie rozpoczyna się, gdy urządzenie znajdzie się wystarczająco blisko podstawki ładującej (<8 mm). Lewa, prawa lub do góry nogami. Jeśli urządzenie jest już w pełni naładowane lub nie jest kompatybilne, nic się nie stanie. Aby skorzystać z szybkiego ładowania, użyj dołączonego adaptera Quick Charge 3.0.

- ładowanie przez USB:

Złącze USB w HCGO20Qi ma wyjście 5V 0,8A i może być używane tylko do ładowania.

Uwaga: Bezprzewodowa ładowarka i ładowarka USB mogą być używane jednocześnie, przy użyciu dostarczonego adaptera. Ta opcja nie jest dostępna w przypadku korzystania z adaptera USB innej firmy.

## **Bateria zapasowa**

Włóż baterię CR2032 (w zestawie) do komory baterii. W przypadku przerwy w zasilaniu lub odłączenia zasilania, ustawienia czasu i alarmu zostaną zapisane na krótki czas.

### **Uwaga:**

Budzik nie działa na zasilaniu bateryjnym.



**Informacje dotyczące utylizacji****a) Produkt**

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

**b) Akumulatory**

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

<http://www.conrad.pl>