

Instrukcja obsługi

TFA®



Kat. Nr. 60.1031

Budzik

PL

Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na ten produkt firmy TFA.

- Zanim zaczniesz Państwo użytkować to urządzenie**
 - Prosimy, przeczytajcie dokładnie instrukcję obsługi.
 - Przestrzegając instrukcji unikniecie Państwo uszkodzeń urządzenia oraz zagrożenia utraty swoich ustawowych praw konsumenckich poprzez nieprawidłowe użytkowanie.
 - Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wyrządzone poprzez nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji.
 - Przestrzegajcie szczególnie zasad bezpieczeństwa!
 - Zachowujcie niniejszą instrukcję obsługi w dobrym stanie!

2. Wskazówki bezpieczeństwa

- Nie należy używać tego produktu inaczej, niż zostało to przedstawione w niniejszej instrukcji.
- Samodzielne naprawianie, przebudowywanie lub przerabianie urządzenia jest niedozwolone.



Ostrożnie!
Niebezpieczeństwo zranienia
lub uszczerbku na zdrowiu!

- Przechowywać urządzenie oraz baterie poza zasięgiem dzieci.
- Baterie zawierają kwasy szkodliwe dla zdrowia i mogą przy połknięciu stanowić zagrożenie dla życia. Gdy bateria została połknięta, może to doprowadzić w ciągu 2 godzin do ciężkich wewnętrznych obrażeń i śmierci. Jeśli przypuszczacie, że bateria mogła zostać połknięta lub w inny sposób dostać się do organizmu, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej. Baterii nie należy wrzucać do ognia, zwierać, rozbiierać ani ładować. Niebezpieczeństwo wybuchu!
- Aby zapobiegać wylaniu się baterii, należy słabe baterie możliwie jak najszybciej wymienić. Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii, ani baterii różnych typów. Przy zabiegach z rozlanymi bateriami należy używać rękawic ochronnych odpornych na chemikalia oraz okularów ochronnych!



Wskazówki ważne dla bezpieczeństwa produktu!

- Nie należy narażać urządzenia na ekstremalne temperatury, wibracje oraz wstrząsy.
- Chronić przed wilgocią!

3. Budowa

- A:** Przycisk **SNOOZE/LIGHT** (DRZEMKA/ŚWIATŁO)
B: Suwak **ALARM ON/OFF** (włącz/wyłącz)
C: Pokrętło do nastawiania czasu budzenia
D: Sensor świetlny
E: Suwak **AUTO LIGHT ON/OFF** (AUTO ŚWIATŁO)
F: Pokrętło do nastawiania czasu
G: Kasetka na baterie

4. Uruchamianie

- Otworzyć kasetkę i włożyć dwie nowe baterie 1 x 1,5 V AAA, zgodnie z oznaczoną biegunowością +/-.
- Zamknąć kasetkę na baterie.
- Urządzenie jest teraz gotowe do użytku.

4.1 Ustawianie czasu

- Ustawić aktualny czas przy użyciu pokrętła.

4.2 Ustawianie czasu budzenia

- Ustawić pożądany czas budzenia przy użyciu pokrętła
- Aby aktywować sygnał alarmu przesunąć suwak **ALARM ON/OFF** w lewo. Pojawi się czerwone oznaczenie.
- Gdy nadejdzie nastawiony czas budzenia, budzik zacznie dzwonić.
- Jeśli chcecie skorzystać z funkcji drzemki, należy w chwili alarmu nacisnąć przycisk **SNOOZE/LIGHT** (DRZEMKA / ŚWIATŁO).
- Podświetlenie włączy się na krótką chwilę.
- Sygnał alarmu zostanie przerwany na 5 minut.
- Ażeby wyłączyć funkcję alarmu, należy przesunąć suwak **ALARM ON/OFF** w prawo.
- Czerwone oznakowanie zniknie.

Budzik

PL

4.3 Podświetlenie

- Nacisnąć przycisk **SNOOZE/LIGHT** (DRZEMKA / ŚWIATŁO), podświetlenie włączy się na 5 sekund.
- Przesunąć suwak **AUTO LIGHT ON/OFF** na pozycję ON, aby aktywować łagodne podświetlenie, które włączy się automatycznie gdy sensor świetlny zareaguje na ciemność.

5. Pielęgnacja i konserwacja

- Czyścić urządzenie miękką, lekko wilgotną szmatką. Nie używać substancji do szorowania ani rozpuszczalników!
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy usunąć z niego baterię.
- Przechowywać urządzenie w suchym miejscu!

5.1 Wymiana baterii

- Gdy funkcje urządzenia zaczną słabnąć, należy wymienić baterie na nowe.
- Otworzyć kasetkę i włożyć dwie nowe baterie 1,5 V AAA zgodnie z biegunowością +/-.
- Zamknąć kasetkę na baterie.

6. Usuwanie usterek

Problem	Rozwiązanie
nieruchome wskazówki zegara	→ włożyć baterie zgodnie z biegunowością → wymienić baterie na nowe
nieprawidłowe wskazanie czasu	→ wymienić baterie na nowe

Jeśli urządzenie nie funkcjonuje pomimo tych podjętych działań, prosimy skontaktować się ze Sprzedawcą, u którego zakupili Państwo ten produkt.

7. Utylizacja

Produkt ten został wytworzony z użyciem materiałów i części wysokiej jakości, które mogą być recyklingowane i ponownie użyte.



Baterie i akumulatory nie mogą być wyrzucane do odpadów zmieszanych!

Jako użytkownik końcowy jesteście Państwo zobowiązani, do utylizacji zużytych baterii i akumulatorów w sieciach handlowych lub odpowiednich punktach odbiorczych, zgodnie ze stosownymi krajowymi lub lokalnymi przepisami.

Oznaczenia dla zawartych metali ciężkich:
Cd=kadm, Hg=rtęć, Pb=ołów.



To urządzenie jest oznakowane zgodnie z dyrektywą UE odnośnie utylizacji zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE).

Produkt ten nie może być utylizowany łącznie z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do utylizacji przyjaznej dla środowiska, w wyznaczonych punktach zbiórki dla zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

8. Dane techniczne

Zasilanie:	baterie 2 x 1,5 V AAA (nie są zawarte w zestawie) Używajcie baterii alkalicznych.
Wymiary obudowy:	81 x 42 x 83 mm
Waga:	120 g (tylko urządzenie)

TFA Dostmann GmbH & Co.KG
Zum Ottersberg 12, D-97877 Wertheim, Deutschland / Niemcy

Niniejsza instrukcja lub jej części mogą być powielane i publikowane jedynie za zgodą TFA Dostmann. Podane dane techniczne odpowiadają stanowi w momencie oddania do druku i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Najnowsze dane techniczne i informacje o produkcie możecie Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej po wprowadzeniu numeru artykułu w polu Szukaj.

www.tfa-dostmann.de

02/21

CE