



TOOLCRAFT

PE Instrukcja obsługi

168 Dziennie. Zestaw do zaciskania

Nr artykułu 2368330

Przeznaczenie

Te szczypce zaciskowe przeznaczone są do zaciskania złąbek zaciskowych, które są do tego celu przystosowane. Zawarte w zestawie wymienne wkłady zapewniają różne możliwości wykorzystania i zastosowania produktu.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użytkowania zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Używanie produktu do celów innych niż opisane może spowodować jego uszkodzenie. Ponadto, nieprawidłowe użycie może spowodować zagrożenia. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Produkt ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zawartość dostawy

- 1 szt. 10" szybkozmienny zaciskacz grzechotkowy (HJ56)
- 1 zestaw szczęk do złąbek termokurczliwych (HJ12-A1)
- 10 szt. doczołowych złąbek termokurczliwych [AWG22-16] [0,5~1,5 mm²]
- 10 szt. doczołowych złąbek termokurczliwych [AWG16-14] [1,5~2,5 mm²]
- 6 szt. doczołowych złąbek termokurczliwych [AWG12-10] [4~6 mm²]
- 3 szt. doczołowych złąbek termokurczliwych [AWG8] [8 mm²]
- 1 zestaw szczęk do złąbek o zamkniętym końcu i zacisku termokurczliwego (HJ12-A5)
- 10 szt. rozłączników termokurczliwych męskich [typ podwójnie zaciskany] [AWG22-16] [0,5~1,5 mm²]
- 10 szt. rozłączników termokurczliwych żeńskich [typ podwójnie zaciskany] [AWG22-16] [0,5~1,5 mm²]
- 10 szt. łopatkowych złąbek termokurczliwych [AWG22-16] [0,5~1,5 mm²]
- 6 szt. łopatkowych złąbek termokurczliwych#10 [AWG22-16] [0,5~1,5 mm²]
- 10 szt. pierścieniowych złąbek termokurczliwych#6 [AWG22-16] [0,5~1,5 mm²]
- 6 szt. pierścieniowych złąbek termokurczliwych#5/16 [AWG22-16] [0,5~1,5 mm²]
- 6 szt. rozłączników termokurczliwych żeńskich [typ podwójnie zaciskany] [AWG16-14] [1,5~2,5 mm²]
- 6 szt. rozłączników termokurczliwych męskich [typ podwójnie zaciskany] [AWG16-14] [1,5~2,5 mm²]
- 6 szt. łopatkowych złąbek termokurczliwych#6 [AWG16-14] [1,5~2,5 mm²]
- 6 szt. łopatkowych złąbek termokurczliwych#10 [AWG16-14] [1,5~2,5 mm²]
- 6 szt. pierścieniowych złąbek termokurczliwych#6 [AWG16-14] [1,5~2,5 mm²]
- 6 szt. pierścieniowych złąbek termokurczliwych#1/4 [AWG16-14] [1,5~2,5 mm²]
- 6 szt. pierścieniowych złąbek termokurczliwych#10 [AWG12-10] [4~6 mm²]
- 6 szt. pierścieniowych złąbek termokurczliwych#1/4 [AWG12-10] [4~6 mm²]
- 6 szt. łopatkowych złąbek termokurczliwych#10 [AWG12-10] [4~6 mm²]
- 15 szt. złąbek o zamkniętym końcu [AWG22-16] [1,25 mm²]
- 10 szt. złąbek o zamkniętym końcu [AWG16-14] [2,0 mm²]
- 5 szt. złąbek o zamkniętym końcu [AWG12-10] [5,5 mm²]
- 1 szt. walizka o pogrubionej formie
- Instrukcja obsługi

Aktualne instrukcje obsługi

Pobierz aktualne instrukcje obsługi klikając link www.conrad.com/downloads lub zeskanuj przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.



Wyjaśnienie symboli



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje.

→ Symbol strzałki sygnalizuje specjalne informacje i wskazówki związane z obsługą.



Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi i koniecznie przestrzegaj informacji dotyczących bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia lub zniszczenie mienia wynikające z ignorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

a) Ogólne informacje

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek z nawet niewielkiej wysokości mogą spowodować uszkodzenia produktu.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.

b) Obsługa

- Ze względów bezpieczeństwa wszelkie przeróbki i/lub modyfikacje produktu przez osoby nieupoważnione są niedozwolone.
- Ten produkt nie jest zabawką i powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Walizkę transportową należy otwierać tylko wtedy, gdy leży ona na właściwej stronie, w przeciwnym razie szczypce zaciskowe, końcówki i złączki zaciskowe/kończówki mogą wypaść.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nie nosi śladów uszkodzeń. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, nie używaj produktu.
- Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom obowiązujących w danym kraju.
- Nie należy stosować przedłużenia dźwigni (w celu wzmocnienia efektu zaciskania szczypiec, ponieważ spowoduje to uszkodzenie produktu i może być przyczyną obrażeń).
- Szczypce zaciskowe mogą być używane tylko do zaciskania odpowiednich złąbek zaciskowych i nie mogą być używane do odkręcania nakrętek, śrub lub wkrętów.
- Nigdy nie używaj szczypiec zaciskowych jako narzędzia do uderzania, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu.
- Podczas użytkowania i przechowywania chroń szczypce zaciskowe i wkłady przed wilgocią, kurzem/brudem, olejem i chemikaliami. Nigdy nie upuszczaj szczypiec zaciskowych, gdyż może to spowodować uszkodzenie produktu.
- Aby zapewnić odpowiednią ochronę, do przechowywania/transportu należy używać dostarczonej walizki.
- W szkołach, ośrodkach edukacyjnych i warsztatach hobbystycznych/amatorskich, użycie produktu musi być nadzorowane przez przeszkolonych pracowników.
- Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez opieki, ponieważ mogą one stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- W razie wątpliwości co do sposobu użytkowania produktu lub w przypadku pytań, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji obsługi, prosimy o kontakt z naszym działem pomocy technicznej lub innym odpowiednim specjalistą.

Elementy robocze



- 1 Rękojeści z wbudowanym mechanizmem do przeniesienia siły i automatyczną blokadą.
- 2 Poziom zwalnający do zwalniania automatycznej blokady po nieprawidłowym zaciśnięciu.
- 3 Ząbkowane kółko do regulacji momentu obrotowego (ze śrubą blokującą).
- 4 Para wkładek.

Obsługa

a) Wymiana par wkładek

- W celu wyjęcia pary wkładek ze szczypiec zaciskowych należy otworzyć szczypce zaciskowe, a następnie o prostu pociągnąć obie części pary wkładek do przodu i na zewnątrz. Drugą parę wkładek włożyć do szczypiec zaciskowych, aż do ich zatrzaśnięcia.
- Zwróć uwagę, aby w szczypce zaciskowe wkładać zawsze dwie pasujące do siebie części pary wkładek, w przeciwnym razie zaciskanie może być utrudnione i istnieje ryzyko uszkodzenia szczypiec zaciskowych lub wkładek.

b) Proces zaciskania

- W zależności od dostępnej złączki zaciskowej należy wybrać odpowiednią parę wkładek do szczypiec zaciskowych i włożyć złączkę zaciskową do odpowiedniego otworu.
- Mocno ścisnąć ze sobą rękojeści (1) szczypiec zaciskowych. Mechanizm przeniesienia siły w rękojeści powoduje wzrost momentu obrotowego.
- Po osiągnięciu momentu obrotowego wybranego za pomocą kółka zębatego (3), zacisk zostaje wciśnięty, a uchwyty zostają automatycznie zwolnione. Następnie można wyjąć złączkę zaciskową.

c) Regulacja momentu obrotowego

- Wykręć całkowicie śrubę blokującą na kółku zębatym (3).
- Szczypce zaciskowe nie mogą być ściśnięte, a rękojeści muszą być całkowicie otwarte.
- Przesuń kółko zębate w kierunku "-", aby zmniejszyć moment obrotowy lub w kierunku "+", aby zwiększyć moment obrotowy.
- Zabezpiecz ponownie kółko zębate (3) śrubą, którą odkręciłeś na początku (pod kółkiem zębatym znajdują się trzy gwinty (jak zaznaczono na poniższej ilustracji), umożliwiające regulację momentu obrotowego łącznie w 18 stopniach).



d) Odblokowanie automatycznej blokady poprzez poziom zwalniania

- W przypadku nieprawidłowego zaciskania, automatyczna blokada szczypiec zaciskowych może zostać zwolniona poprzez przesunięcie dźwigni zwalnijacej (2) do przodu (wkładki).
- Następnie można rozsunąć rękojeści, aby wyjąć uszkodzoną złączkę zaciskową.

Konserwacja i czyszczenie

- Nie używaj żadnych żrących środków czyszczących, alkoholu ani innych roztworów chemicznych, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie obudowy i wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie produktu.
- Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

Dane techniczne

Wymiary (szer. x gł. x wys.)..... 370 x 275 x 70 mm
Masa..... 1,64 kg (z wkładką)
Ustawienia momentu obrotowego ... Regulacja (18 stopni regulacji)