



- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi lub bezpieczeństwa stosowania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacyjne i naprawy może przeprowadzać wyłącznie specjalista lub specjalistyczny warsztat.
- Jeśli nie ma się pewności co do prawidłowego podłączenia urządzenia bądź eksploatacji lub jeśli pojawiają się pytania, na które odpowiedzi nie można znaleźć w tej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym działem pomocy technicznej lub z innym specjalistą.
- Należy również zwrócić uwagę na dodatkowe zasady bezpieczeństwa znajdujące się w poszczególnych rozdziałach niniejszej instrukcji.

## PL Instrukcja obsługi

# Megafon 20 W

Nr zamówienia 2368702

## Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt służy do wzmacniania komunikatów, nagrywania i odtwarzania komunikatów, dźwięków ostrzegawczych, sygnałów muzycznych itp. na spotkaniach, pokazach, imprezach sportowych itp.

Urządzenie jest zasilane przez wbudowany akumulator i może być ładowane wyłącznie przez zasilanie USB. Zasilanie USB musi być w stanie zapewnić pobór prądu o wartości podanej w „Danych technicznych”.

Każde użycie inne niż opisane powyżej spowoduje uszkodzenie produktu i wiąże się z zagrożeniami, takimi jak uszkodzenie słuchu, zwarcie, pożar itp.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi krajowymi i europejskimi wymogami prawnymi. Wszystkie zawarte w instrukcji obsługi nazwy firm i produktów są znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

## Zakres dostawy

- Megafon
- Pasek
- Akumulator litowy
- Kabel do ładowania USB
- Instrukcja obsługi



## Aktualne instrukcje obsługi

Aktualne instrukcje obsługi można pobrać, klikając link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) lub skanując przedstawiony kod QR. Przestrzegać instrukcji na stronie internetowej.

## Objaśnienie symboli



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie wskazuje na ważne wskazówki w tej instrukcji użytkowania, których należy bezwzględnie przestrzegać.



Symbol „strzałki” pojawia się, gdy podawane są konkretne wskazówki i uwagi dotyczące obsługi.

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji dotyczących prawidłowego użytkowania zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Poza tym w takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

### a) Ogólne informacje

- Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego i nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego ani przemysłowego.
- Ze względów bezpieczeństwa nieautoryzowane przebudowywanie i/lub modyfikacje produktu są zabronione.
- Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, wilgocią, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Produktu nie należy użytkować w klimacie tropikalnym, lecz jedynie w klimacie umiarkowanym.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Uderzenia, wstrząsy lub upadki nawet z niewielkiej wysokości mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie wystawiaj produktu nie działaniem nadmiernych obciążeń mechanicznych.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest już możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest zapewniona, jeśli produkt:
  - posiada widoczne uszkodzenia,
  - nie działa prawidłowo,
  - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
  - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Nie używaj urządzenia po wystąpieniu usterek, po upadku lub w przypadku wystąpienia uszkodzeń, lecz oddaj je do naprawy do specjalisty. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą spowodować zagrożenia dla użytkownika!

### b) Akumulator

- Wbudowany akumulator może być ładowany tylko w urządzeniu. Nigdy nie próbuj ładować akumulatora za pomocą zewnętrznej ładowarki poza megafonem.
- Akumulator może być ładowany wyłącznie poprzez złącze USB zasilania USB o odpowiedniej obciążalności (patrz „Dane techniczne”). Zasilanie innym prądem ładowania prowadzi do uszkodzenia urządzenia i może spowodować przegrzanie wbudowanego akumulatora lub jego zapłon (niebezpieczeństwo wybuchu!).

### c) Eksploatacja

- Produkt generuje bardzo wysokie ciśnienie akustyczne, które może spowodować uszkodzenie słuchu w przypadku bezpośredniego oddziaływania na uszy. Dlatego z urządzeniem należy obchodzić się w sposób odpowiedzialny, a zwłaszcza nie kierować go bezpośrednio na ludzi lub zwierzęta. Podczas użytkowania należy zawsze zachować wystarczająco duży odstęp od ludzi i zwierząt.
- Nie użytkować urządzenia w małych pomieszczeniach.
- W przypadku zastosowania w miejscach publicznych należy przestrzegać licznych ustaw i przepisów, np. dotyczących zapobiegania wypadkom, ochrony przed hałasem itp. Użytkownik powinien zasięgnąć odpowiednich informacji od odpowiednich organów i urzędów, a ponadto jest odpowiedzialny za zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

## Akumulator



Akumulator należy ładować za pomocą zasilania USB, które zapewni napięcie wyjściowe 5 V DC i posiada obciążalność prądową co najmniej 500 mA. Jeśli zasilanie USB nie spełnia tych wymagań, może ono lub sam megafon ulec uszkodzeniu.



Przed pierwszym uruchomieniem należy w pełni naładować akumulator. Czas ładowania wynosi ok. 9 godzin.

Regularnie ładuj akumulator, nawet jeśli urządzenie nie jest użytkowane (co najmniej co dwa miesiące). W przeciwnym razie może dojść do głębokiego rozładowania akumulatora, co czyni go trwale bezużytecznym.

### a) Wkładanie/wyjmowanie akumulatora

- Otwórz komorę akumulatora na górnej części obudowy.
- Włóż akumulator (jeśli nie został już włożony) do komory akumulatora z zachowaniem prawidłowej polaryzacji. Prawidłowa polaryzacja podana jest w komorze baterii.
- Zamknij ponownie komorę baterii.

### b) Ładowanie akumulatora

- Podłącz dołączony kabel do ładowania USB do złącza INPUT 5V/DC.
- Podłącz wtyczkę USB kabla do ładowania do wyjścia USB zasilania USB służącego do ładowania akumulatora.
- Po nawiązaniu połączenia i aktywacji źródła zasilania USB rozpocznie się proces ładowania.
- Podczas ładowania wskaźnik LED świeci się na niebiesko.
- Gdy akumulator zostanie całkowicie naładowany, wskaźnik LED zgaśnie.

## Obsługa

### a) Informacje ogólne

- Naciśnij przycisk ON/OFF, aby włączyć lub wyłączyć megafon.
- Gdy megafon jest włączony, wskaźnik LED świeci się na niebiesko.
- Regulacja głośności odbywa się za pomocą przycisków VOL+ lub VOL-.
- Aby nadać komunikat, należy mówić do mikrofonu znajdującego się nad panelem sterowania.

### b) Funkcja nagrywania

- Maksymalny czas nagrywania wynosi około 240–300 sekund.
- Przed nagrywaniem ustaw głośność na minimum za pomocą przycisku VOL-.
- Naciśnij przycisk REC i wypowiedz do mikrofonu żądane ogłoszenie.
- Podczas nagrywania wskaźnik LED miga na niebiesko.
- Naciśnij przycisk REC, aby zakończyć nagrywanie.
- Aby odtworzyć nagranie, naciśnij przycisk PLAY.
- Nastąpi odtworzenie nagrania, które będzie powtarzane w sposób ciągły.
- Aby zakończyć odtwarzanie, naciśnij ponownie przycisk PLAY.

### c) Odtwarzanie melodii lub syreny

- Naciśnij krótko przycisk MUSIC/SIREN, aby odtworzyć melodię.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk MUSIC/SIR, aby wyłączyć syrenę.
- Ponownie naciśnij krótko przycisk MUSIC/SIR, aby zakończyć odtwarzanie.

### d) Obsługa USB lub karty pamięci

Urządzenie wyposażone jest w złącze USB oraz czytnik kart pamięci microSD. Można odtwarzać pliki MP3 zapisane na tych nośnikach.



Nie podłączaj odtwarzacza MP3 do gniazda USB, jeżeli jest on zasilany bateriami. Baterie mogą zacząć się ładować poprzez zasilanie z portu USB, co może z kolei doprowadzić do przegrzania, a nawet wybuchu baterii.



Obsługiwane są nośniki USB i karty pamięci microSD do maks. 64 GB. Nośnik musi być sformatowany w systemie FAT 32.

Złącze USB obsługuje wyłącznie urządzenia pamięci masowej USB. Pod podłączeniu odtwarzacza MP3 do złącza USB przelącza on to złącze zazwyczaj w tryb PC. W tym trybie odtwarzanie plików muzycznych nie jest możliwe.

Ze względu na bardzo dużą różnorodność nośników danych USB i kart pamięci SD oraz czasami ich dość specyficzne funkcje zależne od producenta, nie można zagwarantować, że wszystkie media zostaną rozpoznane ani że wszystkie możliwości obsługi będą dostępne po połączeniu z danym urządzeniem.

Jeżeli nośnik pamięci nie zostanie rozpoznany, należy go wyciągnąć i włożyć ponownie.

- Włóż nośnik pamięci USB do złącza USB.
- W przypadku korzystania z karty pamięci microSD, włóż ją do czytnika kart microSD.
- Urządzenie przelącza się automatycznie na odpowiednie wejście i uruchamia odtwarzanie.
- Automatycznie wybierany jest zawsze ostatnio włożony nośnik.
- Odtwarzaniem steruje się za pomocą 3 dolnych przycisków:

Przycisk	Naciśnięcie przycisku	Funkcja
	Krótki	Poprzedni utwór
	Krótki	Odtwarzanie/pauza
	Krótki	Następny utwór
	Długi	Zmniejszenie głośności
	Długi	Powtarzanie odtwarzania aktualnego utworu / powtarzanie odtwarzania wszystkich utworów.
	Długi	Zwiększenie głośności

### Konserwacja i czyszczenie



Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze wyjąć akumulator. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie w celu jego czyszczenia.

Nie stosuj agresywnych detergentów, środków czyszczących, alkoholu, rozpuszczalników organicznych ani rozpuszczalników chemicznych, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie urządzenia lub ograniczyć funkcjonalność produktu.

Wytrzyj megafon suchą lub lekko wilgotną szmatką, a następnie w razie potrzeby wytrzyj do sucha.

### Utylizacja

#### a) Produkt



Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Wymij wszystkie włożone akumulatory i zutylizuj je oddzielnie od produktu.

#### b) Baterie i akumulatory



Konsument jest prawnie zobowiązany (odpowiednimi przepisami dotyczącymi baterii) do zwrotu wszystkich zużytych baterii i akumulatorów; utylizacja wraz z odpadami z gospodarstw domowych jest zabroniona!

Baterie/akumulatory zawierające szkodliwe substancje są oznaczone zamieszczonym obok symbolem, który wskazuje na zakaz ich utylizacji z odpadami gospodarstwa domowego. Oznaczenia metali ciężkich: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (oznaczenia znajdują się na bateriach/akumulatorach np. pod ikoną kosza na śmieci po lewej stronie).

Zużyte baterie/akumulatory można także oddawać do nieodpłatnych gminnych punktów zbiorczych, do sklepów producenta lub we wszystkich punktach, gdzie sprzedawane są baterie.

### Dane techniczne

Napięcie ładowania .....	5 V DC
Pobór prądu ładowania.....	500 mA maks.
Akumulator .....	Akumulator litowo-jonowy 3,7 V/1500 mAh (typ: 18650)
Czas ładowania .....	ok. 9 h
Czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora.....	ok. 8–10 h
Moc wyjściowa.....	10 W (RMS)/20 W (maks.)
Zasięg audio .....	do 500 m
Odtwarzane formaty audio .....	MP3
Nośnik zapisu .....	Pendrive USB/karta pamięci microSD (maks. 64 GB)
Czas nagrywania .....	maks. 300 s
Waga .....	458 g
Wymiary.....	200 x 125 x 180 mm
Kabel USB .....	ok. 50 cm
Warunki eksploatacji i przechowywania ..	-10 do +60 °C/<80% względnej wilgotności powietrza