

 Instrukcja obsługi

Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki i głośniki 2 w 1

Nr zamówienia 2389816

Przeznaczenie

Ten stereofoniczny zestaw słuchawkowy 2 w 1 posiada zarówno wyjście słuchawkowe, jak i głośnikowe z możliwością sterowania dotykowego.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz budynków. Nie należy go używać na zewnątrz. Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią, na przykład w łazienkach.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użytkowania zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Używanie produktu do celów innych niż opisane może spowodować jego uszkodzenie. Ponadto nieprawidłowe użytkowanie może spowodować zwarcie, pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne zagrożenia. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Produkt ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone

Zawartość dostawy

- 1 para słuchawek
- 3 pary wkładek dousznych
- Głośnik z funkcją ładowania
- Instrukcja obsługi

Aktualne instrukcje obsługi

Pobierz aktualne instrukcje obsługi poprzez link www.conrad.com/downloads lub zeskanuj przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.



Wyjaśnienie symboli



Symbol z błyskawicą w trójkącie jest stosowany w przypadku zagrożenia dla zdrowia, np. z powodu porażenia prądem elektrycznym.



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje.



Symbol strzałki sygnalizuje specjalne informacje i wskazówki związane z obsługą.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi i koniecznie przestrzegaj informacji dotyczących bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia lub zniszczenie mienia wynikające z ignorowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

a) Ogólne informacje

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- Chronić urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie wolno poddawać produktu obciążeniom mechanicznym.
- Jeżeli nie ma możliwości bezpiecznego użytkowania produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek z nawet niewielkiej wysokości mogą spowodować uszkodzenia produktu.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.

Uwaga:



- Aby uniknąć uszkodzenia komponentów, nie należy próbować otwierać ani naprawiać produktu bez fachowej pomocy.
- Na zasięg działania mogą mieć wpływ czynniki środowiskowe i pobliskie źródła zakłóceń.
- Właściwe użytkowanie pomaga przedłużyć żywotność produktu.

b) Podłączone urządzenia

Przestrzegaj również instrukcji bezpieczeństwa i obsługi innych urządzeń podłączonych do produktu.

c) Światło LED

- Uwaga, światło LED:
 - Nie patrz bezpośrednio w światło diod LED!
 - Nie patrz w wiązkę światła bezpośrednio ani za pomocą przyrządów optycznych!



d) Obsługa

- Nie należy używać tego produktu podczas prowadzenia samochodu. Należy zawsze przestrzegać krajowych i regionalnych przepisów ruchu drogowego.
- Upewnij się, że wszystkie urządzenia i akcesoria są bezpiecznie przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.
- Nie należy używać produktu w ekstremalnych temperaturach. Użytkowanie w temperaturze poniżej -10°C lub powyżej 45°C może spowodować deformację produktu, zmniejszyć pojemność ładowania i skrócić żywotność produktu.
- Nie należy narażać produktu na działanie nadmiernej ilości wody lub innych płynów. Ciecz może spowodować poważne uszkodzenie produktu.
- Nie obsługuj produktu mokrymi rękami, ponieważ może to spowodować uszkodzenie produktu, a w takim przypadku gwarancja zostanie unieważniona.
- Długotrwałe odtwarzanie dźwięku o dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Dlatego zaleca się stosowanie możliwie najmniejszej głośności.

Obsługa










a) Wstępna konfiguracja/parowanie

1. Aby włączyć słuchawki, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie główny przycisk na słuchawkach **R** i **L** przez około 3 sekundy, po czym przez słuchawki zostanie wyświetlony komunikat „Power on”. Jeśli tylko słuchawka **R** włącza się automatycznie, naciśnij słuchawkę **L** przez 3 sekundy, aby ją włączyć.
 2. Po włączeniu słuchawek usłyszysz komunikat „Parowanie”, a wskaźnik lewej słuchawki będzie migać na przemian na czerwono i niebiesko, natomiast wskaźnik prawej słuchawki będzie migać na niebiesko co 5 sekund. Następnie słuchawki wyemitują podwójny sygnał dźwiękowy, który potwierdzi, że są sparowane.
 3. Przejdź do ustawień połączenia Bluetooth w smartfonie/tablecie/laptopie i wyszukaj nazwę urządzenia „RF-TWS-610”. Po znalezieniu kliknij „Connect” (Połącz).
- Włączanie ręczne: Aby włączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przez około 3 sekundy przycisk główny na słuchawce **R** i **L**. Następnie w słuchawkach rozlegnie się komunikat „Power on” (Włączone).
 - Wyłączanie ręczne: Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przez około 5 sekund przycisk główny na słuchawce **R** i **L**. Następnie w słuchawkach rozlegnie się komunikat „Power Off” (Wyłączone).
 - Odtwarzanie/wstrzymywanie muzyki: Naciśnij krótko przycisk **R** lub **L**, aby odtwarzać muzykę lub ją wstrzymać.
 - Następny/poprzedni utwór Naciśnij dwukrotnie główny przycisk na słuchawce **L**, aby przejść do poprzedniego utworu. Naciśnij dwukrotnie główny przycisk na słuchawce **R**, aby przejść do następnego utworu.
 - Odbieranie połączeń: w przypadku połączenia przychodzącego naciśnij przycisk główny na słuchawce **R** lub **L**, aby odebrać połączenie.
 - Kończenie połączenia: podczas połączenia naciśnij przycisk główny na słuchawce **R** lub **L**, aby zakończyć połączenie.
 - Odrzucanie połączeń: w przypadku połączenia przychodzącego naciśnij długo przycisk główny na słuchawce **R** lub **L**, aby odrzucić połączenie.
 - Anulowanie wybierania numeru: w trakcie wybierania połączenia naciśnij przycisk główny na słuchawce **R** lub **L**, aby anulować połączenie.
 - Siri/Asystent Google: w trybie gotowości lub gdy muzyka jest wstrzymana, naciśnij na 1,5 sekundy przycisk główny na słuchawce **R** lub **L**, aby aktywować asystenta głosowego.
 - Połączenie automatyczne: po wstępnej konfiguracji i połączeniu słuchawki automatycznie łączą się z urządzeniem, gdy będą ponownie używane. (Upewnij się, że Bluetooth jest włączony w Twoim urządzeniu.)
 - Alarm niskiego poziomu baterii: gdy poziom naładowania baterii w słuchawkach jest niższy niż 20%, w słuchawkach rozlegnie się komunikat „Low Battery, Please Charge” (Niski poziom baterii, naładuj).



- Przywrócenie ustawień fabrycznych: po wyłączeniu naciśnij i przytrzymaj przyciski  i  przez około 10 sekund (wskaźnik zacznie migać na przemian na czerwono i niebiesko trzy razy na obu słuchawkach).

(Uwaga: zaleca się korzystanie z tej funkcji, gdy słuchawki nie mogą się ze sobą połączyć w normalnych warunkach użytkowania).

b) Głośnik

- Ręczne włączanie/wyłączenie: wciśnij przycisk włączania głośnika na około 2 sekundy.
- Odtwarzanie/wstrzymanie muzyki: połącz słuchawki z urządzeniem Bluetooth i włóż je do głośnika. Naciśnij przycisk , aby odtwarzać muzykę lub ją wstrzymać.
- Następny/poprzedni utwór: naciśnij dwukrotnie przycisk , aby przejść do poprzedniego utworu. naciśnij dwukrotnie przycisk , aby przejść do następnego utworu.
- Sterowanie głośnością muzyki: naciśnij długo przycisk , aby zwiększyć głośność. naciśnij długo przycisk , aby zmniejszyć głośność.
- Odbieranie połączeń: naciśnij przycisk , aby odebrać połączenie przychodzące.
- Kończenie połączenia: w trakcie połączenia naciśnij przycisk , aby zakończyć połączenie.
- Odrzucanie połączeń: aby odrzucić połączenie przychodzące, naciśnij dwukrotnie przycisk .
- Anulowanie wybierania numeru: podczas wybierania połączenia naciśnij dwukrotnie przycisk , aby anulować połączenie.

c) Ładowanie słuchawek/głośnika

- Podłącz kabel ładujący mikro-USB do gniazdka elektrycznego i do głośnika, aby przejść do trybu ładowania.
- Kiedy głośnik jest ładowany, wskaźnik głośnika będzie migał na czerwono, a po całkowitym naładowaniu głośnika zmieni kolor na stały czerwony.
- Gdy głośnik jest ładowany i włączony, czerwona i niebieska lampka będą migać razem.
- Włóż słuchawki  i  do ładowarki głośnika i zamknij pokrywę, aby naładować. Czerwone światło automatycznie wyłączy się, gdy słuchawki będą w pełni naładowane.

Konserwacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem produktu odłącz go od zasilania.
- Nie używaj żadnych żrących środków czyszczących, alkoholu ani innych roztworów chemicznych, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie obudowy i wpłynąć negatywnie na funkcjonowanie produktu.
- Czyść urządzenie suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

Deklaracja zgodności (DOC)

My, Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, deklarujemy że produkt ten jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 2014/53/UE.

→ Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.conrad.com/downloads

Proszę wprowadzić numer produktu w pole wyszukiwania; następnie można ściągnąć deklarację zgodności UE w dostępnych językach.

Utylizacja

Produkt



Urządzenia elektroniczne muszą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. Po zakończeniu eksploatacji produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Należy także wypełniać zobowiązania ustawowe i w ten sposób przyczyniać się do ochrony środowiska naturalnego.

Dane techniczne

Nazwa połączenia Bluetooth	RF-TWS-610
Operating/storage conditions.....	Od 0 °C do 55 °C (robocze) od -20 °C do +65 °C (przechowywanie) od 20 % do 90 % wilgotności względnej (bez kondensacji)
Wymiary (szer. x gł. x wys.)	120 × 60 × 32,5 mm (stacja ładująca + głośnik)
Waga	112 g (stacja ładująca) 4,5 g (słuchawki)

Słuchawki

Wersja Bluetooth	5.1
Pojemność akumulatora	45 mAh
Protokół dekodowania dźwięku	AAC, SBC
Przetwornik	10 mm
Impedancja głosu	32 Ω
Zakres działania	10-15 m
Czas rozmowy/odtwarzania muzyki	4-5 godzin
Czas ładowania	1 godzina
Pasma przenoszenia	20-20 KHz
Zakres radiowej częstotliwości roboczej	2,402 – 2,480 GHz
Natężenie dźwięku	99 dB
Moc transmisji anteny	Maks. 6 dBm
Zasięg transmisji	Maks. 15 m
Czułość	105±3 dB

Mikrofon

Impedancja	1000 Hz, 220 Ω
Pasma przenoszenia	100 – 10 000 Hz
THD	< 1%

Stacja ładująca + głośnik

Czas rozmowy/odtwarzania muzyki	6 godzina
Akumulator stacji ładującej	1000 mAh
Interfejs ładowania	Mikro-USB
Czas ładowania	3 godziny
Przetwornik	45 mm
Zakres działania	10~ 15 m
Impedancja głosu	4 Ω / 3 W
Czułość	125±3 dB