

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**Nr produktu 2435096**

# **Odstraszacz kun Gardigo Dual 78580**





## 1. Przeznaczenie

Gardigo Anti-Marten Dual utrzymuje kury z dala od samochodu, domu, garażu, stodoły, strychu lub altany. Zintegrowane 30-sekundowe przełączanie interwałów zapobiega przyzwyczajaniu się kun do dźwięku. Zintegrowany czujnik drgań wykrywa, czy urządzenie jest w ruchu, czy jest zatrzymane i odpowiednio się włącza lub wyłącza. Jakiegokolwiek inne użycie, jak wspomniano, jest niedozwolone! Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody lub szkody wtórne lub roszczenia wynikające z nieprzeczytania i/lub nieprzestrzegania instrukcji obsługi i/lub jakiegokolwiek formy modyfikacji produktu. W takich okolicznościach nie będą udzielane żadne usługi gwarancyjne.

## 2. Instrukcje bezpieczeństwa

- Urządzenia elektryczne, materiały opakowaniowe itp. nie powinny znajdować się w rękach dzieci. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Urządzenie może być używane tylko z podanym napięciem: 6 V, 4 x AA (Mignon) lub 12 V (instalacja samochodowa)
- Należy sprawdzić, czy urządzenie nadaje się do danego zastosowania.

- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej ośmiu lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez wiedzy lub doświadczenia, jeśli są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną dla ich bezpieczeństwa i rozumieją zagrożenia wynikające z użytkowania.
- Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij baterie i odpowiednio je przechowuj.
- Baterii nie należy używać w temperaturach poniżej 0 °C. Mogą ulec uszkodzeniu i stracić swoją pojemność.
- Nigdy nie trzymaj urządzenia bezpośrednio przy uchu. Ludzie nie mogą słyszeć częstotliwości ultradźwiękowych, ale mogą emitować urządzenie z dużą głośnością, a zatem może być szkodliwe, jeśli ucho będzie na nie narażone przez dłuższy czas.

### 3. Spis treści

- Podwójny system przeciw kunom
- 4 x opaski kablowe
- 2 x śruby mocujące
- Instrukcja użytkowania

### 4. Instalacja i użytkowanie

#### Wkładanie baterii:

- Do obsługi urządzenia potrzebne są 4 baterie AA. Otwórz komorę baterii z tyłu urządzenia.
- Włóż baterie. Zwróć uwagę na polaryzację. Jest pokazany w obudowie. (Ujemny koniec baterii zawsze wskazuje sprężynę w komorze baterii.)
- Zamknij komorę baterii. Urządzenie jest teraz gotowe do pracy. Zielona dioda LED będzie migać w regularnych odstępach czasu. Należy pamiętać, że urządzenie może uruchomić się w trybie pauzy, a następnie przejść do trybu pracy. Nie przenoś urządzenia.
- Normalne napięcie robocze tego urządzenia wynosi 9 voltów. Jeśli baterie się wyczerpią, rozlegnie się ciągły dźwięk. Jeśli bardzo wysoki dźwięk staje się wyraźnie słyszalny i zmienia się w ciągły ton. Wymień baterie. Czas pracy na nowych bateriach to około 8 miesięcy.
- Dołączony kabel adaptera nie jest potrzebny. Zamknij gniazdo wtykowe za pomocą dostarczonej wtyczki.

#### Montaż w samochodzie:

- Urządzenie montowane jest w komorze silnika samochodu. Powinien być zainstalowany w miejscu w komorze silnika, które jest chronione przed bryzgami wody i ogólnymi zabrudzeniami. Upewnij się, że funkcja lampy błyskowej LED nie jest objęta.
- Urządzenie jest podłączone bezpośrednio do akumulatora samochodowego. Podłącz kabel adaptera do urządzenia. Wtyczkę należy włożyć do gniazda wykonując ruch skręcający do oporu, aby zapewnić pewne trzymanie i szczelność obudowy. Czerwony kabel jest podłączony do bieguna dodatniego, brązowy kabel do bieguna ujemnego.

- Jeśli Twój samochód nie będzie używany przez dłuższy czas, upewnij się, że urządzenie jest w tym czasie odłączone lub wyłączone.

**Wnioski:**

- Niechciane wizyty kun na twoim terenie będą ingerencją w przeszłość. Gardigo Anti-Marten Dual utrzymuje gryzące szkodniki z dala od samochodu, domu, garażu, stodoły, strychu lub altany za pomocą ultradźwięków w regularnych odstępach czasu. Urządzenie jest gotowe do pracy i nie wymaga podłączenia zasilania ani instalacji. Urządzenie emituje dźwięki o wysokiej częstotliwości w odstępach 30 sekund. Te dźwięki, ledwo słyszalne dla ludzkiego ucha, trzymają kuny z dala od pojazdów i obszarów. Zintegrowany obwód interwałowy zapobiega również przyzwyczajaniu się zwierzęcia do dźwięku.
- Zintegrowany czujnik drgań wykrywa, czy urządzenie jest w ruchu lub czy jest zatrzymane i odpowiednio się włącza lub wyłącza. Na postoju, gdy m.in. samochód jest zaparkowany, urządzenie jest aktywne i nadaje. Podczas jazdy urządzenie wyłącza się i oszczędza baterię.
- Montaż w pojazdach jest możliwy za pomocą dostarczonych opasek kablowych. Do mocowania na zewnątrz pojazdu dostępne są również śruby. Przymocuj urządzenie w odpowiednim miejscu w komorze silnika lub na ścianach, płotach lub podobnych powierzchniach w domu, ogrodzie lub stodole za pomocą śrub lub dostarczonych opasek zaciskowych. Podczas montażu na ścianie upewnij się, że na dole ściany nie ma miejsca, którego nie zasłania dźwięk.
- Gdy pojazd stoi, urządzenie włącza się automatycznie po ok. 1 godz. 60 sekund lub wyłącza wibracje generowane przez silnik lub podczas jazdy (wyłączanie automatyczne). Urządzenie jest aktywne tylko wtedy, gdy pojazd jest zaparkowany. Chroni to akumulator samochodowy (Auto-ON-OFF).

Uwaga: Jeśli pojazd lub pomieszczenie były już odwiedzane przez kuny, zwierzęta najprawdopodobniej pozostawiły ślady zapachowe w okolicy. Zapachy te należy usunąć przed zainstalowaniem urządzenia (w pojeździe najlepiej w myjni samochodowej).



**Jeśli chcesz korzystać z urządzenia w swoim samochodzie, pamiętaj, że przed myciem silnika musisz je zdjąć!**



**Uwaga! Ważne ostrzeżenie podczas wiercenia w ścianach**

Przed wierceniem należy upewnić się, że w miejscu wiercenia nie ma przewodów gazowych, wodnych ani energetycznych. Instalacja może być wykonana tylko przez kompetentne osoby. Proszę zwrócić uwagę na stan i materiał ściany, ponieważ dołączony materiał montażowy nie jest odpowiedni dla wszystkich typów ścian. Poproś eksperta o poradę dotyczącą odpowiednich śrub i kołków. Za nieprawidłowy montaż i wynikające z niego szkody producent nie ponosi odpowiedzialności.

Uwaga: reakcja każdego zwierzęcia na nasz środek odstraszający zwierzęta może być różna. Rozwój naszych urządzeń, metod i wskazówek aplikacyjnych opiera się na doświadczeniu, testach i informacjach zwrotnych od naszych klientów. Dlatego w większości przypadków urządzenia są udane.

## 5. Specyfikacje

- Zadaszony obszar.....ok. 60 m<sup>2</sup> w zamkniętych pomieszczeniach
- Częstotliwość .....12 – 24 kHz +/- 10 %, około. 78 dB
- Częstotliwość wyjściowa.....5 sek. ON i 25 sek. ON
- Bateria.....4 x AA 1,5 V (brak w zestawie)
- LED.....Chip LED Flash (3 x/1 x na minutę)

## 6. Informacje ogólne

- Zadeklarowano zgodność CE. Wszystkie dokumenty znajdują się w naszym biurze i można je przeglądać.
- Ze względów bezpieczeństwa i zgodności zabrania się przebudowy lub modyfikacji urządzenia i/lub używania go w inny sposób niż opisany powyżej. Ponieważ Gardigo nie ma kontroli nad prawidłową i właściwą instalacją oraz użytkowaniem urządzenia, gwarancja może dotyczyć wyłącznie w pełni wyposażonego urządzenia w idealnym stanie. Nie ponosimy żadnej gwarancji ani odpowiedzialności za szkody lub następujące szkody związane z tym produktem. Dotyczy to w szczególności modyfikacji lub napraw dokonanych przez klienta, modyfikacji obwodów elektrycznych lub użycia elementów innych niż oryginalne elementy i/lub jeżeli działanie urządzenia było nieprawidłowe, nieostrożne lub niewłaściwe.
- Urządzenie można czyścić wilgotną szmatką. Nie używaj żadnych rozpuszczalników ani detergentów.

**Informacje dotyczące utylizacji****a) Produkt**

Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

**b) Akumulatory**

Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i

akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte akumulatory i baterie.

Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione.

Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie).

<http://www.conrad.pl>