


Akcesoria

gniazdo termiczne

Dla czujników temperatury

THW-6-N1/2-A4-L200



- Gniazda termiczne dla sond temperaturowych
- Średnica zakończenia 6 mm
- Podłączenie procesowe za pomocą gwintu męskiego 1/2" NPT
- Głębokość zanurzenia 200 mm

Opis ogólny

Gniazda termiczne chronią sondy pomiarowe przed agresywnym chemicznie medium i wysokim ciśnieniem. Zapobiega się też w ten sposób bezpośredniemu kontaktowi z medium. Sonda pomiarowa może być wymieniana bez potrzeby przerywania procesu.

Typ	THW-6-N1/2-A4-L200
Nr kat.	9910611

Zakres temperatur

Zakres pomiarowy	-50...350 °C
Zakres pomiarowy	-58...662 °F
Głębokość zanurzenia (L)	200 mm
Outer diameter	9 mm

Dane mechaniczne

Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Internal diameter	6.2 mm
Podłączenie procesowe	Gwint męski 1/2" NPT
Wytrzymałość ciśnieniowa	400 bar
Maks. moment dokręcenia nakrętki obudowy	100 Nm