

PL Instrukcja obsługi

Elektryczna pułapka na muchy USB-C®

Nr zamówienia 3365421



1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nową/aktualną wersję, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt to elektryczna pułapka na muchy do zwalczania owadów (np. much, komarów) na siatce metalowej pod napięciem elektrycznym.

Produkt jest przeznaczony do użytku w pomieszczeniach. Bezwzględnie unikać kontaktu produktu z wilgocią.

Użycie produktu do celów innych niż opisane może spowodować jego uszkodzenie. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcie, pożar, porażenie prądem elektrycznym lub inne zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

USB4®, USB Type-C® i USB-C® są zarejestrowanymi znakami towarowymi USB Implementers Forum.

3 Zawartość zestawu

- 2 elektryczne pułapki na muchy (białe)
- Kabel ładowania USB-C® do USB-A
- Instrukcja obsługi

4 Opis symboli

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyte w tekście:



Symbol ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.



Symbol ostrzega przed niebezpiecznym napięciem, które może prowadzić do obrażeń ciała poprzez porażenie prądem.



Klasa ochrony II.



Do użytku w pomieszczeniach.

5 Wskazówki bezpieczeństwa



Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i bezwzględnie przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zranienie lub zniszczenie mienia wynikające z ignorowania założeń dotyczących bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania, zamieszczonych w niniejszej instrukcji obsługi. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

5.1 Przeczytaj przed użyciem!

- Produkt może być używany przez dzieci od lat 8 oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych albo niemające doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane w kwestii stosowania urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie powinny używać urządzenia do zabawy.
- Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji bez nadzoru.

5.2 Ogólne informacje

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.

- Nie wolno pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą one stanowić niebezpieczeństwo dla dzieci w przypadku wykorzystania ich do zabawy.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.
- Zawieś lub zamontuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie ściskaj siatek palcami. Nie dotykaj centralnej siatki. Może to spowodować niewielkie porażenie elektryczne.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do siatki.

5.3 Obsługa

- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek, nawet z niewielkiej wysokości, mogą spowodować uszkodzenie produktu.

5.4 Środowisko pracy

- Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
- Chroń urządzenie przed skrajnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Produkt nie jest przeznaczony do użycia w oborach, stajniach i podobnych miejscach.
- Chroń produkt przed wysoką wilgotnością i wilgocią.
- Chroń produkt przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
- Nigdy nie używaj w pobliżu palnych przedmiotów ani pyłów wybuchowych.
- Nie włączaj produktu po przeniesieniu go z zimnego do ciepłego otoczenia. Kondensacja wilgoci mogłaby spowodować uszkodzenie produktu. Przed użyciem odczekaj, aż produkt osiągnie temperaturę pokojową.

5.5 Obsługa



Wysokie napięcie! Nie dotykaj wewnętrznych siatek elektrycznych.

- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.
- Jeżeli nie można bezpiecznie użytkować produktu, należy zrezygnować z jego użycia i zabezpieczyć go przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego użytkowania produktu, który:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.


5.6 Bateria litowo-jonowa

- Akumulator jest wbudowany w produkt na stałe i nie można go wymienić.
- Nigdy nie uszkadzaj akumulatora. Uszkodzenie obudowy akumulatora może spowodować wybuch lub pożar!
- Nigdy nie zwieraj styków akumulatora. Nie wrzucaj akumulatora ani produktu do ognia. Istnieje ryzyko pożaru i wybuchu!
- Regularnie ładuj akumulator, nawet jeśli nie używasz produktu. Ze względu na stosowaną technologię akumulatorową nie jest konieczne wcześniejsze rozładowanie akumulatora.
- Nigdy nie ładuj akumulatora bez nadzoru.
- Podczas ładowania umieszczaj produkt na powierzchni, która nie jest wrażliwa na ciepło. Normalne jest, że podczas ładowania wytwarzana jest pewna ilość ciepła.

5.7 Lampa UV

- Nie patrz bezpośrednio na światło UV!
- Nie patrz w wiązkę światła bezpośrednio ani za pomocą przyrządów optycznych!

6 Przegląd produktu



- 1 Kontrolka działania
- 2 Kontrolka ładowania
- 3 Składana rączka (obracana o 180°)
- 4 Gniazdo ładowania USB-C®
- 5 Przycisk siatki wysokiego napięcia
- 6 Przełącznik zasilania (**ON1/ON2/OFF**)
ON1: włączenie trybu packi elektrycznej
ON2: włączenie trybu lampy
OFF: wyłączenie zasilania
- 7 Otwór do zawieszania
- 8 Rurka świetlna UV

7 Obsługa

7.1 Ładowanie urządzenia

Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie przez 2–4 godziny.

- 1. Przed ładowaniem upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- 2. Podłącz wtyczkę przewodu ładowania USB-C® do gniazda ładowania USB-C® na ręczce urządzenia. Kontrolka ładowania zaświeci się na czerwono.
- 3. Po pełnym naładowaniu urządzenia kontrolka przełączy się na kolor zielony.

7.2 Tryb packi elektrycznej

- 1. Przesuń przełącznik zasilania (6) na pozycję **ON1**. Naciśnij i przytrzymaj przycisk siatki wysokonapięciowej (5) podczas użycia. Kontrolka działania zapali się, sygnalizując napięcie elektryczne siatki metalowej.
- 2. Zamachnij się packą na owada. Kiedy owad zetknie się z siatką, będzie słyszalny krótki trzask i pojawi się na krótko niebieska iskra.
- 3. Zwolnij przycisk (5), aby wyłączyć tryb packi. Kontrolka działania wyłączy się. (Uwaga: w tym czasie nie dotykaj siatki metalowej, ponieważ ciągle znajduje się ona pod napięciem resztkowym.)
- 4. Wyłącz urządzenie, przesuwając przełącznik zasilania na pozycję **OFF**.

7.3 Tryb lampy UV

- 1. Podłącz urządzenie do ładowarki.
- 2. Przesuń przełącznik zasilania na pozycję **ON2**, światło UV będzie przyciągać owady.
- 3. Obróć rączkę urządzenia o 180 stopni i umieść je na stole lub zawieś na haczyku.

Wskazówki:

- Jeśli nie widać wyraźnego działania na owady lub fioletowe światło stanie się ciemniejsze, oznacza to, że akumulator jest rozładowany i należy go naładować. Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że przełącznik zasilania znajduje się w pozycji **OFF**.

8 Czyszczenie i pielęgnacja

Ważne:

- Nigdy nie używaj ostrych środków czyszczących, alkoholu lub innych środków chemicznych. Uszkadzają one obudowę i mogą spowodować nieprawidłowe działanie produktu.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie.

- 1. Przed czyszczeniem zawsze wyłączaj urządzenie i odłączaj je od zasilacza.
- 2. Produkt należy czyścić suchą, niestrzępiącą się ściereczką.

9 Utylizacja



Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne wprowadzane na rynek europejski muszą być oznaczone tym symbolem. Ten symbol oznacza, że po zakończeniu okresu użytkowania urządzenie to należy usunąć utylizować oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych.

Każdy posiadacz zużytego sprzętu jest zobowiązany do przekazania zużytego sprzętu do selektywnego punktu zbiórki odrębnie od niesegregowanych odpadów komunalnych. Przed przekazaniem zużytego sprzętu do punktu zbiórki użytkownicy końcowi są zobowiązani do wyjęcia zużytych baterii i akumulatorów, które nie są zabudowane w zużytych sprzęcie, a także lamp, które można wyjąć ze zużytego sprzętu, nie niszcząc ich.

Dystrybutorzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych są prawnie zobowiązani do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. Conrad oferuje następujące **możliwości bezpłatnego** zwrotu (więcej informacji na naszej stronie internetowej):

- w naszych filiach Conrad
- w punktach zbiórki utworzonych przez Conrad
- w punktach zbiórki publiczno-prawnych zakładów utylizacji lub w systemach zbiórki utworzonych przez producentów i dystrybutorów w rozumieniu ElektroG (niemiecki system postępowania ze złomem elektrycznym i elektronicznym).

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych ze zużytego sprzętu przeznaczonego do utylizacji.

Należy pamiętać, że w krajach poza Niemcami mogą obowiązywać inne obowiązki dotyczące zwrotu i recyklingu zużytego sprzętu.

10 Dane techniczne

10.1 Zasilanie

Wejście	5 V/DC 1 A przez USB-C®
Akumulator	litowy 18650, 1200 mAh
Czas ładowania	ok. 3 godzin

10.2 Lampa UV

Lampa UV	4 szt. SMD
Długość fali	360 - 400 nm
Moc promieniowania	80–100 mW

10.3 Inne

Długość przewodu	1 m
Klasa ochrony	II
Warunki pracy	od 0°C do +40°C, 20–80% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Warunki przechowywania	od -20°C do +50°C, 5–90% wilg. wzgl. (bez kondensacji)
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	430 x 230 x 46 mm
Waga	260 g