TOOLCRAFT

(PL) Instrukcja obsługi

Lekki hełm przemysłowy 52–65 cm

Nr zamówienia: 3588450

1 Instrukcja obsługi do pobrania

Aby pobrać pełną instrukcję obsługi (lub nowe/aktualne wersje, jeśli są dostępne), skorzystaj z łącza www.conrad.com/downloads (alternatywnie zeskanuj kod QR). Postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie internetowej.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt ten to lekki hełm przemysłowy przeznaczony do ochrony głowy przed uderzeniami, zgodny z normą EN 812.

OSTRZEŻENIE! NIE JEST TO PRZEMYSŁOWY KASK OCHRONNY

- Lekki hełm ten nie zapewnia ochrony przed skutkami upadku lub rzucanych przedmiotów, ani przed poruszającym się ładunkiem zawieszonym. Nie należy go używać zamiast przemysłowego kasku ochronnego zgodnego z normą EN 397.
- Ten lekki hełm został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie osobistym użytkownika. Zapewnia on jedynie ograniczoną ochronę głowy.
- Lekkich hełmów przemysłowych nie należy przystosowywać do montażu akcesoriów w sposób niezgodny z zaleceniami producenta.
- Ten lekki hełm przemysłowy został zaprojektowany tak, aby pochłaniać energię uderzenia, co prowadzi do częściowego zniszczenia lub uszkodzenia powłoki i pasów mocujących. Nawet jeśli uszkodzenia nie są od razu widoczne, każdy lekki hełm przemysłowy, który został poddany silnemu uderzeniu, należy wymienić.
- Nigdy nie należy modyfikować tego hełmu w sposób niezgodny z zaleceniami producenta.
- Nigdy nie należy używać tego hełmu, jeśli jest pęknięty lub przecięty.
- Nie należy go narażać na działanie substancji rozpuszczających, farb ani klejów.

Jeśli używasz produktu do celów innych niż opisane, produkt może ulec uszkodzeniu.

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zagrożenia.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować.

Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.


Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

3 Oznakowanie i etykiety

Na produkcie/urządzeniu znajdują się następujące symbole lub został użyte w tekście:

Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.

Ten produkt spełnia wymagane normy CE i jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami europejskimi (UE).



Test absorpcji, penetracji oraz wymiarów przeprowadza się w laboratorium badawczym w celu spełnienia wymagań normy europejskiej EN 812:2012. Pasek odblaskowy lekkiego hełmu przemysłowego jest również zgodny z punktami 6.1 i 6.2 normy ISO 20471+A1:2016.

4 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w instrukcji firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wynikłe uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmia/gwarancja.

4.1 Data wygaśnięcia

- Wewnętrzna powłoka lekkiego hełmu przemysłowego traci ważność po upływie 4 lat od daty produkcji. Po upływie terminu ważności lekkiego hełmu należy go zutylizować.

4.2 Modyfikacje

- Nie należy nakładać na hełm lakieru, rozpuszczalników, klejów ani naklejek samoprzylepnych.
- Nie należy go w żaden sposób fizycznie modyfikować. Nie należy usuwać z niego żadnych części ani elementów. Modyfikacje fizyczne ograniczają właściwości ochronne lekkiego hełmu.

4.3 Uszkodzenie

- Nigdy nie należy modyfikować hełmu w sposób inny niż zalecany przez producenta.
- Nigdy nie należy używać hełmu, jeśli jest pęknięty lub przecięty.

4.4 Transport

- Lekki hełm przemysłowy należy transportować w oryginalnym opakowaniu.
- Nie przewozić hełmu razem z luźnymi przedmiotami, takimi jak narzędzia lub ostre metalowe elementy, aby zapobiec jego uszkodzeniu.

4.5 Konserwacja i naprawa

- Ze względów bezpieczeństwa, jeśli lekki hełm przemysłowy uległ wypadkowi, należy go wymienić, nawet jeśli nie widać żadnych widocznych uszkodzeń.
- Wewnętrzna powłoka lekkiego hełmu przemysłowego nie nadaje się do naprawy. W przypadku uszkodzenia wewnętrznej powłoki należy wyrzucić hełm.

5 Przed każdym użyciem

Sprawdzić hełm pod kątem pęknięć, przecięć lub innych uszkodzeń.

Nie należy nosić uszkodzonego hełmu. Nie pozwalać innym na noszenie uszkodzonego hełmu.

6 Regulacja

Aby zapewnić odpowiednią ochronę, ten lekki hełm przemysłowy musi być dopasowany lub wyregulowany do rozmiaru głowy użytkownika.

1. Należy wyregulować długość paska tak, aby hełm idealnie przylegał do głowy przy zapiętej klamrze.

7 Akcesoria

Do hełmu nie są dostępne żadne akcesoria.

8 Części zapasowe

Do hełmu nie są dostępne żadne części zapasowe.

9 Czyszczenie i dezynfekcja

Ważne:

- Aby zapobiec uszkodzeniu lekkiego hełmu przemysłowego, nie należy go czyścić agresywnymi środkami czyszczącymi, alkoholem lub innymi roztworami chemicznymi.
- Nie zanurzać go w wodzie.
- W celu dezynfekcji i czyszczenia lekkiego hełmu przemysłowego należy użyć ciepłej wody z dodatkiem mydła, a następnie wytrzeć go miękką ściereczką.
- Nie wkładać go do suszarki.
- Nie wybielać go ani nie prasować.

1. W celu dezynfekcji i czyszczenia lekkiego hełmu przemysłowego należy przetrzeć go za pomocą ciepłej wody z dodatkiem mydła, a następnie wytrzeć go miękką ściereczką. Środki zalecane do czyszczenia, konserwacji lub dezynfekcji nie mogą wywierać szkodliwego wpływu na lekki hełm przemysłowy i nie mogą mieć szkodliwego wpływu na użytkownika, o ile są stosowane zgodnie z instrukcjami producenta.

10 Przechowywanie

Hełm należy przechowywać w czystym i suchym miejscu, w normalnej temperaturze pokojowej.

Nie przechowywać lekkiego hełmu przemysłowego na tylnej półce samochodu.

11 Deklaracja zgodności (DOC)

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.conrad.com/downloads

Proszę wprowadzić numer produktu w pole wyszukiwania; następnie można ściągnąć deklarację zgodności UE w dostępnych językach.

12 Dane techniczne

Kategoria ŚOI	II
Normy	EN 812:2012, ISO 20471+A1:2016
Odpowiedni obwód głowy	52–65 cm
Kolor	Granatowy
Zmywalna	Nie
Materiał	Hełm: bawełna (55%) i poliester (45%), powłoka wewnętrzna: ABS, pianka: EVA

Długość daszka	2,5 cm
Temperatura pracy	od -20°C do +50°C
Wilgotność pracy	20–80% wilg. wzgl.
Temperatura przechowywania	od -20°C do +50°C
Wilgotność przechowywania	20–80% wilg. wzgl.
Wymiary (ok.)	170 × 140 × 255 mm
Waga (ok.)	175 g

13 Dodatkowe informacje

Producent:

Conrad Electronic SE.

Klaus-Conrad-Str. 1

D-92242 Hirschau, Niemcy

Organ notyfikowany:

CE

ALIENOR CERTIFICATION

21 Rue Albert Einstein, ZA du Sanital,

86100 CHATELLERAULT – FRANCJA

Organ nr: 2754

Wymienione środki ochrony spełniają wymogi europejskiego rozporządzenia w sprawie środków ochrony indywidualnej (ŚOI) nr 2016/425

Publikacja opracowana przez firmę Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92242 Hirschau (www.conrad.com).

Wszystkie prawa, włączając w to tłumaczenie, zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiejkolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Przedrukowywanie, także częściowe, jest zabronione. Publikacja ta odzwierciedla stan techniczny urządzeń w momencie druku.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*3588450_V1_0526_jh_mh_pl 63050397488767883 I8/O1 en