

Magnet coil for contactors 7.5 kW 200 V AC, 50 / 60 Hz, 220 V, 60Hz, for motor contactors, Size S0, Screw terminal

Общие технические данные	
Фирменное название продукта	SIRIUS
Наименование продукта	Катушка электромагнита
цель управления	
Вид напряжения управляющего напряжения питания	Переменный ток
Мощность потерь [В·А] электромагнитной катушки при переменном токе типовое	8,5 В·А
Управляющее напряжение питания <ul style="list-style-type: none"> • 1 при переменном токе <ul style="list-style-type: none"> — при 50 Гц расчетное значение 200 V — при 60 Гц расчетное значение 200 V • 2 при переменном токе <ul style="list-style-type: none"> — при 60 Гц расчетное значение 220 V 	
Коэффициент рабочего диапазона, управляющее напряжение питания, расчетное значение электромагнитной катушки при переменном токе <ul style="list-style-type: none"> • при 50 Гц 0,8 ... 1,1 • при 60 Гц 0,85 ... 1,1 	

Сертификаты/допуски к эксплуатации

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Shipping Approval
--------------------------	-----	---------------------------	-------------------



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)



other

[Confirmation](#)



VDE

Дополнительная информация

Information- and Downloadcenter (каталоги, брошюры,...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Каталог и система обработки заказов)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mfb=3RT2924-5AN61>

Онлайн-генератор Cax

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=3RT2924-5AN61>

Service&Support (руководства, инструкции по эксплуатации, сертификаты, указания, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2924-5AN61>

Банк изображений (фотографии продуктов, двухмерные размерные чертежи, трехмерные модели, схемы приборов,

макросы EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RT2924-5AN61&lang=en

последнее изменение:

11.09.2019