

NÁVOD K OBSLUZE

FKtechnics®

ONRAD
partner

Teploměr s vlhkoměrem

Obj. č.: 12 89 88



Tento užitečný pomocník na cesty nevyžaduje prakticky žádnou údržbu a obsluhu. Jedná se o bimetalový teploměr, který měří teplotu od „- 10 °C“ do „+ 50 °C“ s přesností „± 1 °C“ a dále o vlasový (mechanický) vlhkoměr, který měří relativní vlhkost vzduchu od „0 %“ do „100 %“ s přesností „± 5 %“.

Tento měřicí přístroj s malými rozměry (š x v x h: 56 x 63 x 11 mm) a s malou hmotností (cca 50 g), který se vejde do každé kabelky, tašky nebo kapsy u kalhot, postavíte jednoduše na stůl nebo na jinou rovnou plochu a vyklopíte na jeho zadní straně opěrku, která slouží jako stojánek k podepření přístroje. Na horní stupnici přístroje si přečtete naměřenou teplotu, na dolní stupnici si přečtete hodnotu naměřené relativní vlhkosti vzduchu.

K čištění přístroje používejte pouze hadřík (bez žmolků a chloupků), který navlhčíte mírně čistou vodou. K čištění přístroje nepoužívejte žádné agresivní a drhací čisticí prostředky (rozpouštědla). Dejte přitom pozor na to, abyste nepoškrábali průhledný kryt stupnic přístroje.

Aby Vám přístroj spolehlivě a dlouho sloužil a měli jste z něho radost, nevystavujte jej přílišné vlhkosti (dešti atd.), přímému působení slunečních paprsků a jiných zdrojů tepla, silným otřesům nebo vibracím a přílišnému mechanickému namáhání. V těchto případech byste mohli ztratit jakékoliv nároky, které vyplývají ze záruky přístroje.

ONRAD
ELEKTRONIKA. TECHNIKA. TRADICE.