

# Holící strojek DR, RCSW-XL 109



Objednací číslo:  
46 07 64



Pozor škody, které vzniknou nedodržením návodu k použití se nevztahuje záruka. Za případné škody, které z toho vyplynou nepřijímáme žádnou odpovědnost.

## Návod na obsluhu

**Akumulátorový holící strojek RSCW-XL109A.** Zvláštní znaky (charakteristika): vhodný na stejnosměrný proud 100 - 120 V nebo 200 - 240 V. Označení a funkce jednotlivých částí vnější čepel, držák vnější čepel, vnitřní čepel, vnitřní držák čepel, pojistka.

### Posuvný spínač

Zmáčknete pojistku a vytáhněte posuvný spínač. (EIN) - v provozu je pouze vnější čepel, ( ) - v provozu je holící trimr

### Síťová zástrčka

Pevně zastrčte do zásuvky.

### Posuvný spínač

Lehce přitiskněte a posuňte na stranu za účelem vytažení nebo zasunutí síťové zástrčky.

## Složení:

### Krycí víčko

Chrání vnější čepel. Po použití a během nabíjení je třeba krytku na strojek nasadit.

### Holící trimr/ k zastřížení dlouhých vousů

Slouží ke stříhání kotlet a přistřížení vousů.

### Kontrolka stavu nabití baterie

Svíí během nabíjení a po dokonalém opětovném nabití baterie.

### Napětový přepínač

Před uvedením do provozu se přesvědčete, že nastavené napětí odpovídá síťovému napětí vaší proudové sítě.

\* v zemích se 100 - 120 V: nastavte voltové tlačítko na 100 - 120 V

\* v zemích s 200 - 240 V: nastavte voltové tlačítko na 200 - 240 V

## Čistící kartáček, Pouzdro holícího strojku Nabíjení baterie

1. Hrotem kuličkového pera nebo podobného předmětu nastavte v zářezu napětového přepínače požadovanou pozici, tak aby odpovídala stavu v dané zemi.

pozice přepínače při 100 - 120 V: zářez pro nastavení pozice přepínače při 200 - 240 V: Ujistěte se pomocí seznamu na straně 7 a 8 o hodnotě síťovém napětí ve vaší zemi.

1. Síťový kabel smí být používán pouze za účelem nabíjení holícího strojku.

2. Neholte se, je-li síťový kabel propojen se zásuvkou. Před prvním použitím holícího strojku nabijte akumulátor.

\* Síťové zástrčky mohou v závislosti na dané zemi vypadat rozdílně. V zemích označených "A" smí být holící strojek používán bez speciálního adaptéru. Ve všech ostatních zemích je však adaptér zapotřebí. Adaptér síťové zástrčky zvolte dle tabulky na stranách 7 a 8.

3. Je-li akumulátor nabitý, uložte zástrčku zpět. Nenabíjejte bez přerušení déle než 48 hodin. Vyvarujte se nabíjení při teplotách pod 0°C nebo nad 40 °C, jelikož by tak mohlo dojít ke zkrácení životnosti akumulátoru.

\*Běžná doba nabíjení obnáší 8 hodin.

\*Každé nabití akumulátoru vystačí na 7 dní používání při denním holení dorůstajících vousů při holení 3 min.

### Upozornění pro uživatele

\*Před použitím holícího strojku se přesvědčete, že vnější čepel není zdeformovaná nebo zlomená.

1. Posuvný spínač nastavte na pozici EIN  
2. Pomalu a opatrně přejíždějte holícím strojkem po tváři odspoda nahoru a přitom prsty napínejte pleť .

\* Silnějším přitlačením strojku na tvář bude holení čistší, avšak příliš silný tlak může vést k poranění kůže.

3. Po holení spínač vraťte do pozice AUS a nasadte krycí víčko. Používání vnější čepele

1. Posuvný spínač nastavte na tento symbol ( ). Zastříhovač dlouhých vousů se tak automaticky vysune do pracovní polohy.

2. Zastříhovač dlouhých vousů opatrně přiložte ve správném úhlu na tvář a pomalu stříhejte.

3. Po zastřížení opět vraťte spínač do pozice AUS. Zastříhovač se tak automaticky vrátí zpět do výchozí pozice.

#### Seznam zemí s uvedením síťového napětí

\* Vždy porovnejte síťové napětí pro zástrčku, nacházíte-li se v jiné zemi než v zemi s označením "A".

Kontinent	Zástrčka	Napětí
	Nejdůležitější země (dle abecedy)	
	A	100 - 120 V
	Filipíny, Japonsko, Tajvan	
Asie	C	100 - 120 V
	Indonésie	
	C	200 - 240 V
	Indie, Korea, Macao, Thajsko, Laos	
	B	200 - 240 V
	Singapur, HongKong, VR Čína,	
Malajsie		
Evropa	C	220 - 240 V
	Švédsko, Norsko, Finsko, Dánsko, Německo, Belgie, Nizozemí, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Rusko, Francie, Itálie, Monako, Řecko, Španělsko, Portugalsko	
	B	220 - 240 V
	Velká Británie, Malta	
Severní Amerika	A	100 - 120 V
	USA, Kanada	
	C	200 - 240 V
	Gronsko	
Oceánie	A	100 - 120 V
	Guam, Tahiti	

	C	200 - 240 V
	Nová Kaledonie	
	S	200 - 240 V
	Austrálie, Tonga, Fidži, Nový Zéland	

Střední a blízký Východ	C	200 - 240 V
	Izrael, Irán, Irák	

Latinská Amerika		100 - 120 V
	Mexiko, Nikaragua, Haiti, Portoriko,	

Kuba, Panama, Venezuela		200 - 240 V
Peru		
	C	200 - 240 V
	Brazílie, Kolumbie, Chile, Argentina	

Afrika	A	100 - 120 V
	Liberie	
	A	100 - 120 V
	Algérie	
	C	200 - 240 V
	Sudán, Etiopie, Kamerun, Zaire	
	B	200 - 240 V
	Nigérie	

\* V mnohých zemích však může být teritoriálně rozdílné napětí v jednotlivých oblastech, proto se prosím o skutečném stavu informujte přímo na místě.

#### Upozornění

\* Baterii nabíjejte pouze při 100 - 120 V nebo 200 - 240 V. V opačném případě může dojít k poruše nebo zničení akumulátoru.

\* Vnější čepel je velmi tenká a citlivá.

Vyvarujte se upadnutí holicího strojku na čepel nebo hrubému přitlačení k obličejí.

\* Holicí strojek nebo čepel nikdy neoplachujte vodou, jelikož by to mohlo vést k jeho poškození.

\* Nikdy nezasunujte zástrčku do zásuvky vlhkou rukou, jelikož hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo zkratování holicího strojku.

\* Holicí strojek nikdy dlouhodobě nevystavujte prudkému slunci (např. v létě v automobilu) nebo rovněž při extrémně vysoké vzdušné vlhkosti může dojít k poškození akumulátoru.

#### Návod na údržbu

Pro pravidelné pohodlné holení:

\* Holící strojek vyčistěte každý 2 - 3 den.  
Hromadění vousů uvnitř vnější čepele může vést, jak k rychlému ztupení čepele, tak i k prasklinám na kluzné ploše strojku.

\* Jednou týdně ošetřete holící strojek čistícím sprejem, který je běžně k dostání v supermarketech. Po nastříkání nechte strojek několik vteřin v chodu bez holení a potom kluznou plochu dočista otřete.

- čepel pak dobře poběží
- tak rychle se neopotřebuje
- postará se o prvotřídní oholení

Údržba vnější a vnitřní čepele

1. Posuvný spínač dejte do polohy AUS a sejměte horní držák čepele.
2. Čistícím kartáčkem vyčistěte držák čepele, vnitřní čepel a těleso.
- \* Přitom se však nedotýkejte vnější čepele.
3. Držák čepele opět nasadte tak, aby vznikla mezera na straně zastříhovače dlouhých vousů.

Údržba

1. Vysunutý zastříhovač dlouhých vousů lehce přitiskněte nahoru a současně dejte posuvný spínač do pozice AUS.
  2. Zastříhovač a těleso vyčistěte kartáčkem.
  3. Po vyčištění zastříhovač opět zamáčkněte dolů a zacvakněte.
- \* Holící strojek ošetřete hadříkem napuštěným neutrálním čističem (nepoužívejte alkohol, benzín, ředidla apod.)

Výměna vnější a vnitřní čepele

\* Ujistěte se, že je posuvný spínač v pozici AUS.

Výměna vnější čepele

1. Vyjměte vnější čepel, tak jak je uvedeno na obrázku, čepel opatrně vytáhněte a přidrže na (.) označené části.

Přitom oboustranně táhněte až je vnější čepel kompletně uvolněná.

2. Nasadte novou čepel, tak jak je uvedeno na obrázku, novou čepel opatrně spodní stranou vmáčkněte dovnitř.

(Přesvědčete se, že přední a zadní strana jsou správně umístěny).

Výměna vnitřní čepele

1. Vyjmutí vnitřní čepele  
Čepel přidržíte po obou stranách prsty a vytáhněte.
2. Nasazení nové čepele  
Čepel nasadte do držáku tak, aby kolíky zapadly do příslušných otvorů.

Technická data

Napájení: 100 - 120 V/200 - 240 V AC, na 50 Hz a 60 Hz niklokadmiová baterie KR-AA (DC 1,2 V, 500 m Ahx1)  
Příkon: 2 W, na 50 Hz a 60 Hz  
Doba nabíjení: 8 hodin  
Hmotnost: 150 g  
Příslušenství: Pouzdro, čistící kartáček

Náhradní čepele \_\_\_\_\_

Životnost čepele je omezená. Vlivem opotřebování se po delší době břit stane tupější a vnější čepel se může zcela opotřebovat. Proto je můžete vyměnit za nové, které je možno zakoupit jako náhradní příslušenství.  
Při 3 minutové době holení je životnost vnější čepele cca. jeden a půl a u vnitřní 3 roky.

Servis a garanční služby

Poruchy:

Jestliže se vyskytnou na holícím strojku během holení nějaké závady, vypněte jej a předtím než jej odnesete do opravny projděte si následující body:

Závada:

Možná příčina:

Možné odstranění:

- tupý řez
- slabý pohyb čepele příliš mnoho vousů uvnitř. Otevřít, vyčistit a ošetřit sprejem.
- malý počet holících cyklů holící čepele. během jednoho nabití

- není možné nabít akumulátor spínač je v pozici EIN spínač dejte do pozice AUS než - nesvítí kontrolka stavu nabití budete opět nabíjet. V případě, že závada nemůže být odstraněna, neopravujte přístroj svépomocí, nýbrž jej přineste do opravy obchodníkoví.

**!!!Změny vyhrazeny!!!**

**Všechna práva také na překlady vyhrazena. Reprodukce typu fotokopie, mikrofilm, nebo zachycení v zařízení pro zpracování dat je možno jen s písemným svolením firmy Conrad Partner, FK technics s.r.o.**