

Ponorné čerpadlo BWV 04*



Objednávacie číslo: 53 90 90

Technické vlastnosti:

- ❑ napájacie hodnoty 12V/0,9 - 1,7A
- ❑ veľkosť: priemer iba 38mm
- ❑ dĺžka kábla 1m
- ❑ maximálny prietok 10 l/min.
- ❑ výška vodného stĺpca 6m (0,6 bar)
- ❑ výška čerpadla 80mm
- ❑ dôkladne utesnené tesniacim krúžkom
- ❑ priemer vývodu hadice 10mm
- ❑ chladenie vodou
- ❑ váha 145g
- ❑ doba prevádzky 15min.



!!! Zmeny vyhradené !!!