



### Čerpadlo Comet

Objednávacie číslo: 551274

1. Čerpadlo Comet vyžadujú 12 V zdroj elektrického prúdu, ktorý sa môže napájať buď:
  - a) autobatéria,
  - b) suchá batéria – 2 x 6 voltov
  - c) transformátor so stálym prúdom – maximálny nestabilizovaný elektrický prúd 14 V. Prípustný prevádzkový cyklus je 15 minút, čas chladenia 15 minút.  
Čerpadlo môže byť v chode bez poškodenia maximálne 2 hodiny.
2. Elektrické pripojenie čerpadiel je nasledovné:  
2 feritové jadrá plochého kábla + Čierna/Biela – Biela  
2 feritové jadrá guľatého kábla + Hnedá – Modrá  
Čerpadlá sa môžu ovládať stupňovým prepínačom, nožným prepínačom, membránovým tlakovým vypínačom, atď.
3. Čerpadlá Comet sa používajú iba na čerpanie vody pri maximálnej teplote 60 °C. Sú hermeticky uzatvorené pre chod bez údržby. Čerpadlá sú vyrobené z netoxického materiálu bez arómy a chuti. Silné nárazy a závaný môžu čerpadlá poškodiť.
4. Nenechajte čerpadlá na mraze. Pred zimným uskladnením odstráňte z nádrží vodu a odpojte ich. Z čerpadiel opatrne vylejte všetku vodu.