

**NÁVOD K POUŽITÍ****Comet****Venkovní vodní čerpadlo****Obj. č.: 57 02 65**

1. Ponorná čerpadla „Comet“ vyžadují k napájení stejnosměrné napětí 12 V. Jako zdroj napájení můžete použít 2 suché baterie 6 V nebo autobaterii 12 V. Kromě toho můžete použít pro krátkodobé napájení transformátor s usměrňovačem nebo nabíječku akumulátorů (max. 15 minut). Maximální napájecí napětí nesmí překročit hodnotu 14 V. Výkon čerpadla je nezávislý na směru otáčení nebo na provedeném elektrickém připojení.
2. Ponorné čerpadlo „Comet“ lze použít pouze pro čerpání vody. Čerpadlo snese krátkodobě teplotu až 60 °C. Silně znečištěná voda by však mohla čerpadlo poškodit. Chod naprázdno po dobu až 6 hodin čerpadlo nepoškodí.
3. Ponorné čerpadlo „Comet“ je třeba chránit před zamrznutím. Nevystavujte čerpadlo silným otřesům nebo nárazům, mohlo to způsobit jeho poškození.
4. Ponorné čerpadlo „Comet“ nevyžaduje žádnou údržbu. Použitý materiál je fyziologicky nezávadný, nezpůsobuje změnu chuti vody a neuvolňuje žádný zápach.

## Venkovní čerpadlo „Extra“

Napájení: stejnosměrný proud 12 V

Délka přívodního kabelu: 1 m

Výkon čerpadla: max. 10 l/min

Dopravní výška: max. 5,7 m (0,57 bar)

Příkon: 10 – 18 W

Průměr: max. 38 mm, výška: 140 mm

Chod naprázdno: až 12 hodin

Čerpadlo je nezávislé na směru otáčení

Trvalé mazání

Chlazení vodou

Montáž mimo nádrž – připevnění k nádrži nebo k nejbližší stěně

Použití jako tlakově posilující čerpadlo ponorného systému čerpání vody

Tlaková odolnost: až 5 bar

