



SCALA DIGITÁLNY TEPLOMER

Obj.č. 840333

Všeobecné poučenie:

- maximálna nameraná hodnota: najvyššia nameraná hodnota bude na displeji zobrazená dovtedy, kým sa prístroj nevypne
- zvukové znamenia: stav pripravený na meranie a ukončenie merania sú oznámené aj zvukovým znamením
- automatický samotest: sa uskutoční pred začatím každého merania. Pri chybnom meraní sa na displeji zobrazí ERR (error – chyba)
- nameraná hodnota sa zobrazí v závislosti od nastaveného móde na displeji po 60 až 90 sekundách
- digitálne zobrazenie je ľahko čitateľné
- prístroj je: 100% vodotesný, je umývateľný vo vode
- prístroj sa automaticky vypne po 10 minútach
- dlhotrvajúca batéria je už v prístroji, vydrží približne 3000 meraní)

Bezpečnostné opatrenia

Teplomer je určený na meranie telesnej teploty, preto ho používajte na ľuďoch (poprípade ho môžete použiť aj na zvieratách).

Uchovajte ho mimo dosahu detí. Obsahuje malé častice, ktoré by mohli vydýchnuť alebo prehltnúť.

Prístroj neohýbajte, chráňte ho pred nárazmi.

Chráňte ho pred vysokými teplotami a priamym slnečným žiarením.

Teplomer neotvárať. (to neplatí pre časť, v ktorej sa nachádza batéria).

Návod na použitie

Aby ste prístroj zapli, musíte silno zatlačiť tlačidlo nachádzajúce sa pri displeji: krátky zvukový signál oznámi zapnutie. Potom nasleduje tzv. LCD test – na krátky čas celý displej zasvieti. Nakoniec, nameraná hodnota okolia nižšia ako 32 °C, na displeji sa zobrazí písmeno „L“ a vedľa bliká „C“. Teraz je prístroj pripravený na meranie telesnej teploty.

Počas merania je na displeji viditeľná narastajúca teplota a bliká indikátor „C“. ak zaznie zvukový signál a teplota ďalej nestúpa, znamená to, že meraná teplota dlhšie ako 8 sekúnd nestúpala o 0,1 °C a meranie je ukončené. Pri meraní v podpazuší je potrebné v každom prípade dodržať predpísaný čas pre meranie – kvôli presnosti merania. Zvukové znamenie môže pri tomto spôsobe merania zaznieť viackrát. Po ukončení merania zostane nameraná hodnota na displeji až do vypnutia teplomeru.

Test funkcií

Prístroj sa po zapnutí zakaždým sám otestuje. Ak sú niektoré funkcie chybné, na displeji sa zobrazí „ERR“. V tomto prípade treba prístroj odniesť do servisu alebo na miesto kúpy.

Spôsoby merania

V ústach

Pri meraní v ústach sa dajú predpokladať nižšie teplotné odchýlky. Teplomer položíme pod jazyk – na pravú alebo ľavú stranu. Meracia časť teplomera sa musí počas celého merania dotýkať tela. Zavrite ústa a dýchajte pokojne – cez nos. Tým zamedzíte ešte väčšiemu ovplyvneniu merania (okolo jazyka nebude prúdiť vzduch). Minimálny čas merania je 1 minúta.

V konečníku

Toto je najistejší spôsob merania, najmä v prípade bábätiiek a malých detí. Hlavu teplomera opatrne vsuňte 2-3 cm do konečníka. Minimálny čas merania je 1 minúta.

V podpaзуí

Tento spôsob merania z lekárskeho hľadiska neudáva presné hodnoty. Presné meranie je málo pravdepodobné. Minimálny čas merania je 5-10 minút.

Základné merania

Teplomer je schopný merať aj tepelnú hodnotu okolia a pomôže určiť ženské plodné dni.

Výmena batérie

Ak sa v rohu displeja zobrazí indikátor signalizujúci vybitú batériu, treba ju čo najskôr vymeniť. Na otvorenie krytu stiahnite ochranný kryt a batériu opatrne vyberte. Vložte novú (LR41, 1,5V), „+“ znakom hore. Ochranný kryt pozorne založte na jeho pôvodné miesto.

Čistenie a dezinfekcia

Teplomer je garantovane vodotesný, takže ho môžete za účelom čistenia bez obáv umyť vo vode alebo v dezinfekčnom prostriedku. Na dezinfekciu použite zdravotne nezávadné prostriedky. Po umytí ho utrite a vysušte suchou handrou.

Technické parametre

Typ	maximum - teplomer
Rozsah namerateľných hodnôt	32,0 – 43,9 °C pri 32 °C sa objaví „L“ (nízka) nad 43,9 °C – „H“ (vysoká)
Presnosť meraní	medzi 35,5-42,0 odchýlka 0,1 °C 18-28 °C pri teplote okolia
Samotest	automatický vstupný test na 37 °C pri odchýlke 0,1 °C zobrazí ERR, výsledky testu displej nezobrazuje
Displej	3 ½ " LCD displej
Zvukové znamenia	zaznie, ak meraná teplota nevzrástla o viac ako 0,1 °C za 8s.
Uskladňovacia teplota	-10 až +60°C
Batéria	LR41 (1,5V), výdrž batérie 200 hodín, (pribl. 3000 meraní)
Test batérie	Na displeji sa zobrazí symbol vybitej batérie, ak je jej hodnota

nižšia ako 1,435 V

<p>Tento návod na použitie je publikácia firmy Conrad Electronic, s.r.o., prevádzka Karpatská 5, 811 05 Bratislava a zodpovedá technickému stavu pri tlači. Zmeny v technickom stave vyhradené. Majetok firmy Conrad Electronic, s.r.o. Verzia 1/05</p>
