

DE Niedervolt-Stecker mit Schraubanschluss

Technische Daten: Außen-/Innen-Ø: 5,5/2,5 mm · Nennspannung: 12 V/DC · Nennstrom: 5 A · Querschnitt: AWG 28 - 12 · Kontaktwiderstand: 20 mΩ · Isolationswiderstand: 5000 MΩ/1000 V · Betriebstemperatur: -40 + 105 °C

GB Low-voltage plug with screwed connection

Technical data: Outer/inner Ø: 5.5/2.5 mm · Nominal voltage: 12 V/DC · Nominal current: 5 A · Cross section: AWG 28 - 12 · Contact resistance: 20 mΩ · Insulation resistance: 5000 MΩ/1000 V · Operating temperature: -40 + 105 °C

FR Fiche de bas voltage avec borne à vis

Données techniques : Ø ext./int. : 5,5/2,5 mm · Tension nominale: 12 V/DC · Courant nominale: 5 A · Section transversale: AWG 28 - 12 · Résistance de contact: 20 mΩ · Résistance d'isolation: 5000 MΩ/1000 V · Température de service: -40 + 105 °C

NL Laagspanningsstekker met schroefaansluiting

Technische gegevens: Buiten-/binnen-Ø: 5,5/2,5 mm · Nominale spanning: 12 V/DC · Nominale stroom: 5 A · Doorsnede: AWG 28 - 12 · Contactweerstand: 20 mΩ · Isolatiweerstand: 5000 MΩ/1000 V · Bedrijfstemperatuur: -40 + 105 °C