

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG(EU) 2019/2013 DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION

ANGABE		WERT	EINHEIT
1. Name oder Handelsmarke des Lieferanten		DELL	
2. Modellkennung des Lieferanten		E2222HS	
3. Energieeffizienzklasse bei Standard-Dynamikumfang(SDR)		D	
4. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard- Dynamikumfang (SDR)		12.1	W
5. Energieeffizienzklasse (HDR)			
6. Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang(HDR)			W
7. Leistungsaufnahme im Aus-Zustand		0.3	W
8. Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand		0.3	W
9. Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb			W
10. Art des elektronischen Displays		Monitor	
11. Seitenverhältnis		16.9	
12. Bildschirmauflösung (Pixel)		1920X1080	Pixel
13. Bildschirmdiagonale		54.6	cm
14. Bildschirmdiagonale		22	Zoll
15. Sichtbare Bildschirmfläche		12.5	dm ²
16. Verwendete Panel-Technologie		LED LCD	
17. Automatische Helligkeitsregelung(ABC) vorhanden		NEIN	
18. Spracherkennungssensor vorhanden		NEIN	
19. Anwesenheitssensor vorhanden		NEIN	
20. Bildwiederholfrequenz		60	Hz
21. Mindestensgarantierte Software- und Firmware-Aktualisierungen		8	Jahre
22. Mindestensgarantierte Verfügbarkeit von Ersatzteilen		7	Jahre
23. Mindestensgarantierte Produktunterstützung		7	Jahre
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen allgemeinen Garantie		3	Jahre
24. Art der Stromversorgung (Netzteil)		Intern	
i Genormtes externes Netzteil (in der Verkaufsverpackung enthalten)	Name der Norm		
	Eingangsspannung		V
	Ausgangsspannung		V
ii Geeignetes genormtes externes Netzteil (nicht in der Verkaufsverpackung enthalten)	Name der Norm		
	Benötigte Ausgangsspannung		V
	Benötigte Stromstärke		A
	Benötigte Stromfrequenz		Hz