



NAVODILA ZA UPORABO

Digitalni termometer/vlagomer TFA

Kataloška št.: 10 13 60



Kazalo

Značilnosti	2
Tehnični podatki	2
Pritrditev	2
Upravljanje	2
Pomnilnik min./maks. vrednosti s samodejno dnevno ponastavitvijo	3
Pomnilnik min./maks. vrednosti z ročno ponastavitvijo	3
Vzdrževanje	3
Odstranjevanje	3
Garancijski list	4

Značilnosti

- Za nadzor zraka v prostoru
- Sobna temperatura in relativna vlažnost zraka
- Trajni prikaz najvišjih in najnižjih vrednosti v dnevu s samodejno ponastavitvijo
- Dodatni pomnilnik min./maks. vrednosti z ročno ponastavitvijo
- Za postavitvev ali obešanje na steno
- Z baterijo

Tehnični podatki

Merilno območje:

Temperatura: -50 °C do +70 °C (-58 °F do +158 °F)

Vlažnost zraka: 20 do 99 % rel. vl.

Natančnost:

Temperatura: ±1 °C (±1,8 °F)

Vlažnost zraka: ±4 % od 35 do 75 %, sicer ±5 % rel. vl.

Baterija: 1,5 V baterija tipa AAA

Pritrditev

Termometer/vlagomer pritrdite na obešalnik z žeblijem ali vijakom ali pa ga postavite s pomočjo zložljivega stojala.

Izogibajte se pritrditvi v bližini radiatorjev in na neposredni sončni svetlobi.

Upravljanje

- Odprite baterijski predal in odstranite prekinitveni trak za baterijo ali pa vstavite baterijo. S prikazovalnika odstranite zaščitno folijo.
- Dnevne maksimalne in minimalne vrednosti se samodejno ponastavijo ob določenem času. V ta namen je treba nastaviti aktualni čas. Takoj ko vstavite baterijo ali če pritisnete in 3 sekunde držite tipko MODE, preklopite v način nastavitvev. Prikaz ur na zgornjem prikazovalniku utripa („curr. time“). S tipko +/- nastavite zelene ure. Ponovno pritisnite tipko MODE in na isti način nastavite minute. S pritiskom tipke R se vrnete v način običajnega delovanja.
- Na zgornjem prikazovalniku je prikazana temperatura z dnevnimi maksimalnimi in minimalnimi vrednostmi, na spodnjem prikazovalniku pa relativna vlažnost zraka z dnevnimi maksimalnimi in minimalnimi vrednostmi.
- S stikalom °C/°F lahko preklapljate med prikazom temperature v °C in °F.

Pomnilnik min./maks. vrednosti s samodejno dnevno ponastavitvijo

- Prednastavitev za ponastavitev dnevni maksimalnih in minimalnih vrednosti je 0. ura (polnoč). Če želite ta čas spremeniti, kratko pritisnite tipko MODE. Prikaz ur na spodnjem prikazovalniku utripa („auto Reset“). S tipko +/- nastavite želene ure. Ponovno pritisnite tipko MODE in na isti način nastavite minute. S pritiskom tipke R se vrnete v način običajnega delovanja.

Pomnilnik min./maks. vrednosti z ročno ponastavitvijo

- V načinu običajnega delovanja kratko pritisnite tipko R. Za 5 sekund se pojavijo maksimalne in minimalne vrednosti iz pomnilnika za ročno ponastavitev.
- Za ponastavitev na trenutne vrednosti pritisnite in 5 sekund držite tipko R. Na prikazovalniku se pojavi napis „M“.

Vzdrževanje

- Ko prikaz postaja šibkejši, zamenjajte baterijo.
- Prosimo, da odsluženih naprav in praznih baterij ne mečete med gospodinjske odpadke. Prosimo, da jih za okolju prijazno odstranjevanje oddate v trgovini ali na ustreznih zbirališčih odpadkov v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi določili.
- Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, vibracijam in tresljajem.
- Napravo čistite z mehko, rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte polirnih sredstev ali razredčil!
- Prosimo, da naprave ne poskušate popravljati. V primeru reklamacij se obrnite na svojega trgovca. Prosimo, da pred reklamacijo zamenjate baterijo. V primeru odpiranja naprave ali nepravilne uporabe izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

Odstranjevanje

- **Pozor:** Prosimo, da odsluženih naprav in praznih baterij ne mečete med gospodinjske odpadke. Prosimo, da jih za okolju prijazno odstranjevanje oddate v trgovini ali na ustreznih zbirališčih odpadkov v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi določili.



GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Digitalni termometer/vlagomer TFA**

Kat. št.: **10 13 60**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11
248
www.conrad.si, info@conrad.si

Garancijska izjava:

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

Garancija za izdelek je 1 leto.

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

Prodajalec: _____

Datum izročitve blaga in žig prodajalca:

Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.