



NAVODILA ZA UPORABO

## Vgradni termometer Basetech BT-80

Kataloška št.: 10 17 12



**BASETech**

## Kazalo

1. Predvidena uporaba .....	2
2. Vsebina paketa .....	2
3. Varnostni napotki .....	2
Osebe/izdelek .....	2
Baterije .....	3
Ostalo .....	3
4. Montaža .....	3
5. Menjava baterije .....	3
6. Priprava na obratovanje .....	4
7. Odstranjevanje .....	4
Izdelek .....	4
Baterije/akumulatorji .....	4
8. Tehnični podatki .....	4
Garancijski list .....	5

## 1. Predvidena uporaba

Ta izdelek je namenjen merjenju temperature na območju od -50 do +70 °C. Napajanje izdelka poteka z baterijo tipa LR44. Izdelek je namenjen fiksni namestitvi v vgradno odprtino 56,5 x 25,5 x 16 mm (Š x V x G). Izdelek ni primeren za industrijsko rabo. Primeren je izključno za uporabo v suhih zaprtih prostorih.

Iz varnostnih razlogov in iz razlogov skladnosti (CE) predelava in/ali spreminjanje izdelka nista dovoljena. Če boste izdelek uporabljali v namene, ki niso v skladu z zgoraj opisanimi, se lahko izdelek poškoduje. Pole tega lahko neustrezna uporaba izdelka pripelje do nevarnosti kot so na primer kratek stik, požar, električni udar itd. Skrbno preberite navodila za uporabo in jih shranite, če jih boste morda želeli kasneje ponovno prebrati. Izdelek lahko predate v uporabo tretji osebi samo skupaj s temi navodili za uporabo.

## 2. Vsebina paketa

- Vgradni termometer
- Navodila za uporabo

## 3. Varnostni napotki



**Skrbno preberite navodila za uporabo in upoštevajte predvsem varnostne napotke. Če ne boste upoštevali varnostnih napotkov in napotkov za pravilno ravnanje z izdelkom v teh navodilih za uporabo, proizvajalec ne prevzema odgovornosti za poškodbe oseb in materialno škodo, ki lahko nastane pri tem. Poleg tega v takšnih primerih izgubite pravico do uveljavljanja garancije.**

### Osebe/izdelek

- V ohišje ne vrtajte lukenj ali privijajte vijakov v namen pritrditve izdelka. S tem lahko izdelek poškodujete in negativno vplivate na njegovo varnost.
- Izdelek ni igrača. Poskrbite, da se ne bo nahajal v bližini otrok in hišnih ljubljencev.
- Pazite, da embalaže ne boste pustili nenadzorovano ležati. Vašim otrokom je lahko nevarna igrača.
- Izdelek zaščitite pred ekstremnimi temperaturami, neposredno sončno svetlobo, močnimi tresljaji, visoko vlažnostjo, mokroto, vnetljivimi plini, parami in topili.

- Izdelka ne izpostavljajte mehanskim obremenitvam.
- Ko varna uporaba izdelka več ni mogoča, ga prenehajte uporabljati in ga zaščitite pred nenamerno uporabo. Varna uporaba izdelka več ni mogoča, ko opazite naslednje:
  - vidne poškodbe na napravi,
  - naprava več ne deluje pravilno,
  - naprava je bila daljše časovno obdobje shranjena pod neugodnimi pogoji okolice ali
  - je bila izpostavljena znatnim obremenitvam pri prevozu.
- Z izdelkom ravnajte pazljivo. Lahko se poškoduje ob sunkih, udarcih ali že ob padcu z majhne višine.

## Baterije

- Pri vstavljanju baterij pazite na pravilno polarnost.
- Če naprave dalj časa ne nameravate uporabljati, odstranite baterije, saj boste s tem preprečili morebitno škodo, ki lahko nastane zaradi iztekanja. Stekle ali poškodovane baterije lahko ob stiku s kožo povzročijo razjede. Priporočamo, da pri rokovanju s poškodovanimi baterijami nosite zaščitne rokavice.
- Baterije hranite izven dosega otrok. Baterije naj ne ležijo po stanovanju, saj obstaja nevarnost, da jih otroci ali domače živali pogoltnejo.
- Baterij ne razstavljajte, ne mečite jih v ogenj in pazite, da ne pride do kratkega stika. Navadnih, nepolnilnih baterij nikoli ne poskušajte polniti. Obstaja nevarnost eksplozije!

## Ostalo

- V primeru dvomov o delovanju, varnosti ali priključitvi izdelka se obrnite na strokovnjaka.
- Vzdrževalna dela, prilagoditve in popravila lahko izvajajo izključno strokovnjaki oz. specializirane delavnice.
- Če imate še dodatna vprašanja, vendar v teh navodilih za uporabo ne najdete odgovorov, prosimo, da se obrnete na našo servisno službo ali drugega strokovnjaka.

## 4. Montaža



**Prikazovalnega modula z LCD-prikazovalnikom ne smete namestiti ali uporabljati znotraj hladilnih naprav.**

1. Naredite pravokotni izrez na prednji plošči z naslednjimi merami: 56,5 x 25,5 x 16 mm (Š x V x G).
2. Za vodoravno usmeritev uporabite vodno tehcnico.
3. Vgradni termometer vstavite skozi odprtino in ga previdno potisnite v ustrezen položaj, tako da držite za prednji del ohišja in ne za LCD-prikazovalnik. Prepričajte se, da je vgradni termometer dobro fiksiran.

## 5. Menjava baterije

1. Odprite baterijski predal. Nahaja se na prednji strani poleg LCD-prikazovalnika.
2. V baterijski predal vstavite baterijo tipa LR44 in pri tem upoštevajte pravilno polarnost.
3. Ponovno zaprite baterijski predal.

## 6. Priprava na obratovanje



**Pri polaganju temperaturnega tipala bodite pozorni na to, da se vrata hladilnika ali zamrzovalnika tesno zapirajo.**

**Temperaturno tipalo namestite na sredini, tako da se ne dotika sten ali živil.**

1. Takoj ko vstavite baterijo, se vgradni termometer samodejno vključi.
2. Temperaturno tipalo namestite v hladilniku ali zamrzovalniku.
3. Ko je izmerjena temperatura nižja od  $-50\text{ °C}$ , se na prikazovalniku pojavi „L“.
4. Ko je izmerjena temperatura višja od  $+70\text{ °C}$ , se na prikazovalniku pojavi „H“.
5. Za izklop termometra odstranite baterije.

## 7. Odstranjevanje

### Izdelek



Odslužene elektronske naprave vsebujejo dragocene materiale ne sodijo med gospodinjske odpadke.

Odslužen izdelek odstranite v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami.

Iz naprave vzemite morebitne vstavljene baterije/akumulatorje in jih odstranite ločeno od izdelka.

### Baterije/akumulatorji

Kot potrošnik ste zakonsko zadolženi (Uredba o baterijah in akumulatorjih in o ravnanju z odpadnimi baterijami in akumulatorji) vrniti vse odpadne baterije in akumulatorje. Metanje tovrstnih odpadkov med gospodinjske odpadke je prepovedano.



Da baterije/akumulatorji vsebujejo škodljive snovi, označuje tudi simbol levo, ki opozarja na prepoved odlaganja baterij/akumulatorjev med gospodinjske odpadke. Oznake za škodljive težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec (oznake se nahajajo na baterijah/akumulatorjih npr. pod levo prikazanim simbolom smetnjaka).

Odslužene baterije/akumulatorje lahko brezplačno oddate na občinski deponiji, v naši trgovini ali povsod tam, kjer se baterije/akumulatorji tudi prodajajo.

S tem boste izpolnili svoje državljske dolžnosti in prispevali k varovanju okolja.

## 8. Tehnični podatki

Obratovalna napetost: ..... 1 x 1,5 V/DC, gumbna baterija tipa LR44  
Merilno območje: .....  $-50$  do  $+70\text{ °C}$   
Vklonni čas: ..... 10 s  
Ločljivost: .....  $0,1\text{ °C}$  pri  $> -20\text{ °C}$ ,  $1\text{ °C}$  pri  $\geq -20\text{ °C}$   
Natančnost: .....  $\pm 1\text{ °C}$  ( $-20$  do  $+70\text{ °C}$ ),  $\pm 2\text{ °C}$  ( $-50$  do  $-20\text{ °C}$ )  
Obratovalna temperatura: .....  $-5$  do  $+50\text{ °C}$   
Vlažnost zraka pri obratovanju: ..... 5–80 %  
Dolžina kabla: ..... 1 m (temperaturno tipalo)  
Mere (Š x V x G): ..... 63 x 30 x 19 mm  
Teža: ..... 41 g

## GARANCIJSKI LIST

Izdelek: **Vgradni termometer Basetech BT-80**

Kat. št.: **10 17 12**

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11  
248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### **Garancijska izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije.**

**Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**  
\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**

- Garancija velja na območju Republike Slovenije.
- Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.