

Navodila za panelmeter PM 129

Pozor: S tem instrumentom lahko merite različne vrednosti, kot so enosmerno napetost, tok, ohmsko upornost, temperaturo.. Za vse te meritve pa ta instrument potrebuje določen priklop ali celo zunanje dodatne elemente . Primeren je za montažo v instrumente kjer ni ekstremnih pogojev (vlaga, temperatura...). Pri montaži priklopu, demontaži ali kakršnih koli drugih posegih v instrument pod tokovno obremenitvijo, mora biti oseba, ki z instrumentom deluje strokovno usposobljena. Ob vsaki napaki, ki bi se pojavila na instrumentu morate le tega izključiti iz tokokroga.

Izogibajte se motaže pri:

- * visokih Temperaturnih razlikah
- * visoki zračni vlagi
- * velikim vibracijam
- * velikim delovnim temperaturam
- * bližini funkcijskih generatorjev

Tehnični podatki:

- * Prikaz: LCD zaslon 3 1/2 ZNAKI
- * Napajanje: 9 V enosmerne napetosti
- * Standardna velikost ohišja 68 x 44 mm X 21
- * avtomatski prikaz negativne polaritete
- * max vhodna napetost 199,9 mVDC
- * ciklus meritev 2-3 na sekundo

Decimalne vejice: P1,P2ali P3 z žičnim mostičkom.

Pozor: Največje natančnosti pri meritvah se dosežejo v temperaturnem območju 23 stopinj C +- 5 stopinj.

Na strani 9 v originalnih navodilih je narisana priklop za meritev napetosti DC (merilno območje 200 mV; natančnost +- 0,5 %; vhodna upornost > 100 Mohm; DC 199,9 mV)

Messeingang= vhod za merjenje

Na shemi stran 10 v originalnih navodilih je tabela, ki nam pove, kakšen upor moramo priključiti za različno merilno območje.

Na shemi stran 11 v originalnih navodilih je tabela, ki nam pove, kakšen upor moramo priključiti za različno merilno območje.

Toka in kako se izvede priključitev.

Garancijska izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bi bil reklamiran vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov : Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije je v Grosupljah na istem naslovu. Dobavitelj blaga je Conrad Electronic Nemčija, uvoznik pa Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.