

Navodila za testne listke – trdota vode WH2

Kat. štev. 10 72 47

| | |
|--|---------------------|
| Primerjava barve (glejte barvno sliko v originalnih navodilih) | Posamezen preizkus |
| | 0°d zelo mehko |
| | > 5°d mehko |
| | > 10°d srednje trdo |
| | > 15°d precej trdo |
| | > 20°d trdo |
| | > 25°d zelo trdo |

TESTNI POSTOPEK – TRDOTA VODE

- Testno paličico potopite v vodo za ca. 1 sekundo in otresite odvečno vodo.
- Po preteku 1 minute primerjajte z barvno skalo.
- Ne hranite pri temperaturi večji od 30°C.
- Vrečko takoj spet zaprite.
- 1°d = 17,8 mg/l CaCO₃

Tekoča voda – priprava:

- Karbonatna trdota povzroča nezaželeno listno pegavost in stopnjevanje pH-vrednosti v koreninskih grudah. Pri KT nad 10°d je za lončnice priporočljivo »razkarboniranje« – nad 15° je obvezno. 10° karbonatna trdota = 178 mg CaCO₃/liter vode.
- Razkarboniranje, mehčanje vode: spreminjanje kalcijevega karbonata v mavec. Slanost se pri tem ne spremeni. Uporaba do ca. 15° KT.
- Stopnja karbonatne trdote 10 ccm koncentrirane žveplove kisline / cbm vode. Iz varnostnih razlogov pustite v vodi 3 – 5° KT . po vsakem dodatku kislosti prečrpajte vodo za 30 minut in preverite pH-vrednost.
- Usmeritveno območje: 4,0 – 4,5 pH. Uporabite korita odporna proti kislosti.
- Razkisanje: Nasičen kalcijev lug, ki je potreben za nevtralizacijo močno kislo reagirajoče vode je izdelan iz hidratnega kalcija Ca(OH)₂.
- 40 g hidratnega kalcija / 20 litri+ov vode. 20 litrov nasičenega kalcijevega luga / 1 cbm vode. Prečrpavanje vode ca. 30 minut.

Mejne vrednosti za kulturne rastline: uporabljajte deževnico!!

| | | |
|--------------------------|----------------|---|
| Zelo občutljive kulture: | 5 – 8°d/KT = | 90 – 140 CaCO ₃ mg / liter vode |
| Lončnice splošno: | 8 – 12°d/KT = | 140 – 210 CaCO ₃ mg / liter vode |
| Gredice : | 10 – 15°d/KT = | 180 – 270 CaCO ₃ mg / liter vode |

Garancija: Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.

Garancijska Izjava:

Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66 1260 Grosuplje, skupaj s kopijo računa. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1260 Grosuplje.