

Navodila za infrardeči reflektor, tip IR13-1

Kat. štev. 11 49 79

OPIS

S pomočjo tega reflektorja boste lahko opazovali tudi pri popolni temi. Za človeka nevidna infrardeča svetloba vam lahko pomaga razsvetliti objekte tudi ponoči. Montirate ga lahko samo v pred vremenskimi vplivi zaščiten prostor.

Tehnični podatki:

Delovna napetost od 12 do 24 V DC (enosmerna napetost)

LED regulacija konstantnega toka

Poraba toka maksimalno 280 mA

Domet maksimalno 5 m

Velikosti (D x Š x V) 50 x 41 x 72 mm.

Kot model 11 49 95-61, le da nima LED regulacije ampak predupor ter je nesestavljen. OPOZORILO: Modul ni sestavljen, zato ga je potrebno spajkati. V komplet so priložene vse potrebne komponente, shema in tiskano vezje.

UPORABA

Infrardeči reflektor morate montirati na mesto, ki je zaščiten pred vremenskimi vplivi. Za delovanje je primeren 12 V = akumulator ali stabiliziran omrežni napajalnik z izhodno napetostjo med 12 ... 14V=.

Omrežni napajalnik mora imeti moč najmanj 300 mA.

Infrardeči reflektor ima max. zmogljivost pri obratovalni napetosti med 12 in 14 V=. če je obratovalna napetost prenizka, se občutno zmanjša moč reflektorja. Pri previsoki obratovalni napetosti (>14V=) naprava oddaja preveč toplote in lahko pride do poškodbe.

OPOZORILO! Reflektor lahko napajate samo z enosmerno napetostjo in ne z izmenično! Reflektor vgradite na dovolj zračno mesto in ne v toplotno izolirana ohišja!

Garancija: Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.

Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjne odpadke.

Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.