

Navodila za infrardeči reflektor, tip M120, kat. št. 11 49 95

Opis izdelka:

S pomočjo tega reflektorja boste lahko opazovali tudi pri popolni temi. Za človeka nevidna infrardeča svetloba vam lahko pomaga razsvetliti objekte tudi ponoči.

Tehnični podatki:

LED regulacija konstantnega toka

Poraba toka maksimalno 280 mA

Domet maksimalno 5 m

OPOZORILO: Modul je sestavljen in atestiran.

1. VARNOSTNI UKREPI

Modula ne smete izpostaviti visokim temperaturam, močnim vibracijam ali vlagi.

Zagon naj opravi ustrezna kvalificirana oseba, da bo zagotovljeno varno obratovanje tega izdelka.

Napajanje samo preko baterije ali preko za varnost preskušenega omrežnega napajalnika.

V šolah, izobraževalnih ustanovah, hobi delavnicah naj obratovanje tega izdelka odgovorno nadzoruje strokovno osebje. Naprave ne smete nikdar namestiti v bližino vnetljivih plinov oz. hitro vnetljivih materialov (npr. zavese).

2. OPIS IZDELKA

Infrardeči reflektor (Velikost: ca. 72 x 50 x 18) morate montirati na mestu, ki je zaščiteno pred vremenskimi vplivi. Za obratovanje je primeren ali akumulator 12 V enosmerne napetosti ali stabiliziran omrežni napajalnik z izhodno napetostjo med 12...15 V DC (enosmerna napetost). Napetost polnega akumulatorja znaša ca. 13,5 V enosmerne napetosti. Omrežni napajalnik mora imeti zmogljivost najmanj 300 mA.

Infrardeči reflektor ima maksimalno moč pri obratovalni napetosti med 12 in 15 V enosmerne napetosti. Če je obratovalna napetost premajhna, zmogljivost reflektorja občutno popusti. Pri preveliki obratovalni napetosti (> 15 V enosmerne napetosti) naprava razvije preveč toplote in se lahko zato poškoduje.

Pomembno! Reflektor lahko napajate samo z enosmerno napetostjo! Reflektor namestite na dobro prezračevanem mestu (reflektorja ne smete namestiti v toplotnoizolacijsko ohišje).

Garancija: Za to napravo dajemo 1 letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak.

Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.

Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke.

Garancijska Izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljenega ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.