

Navodila za solarno tehtnico za pisma S 5000 g

Kat. števil. 12 04 45

OPIS

Odlikuje jo dobro čitljiv LC-zaslon na poševni površini.
Tehnični podatki: Premer krožnika 128 mm \$ Velikost: 196 x 130 x 65 mm \$ Nosilnost 5.000 g \$ Delitev 2 g (od 0 do 2000) in 5 g (od 2000 do 5.000) \$ Barva bela.

UPORABA

Tehtnica se napaja izključno s solarno energijo. Da bi zagotovili optimalno delovanje tudi v slabih pogojih osvetlitve, elektronika med delovanjem oz. ko je tehtnica izključena, skladišči odvečno solarno energijo. Če tehtnico dalj časa skladiščite v temi, ji morate pred uporabo zagotoviti zadostno količino svetlobe in v nekaj sekundah je tehtnica pripravljena za delovanje.

POSTAVITEV TEHTNICE

Pazite na to, da bo tehtnica postavljena vodoravno

TEHTANJE (ON)

Vse funkcije tehtnice lahko sprožite s pritiskom na edino tipko ON-OFF-TARE-HOLD. Po vklopu se najprej prikažejo vsi segmenti. Počakajte, da se prikaže ničla. Šele nato položite tehtanec na tehtnico in odčitajte težo.

TEHTANJE TARE

Stehajte prazno posodo (oz. 1. tehtanec) in tehtnico spet preklopite na ničlo s ponovnim pritiskom na tipko. Napolnite posodo (oz. položite 2. tehtanec). Prikaže se le »dotehtana« neta teža. Po izpraznjenju se na prikazu prikaže teža posode z negativnim predznakom.

ZADRŽANJE PRIKAZANE VREDNOSTI (HOLD)

Položite tehtanec na tehtnico in pritisnite tipko za najmanj 2 sekundi. Ko se na zaslonu prikaže HOLD, spustite tipko. Teža ostane prikazana na zaslonu. S ponovnim pritiskom na tipko prekinete funkcijo HOLD.

IZKLOP (OFF)

S kratkim pritiskom na to tipko, ko je na zaslonu prikazana ničla. V nasprotnem primeru najprej prikaz preklopite na ničlo in jo s ponovnim pritiskom izključite. Avtomatski izklop sledi po ca. 4 minutah (pri neobremenjeni ali obremenjeni tehtnici). Pri HOLD delovanju se tehtnica ne izključi avtomatsko.

NAPAJANJE

Če se na zaslonu prikaže utripajoči »Low« prikaz, pomeni, da morate tehtnico izpostaviti boljšim svetlobnim pogojem. Ko se prikaže ničla, je tehtnica pripravljena za uporabo.

IZJAVA O SKLADNOSTI CE

Izdelek ustreza ES predpisom: 90/384/EWG in 89/336/EWG.

Garancija:

Za to napravo dajemo 1-letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri defektih, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk.

Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjne odpadke.

Garancijska izjava: Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnil popravljene ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.