

Navodila za termo-vlagomer, model TESTO 608-H1/H2

Kat. štev. 12 06 01

- vstavite baterije in naprava začne delovati (pazite na pravilno polariteto). Najprej se prikaže test segmentov in čez 2 sekundi meni za meritve.
- nadzor kapacitete baterij: če se na zaslonu prikaže simbol prazne baterije, lahko izdelek normalno uporabljate še: testo 608 – H1 ca. 14 dni / testo 608 – H2 ca. 8 dni (pri utripajočem alarmu)
- ob zamenjavi baterij se podatki ohranijo

V meniju z meritvami za prikaz MIN / MAX vrednosti pritisnite tipko MODE. Pri modelu testo 608 – H 2 lahko s pritiskom na tipko MODE prikažete spodnjo ali zgornjo mejno vrednost za alarm (če je aktiviran).

V meniju z meritvami pritisnite tipko MODE. Za 3 sekunde pritisnite tipko SET, da se prikaže MIN vrednost. Pritisnite tipko MODE, da resetirate MIN vrednost. Za 3 sekunde pritisnite tipko SET, da prikažete MAX vrednost. Pritisnite tipko MODE, da resetirate MAX vrednost. Pri modelu testo 608 – H 2 lahko s dvakratnim pritiskom na tipko MODE pridete nazaj v meni za meritve.

Nastavitev parametrov (td, %rF). V meniju z meritvami pritisnite tipko navzgor ali navzdol, da prikažete rosišče ali relativno zračno vlažnost. Nastavitev parametrov (°C, °F). v meniju z meritvami za 3 sekunde pritisnite tipko SET. Prikaz utripa. Pritisnite tipko navzgor ali navzdol, da nastavite °C ali °F in pritisnite tipko SET. Pri modelu testo 608 – H 2 trikrat pritisnite na tipko SET, da pridete nazaj v meni za meritve.


NASTAVITEV ALARMA (samo za testo 608 – H 2)

Aktiviranje / deaktiviranje alarma:


V meniju z meritvami držite 3 sekunde pritisnjeno tipko SET in jo 1x pritisnite. Alarm za prenizko vrednost utripa. Pritisnite tipko navzgor ali navzdol, da aktivirate (ON) ali deaktivirate (OFF) alarm. Pritisnite tipko SET. Pritisnite tipko navzgor ali navzdol. Alarm za prekoračitev utripa. 2x pritisnite tipko SET, da aktivirate (ON) ali deaktivirate (OFF) alarm za prekoračitev vrednosti.

Izbira enote za alarm (% , °C, °F, td):

V meniju z meritvami držite 3 sekunde pritisnjeno tipko SET in jo 3x pritisnite. Enota za alarm utripa. Pritisnite tipko navzgor ali navzdol. Izberite enoto (% , °C, °F, td) in jo potrdite s tipko SET. Opozorilo! Določitev mejne vrednosti za alarm je možna le za eno enoto.


Prikaz mejne vrednosti za alarm (pogoj:  je aktiviran):



V meniju z meritvami 3x pritisnite tipko MODE. Pritisnite tipko MODE, da prikažete spodnjo mejno vrednost za alarm. Pritisnite tipko MODE, da prikažete zgornjo mejno vrednost za alarm.

Nastavitev mejnih vrednosti za alarm (pogoj:  je aktiviran):

V meniju z meritvami 3x pritisnite tipko MODE. Pritisnite tipko SET, da prikažete spodnjo mejno vrednost za alarm. Pritisnite tipko navzgor in spodnja mejna vrednost za alarm utripa. S tipko SET nastavite spodnjo mejno vrednost za alarm. S tipko MODE potrdite spodnjo mejno vrednost za alarm. Pritisnite tipko SET, da prikažete zgornjo mejno vrednost za alarm. Pritisnite tipko navzdol in zgornja mejna vrednost za alarm utripa. Pritisnite tipko SET, da nastavite zgornjo mejno vrednost za alarm. Pritisnite tipko MODE, da potrdite zgornjo mejno vrednost za alarm.

Prekoračitev aktiviranih mejnih vrednosti za alarm:

Če je aktivirana mejna vrednost za alarm (prikazano z ) , prekoračena, se na zaslonu prikaže :

-  pri prenizki vrednosti
-  pri previsoki vrednosti

In LED-dioda utripa.

LED-dioda utripa toliko časa, dokler ne pritisnete tipke SET.

Nasvet! prekoračene mejne vrednosti se ohranijo in so v MODE meniju prikazane kot MIN/MAX vrednosti. Po potrebi resetirajte MIN/MAX vrednosti.

Garancija:

Za to napravo dajemo 1-letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Priznujemo si pravico do popravila, naknadne izboljšave, dobavo nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri okvarah, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk
- pri modulih, ki jih morate samostojno spajkati ali kit-kompletih ne priznavamo garancije za poškodbe oz. nedelovanje, ki je posledica nestrokovnega spajkanja

Baterije: Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke.

Garancijska Izjava:

Garancija za vse izdelke, razen žarnic, baterij in programske opreme traja 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljene ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljite na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe, razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.