

### Navodila za obesne tehtnice, model CH

Kat. števil. 12 12 39 model CH15K20  
Kat. števil. 12 12 41 model CH50K100  
Kat. števil. 12 03 55 model CH50k50

Model	CH15K20	CH25K50	CH50K50	CH50K100
Odčitavanje	20 g	50 g	50 g	100 g
Območje tehtanja	15 kg	25 kg	50 kg	50 kg

### VSTAVLJANJE IN ZAMENJAVA BATERIJ

Odprite pokrovček predala za baterije na zadnji strani tehtnice. Vstavite 9 V blok baterijo in spet zaprite pokrovček. Ko so baterije izrabljene, se na zaslonu tehtnice prikaže napis »LO«. Pritisnite stikalo OFF in takoj zamenjajte baterije. Zaradi varčevanja z baterijami se tehtnica izključi 4 minute po končanem tehtanju.

### TEHTANJE

- Tehtnico vključite s pritiskom na tipko ON/TARE.
- Tehtnica kaže »0.00«
- Če je tehtanec težji od območja tehtanja, se na zaslonu prikaže »E« (=preobremenitev).
- Tehtnico izključite tako, da enkrat pritisnete na tipko OFF.

### TARIRANJE

- Vključite tehtnico s pritiskom na tipko ON in počakajte na prikaz »0«. Obesite tehtanec in ponovno pritisnite tipko ON/TARE.
- Prikaz na tehtnici kaže »0.00«. Teža tara bremena je shranjena interno. Sedaj lahko tehtanec postavite v posodo za tariranje in odčitajte stehtano vrednost.
- Če sedaj pritisnete tipko ON/TARE, se prikaže skupna tara vrednost. Če ponovno pritisnete na tipko ON/TARE, se na zaslonu prikaže »0.00«. celotna tara vrednost je shranjena.

### DATA HOLD

- s pritiskom na tipko HOLD se prikazna vrednost (tudi pri spremembi teže) na zaslonu prikaže za ca. 5 sekund.

### Pomembna opozorila!

Ta elektronska tehtnica je precizni instrument. Pri bližini elektromagnetnih polj so možna velika odstopanja prikaza. V tem primeru morate spremeniti položaj. Izogibajte se motečim pogojem okolice, kot so vetrič in vibracije. Izogibajte se tudi hitrim spremembam temperature, po potrebi tehtnico po prilagoditvi na temperaturo na novo nastavite. Izogibajte se visoki zračni vlažnosti, pari in prahu, ker tehtnica ni hermetično zaprta. Tehtnica ne sme priti v direkten stik s tekočino, saj bi le-ta lahko vdrla v mehanizem. Zato jo morate tudi čistiti le s suhimi ali vlažnimi krpami. Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ker bi tako lahko poškodovali lak in plastične dele. Če se tehtanec stresa, ga takoj očistite. Kratek čas ogrevanja po vklopu (traja nekaj minut) stabilizira izmerjene vrednosti. Tehtanec vedno namestite previdno. Na tehtnici ne puščajte trajno obešenega tehtanca izven območja uporabe tehtnice. Obvezno se izogibajte udarcem in preobremenitvam nad navedeno zgornjo mejo za bremena. Tako bi lahko tehtnico poškodovali. Pri motnjah med delovanjem morate tehtnico za kratek čas izključiti. Postopek tehtanja morate nato spet začeti znova. Tehtnice nikoli ne uporabljajte v prostorih, kjer lahko pride do eksplozij. Natančnost tehtnice lahko preverjate s testnimi utežmi.

### Garancija:

Za to napravo dajemo 1-letno garancijo. Garancija zajema brezplačno odpravo pomanjkljivosti, za katere je dokazano, da so posledica uporabe materialov, ki so oporečni ali posledica tovarniških napak. Pridržujemo si pravico do popravila, naknadne izboljšave, dobave nadomestnih delov ali povračilo nakupne cene. Pri naslednjih kriterijih se popravila ne izvajajo oziroma preneha pravica iz garancije:

- pri spremembah in poizkusih popravila na aparatu
- pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.
- pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
- pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
- pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
- pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja
- pri okvarah, ki nastanejo zaradi premostitve varovalk ali zaradi uporabe napačnih varovalk
- pri modulih, ki jih morate samostojno spajkati ali kit-kompletih ne priznavamo garancije za poškodbe oz. nedelovanje, ki je posledica nestrokovnega spajkanja

**Baterije:** Baterije ne spadajo v otroške roke. Baterije, akumulatorje ter izdelke, ki imajo le-te vgrajene na takšen način, da jih ni možno odstraniti, in so bili kupljeni pri nas, lahko vrnete v našo trgovino ali jih pošljete na naš naslov. Za te izdelke vam je na voljo poseben zabojnik. Baterije in akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke.

### Garancijska Izjava:

Garancija za vse izdelke, razen žarnic, baterij in programske opreme, traja 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo v roku 45 dni vrnili popravljen ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljite na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje. Garancija ne velja za mehanske poškodbe, razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.