



## TEHTNICA MAULALPHA, 2.000 g

Št. izdelka: 12 39 44

### Baterija

Tehtnici sta priloženi dve običajni AAA bateriji, kateri vstavite v predal za baterije na dnu naprave. Upoštevajte oznako polarnosti.

### Postavitev tehtnice

Pazite, da je tehtnica postavljena vodoravno.

### Tehtanje (ON)

Po vklopu s tipko »ON / OFF / TARE« se na zaslonu najprej prikaže »8888«. Prosimo počakajte, da se prikaže 0. Šele po tem položite težo in razberite vrednost teže.

### Teža embalaže (TARE)

Stehajte prazno posodo in nastavite tehtnico s ponovnim pritiskom na tipko »ON / OFF / TARE« na ničlo. Napolnite posodo. Prikazana bo samo dodana neto teža.

### Izklop

Tipko »ON / OFF / TARE« držite pritisnjeno tako dolgo, dokler prikaz z zaslona ne izgine. Avtomatski izklop pri obremenjeni ali neobremenjeni tehtnici je po približno 2 minutah, vendar le če v tem času ni spremembe teže.

### **Preklop enote teže »g« ali »oz«**

Tehtnica lahko prikazuje težo v »g« ali »oz«. S pritiskom na tipko »g / oz« preklaplajte med »g« in »oz« in izberite željeno enoto teže.

### **Kalibriranje**

Če je potrebno lahko tehtnico kalibrirate. Pri izklopljeni in neobremenjeni tehtnici istočasno držite pritisnjeni tipki »ON / OFF / TARE« in »g / oz« tako dolgo, dokler se na zaslonu ne pojavi poljubna številka. Po tem ponovno držite pritisnjeno tipko »ON / OFF / TARE« dokler se na zaslonu ne pojavi »ZEro«. Po tem postavite na tehtnico 2kg predmet in pritisnite tipko »ON / OFF / TARE«. Na zaslonu se prikaže »CAL« in kmalu za tem »PASS«. Tehtnica je na novo kalibrirana.

### **Razlaga posebnih simbolov**

#### 1. vklop

Po pritisku na tipko »ON / OFF / TARE« se najprej prikaže vsi simboli. Vi lahko preverite ali so vsi segmenti neoporečno prikazani. Prikazana ničla označuje pripravljenost na tehtanje.


#### 2. negativen prikaz teže

Ponovno pritisnite tipko »ON / OFF / TARE«.

#### 3. preobremenitev

V primeru, da je položen predmet težji od najvišje obremenitve potem se bo prikazalo »O-Ld«.

#### 4. oskrbovanje s tokom

Prikaz simbola  pomeni, da so baterije izrabljene.

Ta naprava ustreza zahtevam ustrezno z EG smernico 90 / 384 / EWG. Napotek: nenavadni elektromagnetni vplivi lahko vplivajo na vrednost prikaza. Po končanem vplivu motnje lahko izdelek spet uporabe.

### **Garancijska Izjava:**

Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj s kopijo računa. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje.

To navodilo za uporabo je publikacija podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje in odgovarja tehničnemu stanju v času tiska. Spremembe tehničnega stanja so omejene.

Last podjetja Conrad Electronic d.o.o. k.d. Verzija 1/05