



## ŠTEVEC ZA IZMENIČNI TOK ZA DIN-LETEV, 32 A

Št. izdelka: 125355

## **Števec za izmenični tok 32A**

Digitalni števec izmeničnega toka

230V AC, 32A, 50Hz

Po vezju 16000 standarda DIN 43856

Izvedba ustreza EN 50470 CE

Razred natančnosti B (ustreza razredu 1)

Montaža na letev (DIN-EN 500022)

1 TE = 18 mm (DIN 43880)

Stopnja impulzov RA = 0,5Wh (2000 Imp/kWh)

Pri omrežni priključitvi brez obremenitve se pojavi prikaz zaslona in pri obremenitvi utripa LED

Sinhrono 0,5Wh (2000 Imp/kWh) = RL

Prikaz zaslona: 5 + 2 (00000,00 kWh)

Poraba moči / energije približno 0,5W

Območje mejne napetosti: 195V do 253V

Mejno / obratovalno območje toka: 0,025A do 32A

Maksimalna obremenitev 7360W 32a

Zagonski tok pri  $\cos \varphi = 1$  tipično 22mA

Upoštevajte zgornjega praga do 4kHz

Temperaturno območje: -20°C do +50°C

Maksimalna vlažnost zraka: letno povprečje 75%, na hitro 95%

Vrsta zaščite IP50, pri montaži v omaricah ali nameščenem pokrovu (po izbiri) vrsta zaščite IP51

**Pozor:** Pri poskusu odpiranja naprave, bo naprava uničena!

## **Napotki za instalacijo**

Priključitev na omrežje:

Dovod L na sponko 1

Dovod N na sponko 4 / 6

Odvod L na sponko 3

Varovalka in kabli

Za varovalke = 16A, karakteristika sprožitve B; minimalni presek 1,5mm<sup>2</sup>

Za varovalke = 20A, karakteristika sprožitve B; minimalni presek 2,5mm<sup>2</sup>

Za varovalke = 25A, karakteristika sprožitve B; minimalni presek 4mm<sup>2</sup>

Za varovalke = 32A, karakteristika sprožitve B; minimalni presek 6mm<sup>2</sup>

Vezje impulznega izhoda (pasivno):

Standard DIN EN 62053-31, razred A in B

Parameter impulza

plus na sponko 20

DC U<sub>max</sub> = 30V, I<sub>max</sub> = 30mA, t<sub>min</sub> = 30ms



## GARANCIJSKI LIST

Izdelek:  
Kat. št.:

Conrad Electronic d.o.o. k.d.  
Ljubljanska c. 66, 1290 Grosuplje  
Fax: 01/78 11 250, Tel: 01/78 11 248  
[www.conrad.si](http://www.conrad.si), [info@conrad.si](mailto:info@conrad.si)

### **Garancijska Izjava:**

Proizvajalec jamči za kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. **Garancija velja na območju Republike Slovenije. Garancija za izdelek je 1 leto.**

Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo, vam bomo najkasneje v skupnem roku 45 dni vrnilo popravljene ali ga zamenjali z enakim novim in brezhibnim izdelkom. Okvare zaradi neupoštevanja priloženih navodil, nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. **Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.**

Vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate proizvajalec zagotavlja še 3 leta po preteku garancije.

Servisiranje izvaja proizvajalec sam na sedežu firme CONRAD ELECTRONIC SE, Klaus-Conrad-Strasse 1, Nemčija.

Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1290 Grosuplje, skupaj z izpolnjenim garancijskim listom.

**Prodajalec:** \_\_\_\_\_

**Datum izročitve blaga in žig prodajalca:**

\_\_\_\_\_

**Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim, pravilno izpolnjenim garancijskim listom.**